

## Ecrous encliquetables et profilé fileté

<b>XCAN 8</b>	Ecrou encliquetable, filetage M8 Acier revêtu de chromate de zinc	
<b>XCAN 6</b>	Ecrou encliquetable, filetage M6 Acier revêtu de chromate de zinc	
<b>XCAN 5</b>	Ecrou encliquetable, filetage M5 Acier revêtu de chromate de zinc	
<b>XCAP 500</b>	Profilé fileté pour rainure en T Longueur 500 mm Aluminium	

## Ecrous carrés

<b>XLAQ 8</b>	Ecrou carré, filetage M8 Acier électrozingué	
<b>XLAQ 6</b>	Ecrou carré, filetage M6 Acier électrozingué	

## Eclisses de jonction

<b>XLCJ 5×140</b>	Eclisse de jonction avec vis de blocage M8 Longueur 140 mm Acier électrozingué	
<b>XLCJ 5×76</b>	Eclisse de jonction, filetage M8 Longueur 76 mm Acier électrozingué	

## Raccord parallèle

<b>XCFP 75</b>	Raccord parallèle pour assemblage de profilés de jonction, rainure contre rainure Longueur 75 mm Aluminium anodisé	
----------------	--	--