Fiche produit
Caractéristiques

R9H10759
Resi9 - rehausse coffret 13M - 2R

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Rehausse
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier

Complémentaires

Nombre de rangées horizontales	2
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Equipement fournis	Lot de 8 vis
Poids du produit	350 g
Profondeur	35 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Degré de protection IP	IP30 conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262 IK08 conforme à EN 50102
Tenue au feu	750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.