




Pushing Performance
Since 1945

Docking Frame for 6 modules, fixed mount



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 024 1711
规格	Docking Frame for 6 modules, fixed mount
浩亭电子目录	https://harting.com/09140241711

标识

类别	附件
系列	Han-Modular®
附件种类	对接式框架
附件介绍	固定 用于6个模块 a ... f

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥10,000
备注	与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529	IP20
锁定范围	±4 mm

材料特性

材料	聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984

商业数据

包装尺寸	2
净重	31.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021396
eCl@ss	27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421