



### Herramienta de Aplicación de Bridas Profesional de Carcasa Plástica

- EVO7 hasta 4,8mm de ancho

#### Ventajas y Beneficios

- Mango ergonómicamente contorneado para un agarre suave y seguro
- Mantenimiento extremadamente bajo
- Aplicación rápida y precisa con el mínimo esfuerzo (Mecanismo TLC)
- Simple y conveniente regulador de tensión
- Punta larga y delgada para operar en espacios limitados
- Carcasas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio
- Disponible con gatillo estándar (a 90mm) y para mano pequeña (a 80mm)



EVO7.

TIPO	Ancho Brida max. (G)	Espesor de Brida Max.	Peso	Código
EVO7	4,8	1,5	0,275 kg	110-70129
EVO7SP	4,8	1,5	0,275 kg	110-70130
BLADEKT	-	-	-	110-70106

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

### Tecnología TLC.: Tensar-Parar-Cortar (Tension-Lock-Cut)

Las nuevas EVO7 protegen los músculos y articulaciones e incrementan la efectividad

- Reduce los típicos golpes por retroceso, disminuyendo el impacto de la mano del operario
- La aplicación de fuerza se reduce significativamente



¡En un solo paso a la Web!



1: Tensar: La brida se tensa como siempre.

2: Bloqueo: Cuando la tensión deseada se cumple el mecanismo bloquea y para.



3. Corte: Innovador, sin esfuerzo y con menos golpes de retroceso.