

RIF-RHM-1-H - 继电器固定夹



2905985
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905985>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



继电器固定支架，接线型号，适用于RIF-1继电器底座，可用于25 mm高的八路微型电源继电器

商业数据

订货号	2905985
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK6546
产品关键代码	DK6546
目录页面	页码289 (C-5-2019)
GTIN	4055626013343
单件重量（含包装）	0.52 g
单件重量（不含包装）	0.52 g
原产地	CN

RIF-RHM-1-H - 继电器固定夹



2905985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905985>

技术数据

产品属性

产品类型	固定夹
产品系列	RIFLINE complete

材料规格

标识材料	金属
------	----

认证

腐蚀性气体测试

标识	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-RHM-1-H - 继电器固定夹



2905985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905985>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905985>



DNV GL

认证ID: TAA000018V

RIF-RHM-1-H - 继电器固定夹



2905985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905985>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-RHM-1-H - 继电器固定夹



2905985
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905985>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn