



C.A 6418

Pinza de tierra con cabezal alargado




CONTROLE LOS BUCLES DE TIERRA EN BARRAS RECTANGULARES

- Medida de la resistencia de bucle desde 0,01 hasta 1.200 Ω
- Medida de corriente desde 0,5 mA hasta 20 A
- Alarmas disponibles en Ω y A
- Memorización con fecha y hora de 300 medidas
- Modo Pre-Hold automático al abrirse la pinza
- Calibración automática del entrehierro
- Recalibración posible sin devolución a fábrica



Pinza C.A 6418, para abrazar todo tipo de tomas de tierra



Características técnicas C.A 6418

ÓHMETRO DE BUCLE								
Rangos de medida	0,010 a 0,099 Ω	0,10 a 0,99 Ω	1 a 49,9 Ω	50 a 149 kΩ	150 a 245 Ω	250 a 440 Ω	450 a 640 Ω	650 a 1.200 Ω
Resolución	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ	1 Ω	5 Ω	10 Ω	10 Ω	50 Ω
Precisión	±(1,5%L + 0,01 Ω)	±(1,5%L* + 2r)	±(1,5%L + 2r)	±(2,5%L + 2r)	±(5%L + 2r)	±(10%L + 2r)	±(15%L + 2r)	±(20%L + 2r)
Tensión en vacío	≤ 45 mV a 2.083 Hz							
AMPERÍMETRO								
Rangos de medida	0,5 a 9,995 mA	10,00 a 99,90 mA	100,0 a 299,0 mA	0,300 a 2,990 A	3,00 a 20,00 A			
Resolución	50 μA	100 μA	1 mA	10 mA	100 mA			
Precisión	±(2%L + 200 μA)	±(2%L + r)	±(2%L + r)	±(2%L + r)	±(2%L + r)			
SETUP								
Alarmas	Configurables en Z e I							
Zumbador	Activo							
HOLD	Manual o PRE-HOLD automático							
Auto apagado	Activo/Inactivo							

Características generales C.A 6418

ÓHMETRO DE BUCLE	
Display	OLED 152 segmentos – Superficie activa 48 x 39 mm
Memorización	300 medidas con fecha y hora
Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas 1,5 V LR6 AA o 4 baterías NiMH
Autonomía	2.400 medidas de 30 s
Calibración	Automática al inicio
IEC 61010	100 V CAT IV, 150 V CAT III
Estanqueidad	IP40
Dimensiones	300 x 106 x 56 mm
Peso	1,2 kg aproximadamente con pilas incluidas

*L = Lectura, r = resolución

Estado de suministro

Un C.A 6418 suministrado con:

- 1 x maletín de transporte
- 4 x pilas 1,5 V
- 1 x lanyard
- 1 x CD-Rom con los manuales de instrucciones
- 1 x guía de inicio rápido
- 1 x ficha de seguridad en varios idiomas
- 1 x certificado de verificación



Referencias para realizar pedidos

C.A 6418 P01122018
 Bucle de calibración CLI P01122301



En opción

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
 C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
 08025 BARCELONA
 Tel: +34 902 20 22 26
 Fax: +34 934 5914 43
 info@chauvin-arnoux.es
 www.chauvin-arnoux.es

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN
ARNOUX
 GROUP