Kit presse électro-hydraulique ESU137

Réf.
ESU137K1BLCM

Voir accessoires pour les adaptateurs nécessaires en fonction des matrices utilisées.

Composition du kit	Réf.
Outil de sertissage	**ESU137**
2 batteries 18 V / 5 Ah	**BL1850B**
Chargeur 220 V	**CLM1890HC**
Coffret métallique	**CMES120KN**



Équipement additionnel pour ESD50 :

Mallette métallique
- Idéale pour transport et stockage.
- Adaptée à chaque modèle.

Réf.
CMES120KN

Chargeur rapide
- Chargeur à affichage qui identifie l'état de la batterie et les conditions de charge.
- Temps de charge : 36 min.
- Masse : 0,85 kg.
- Tension : 220 V AC.
- Prise : Standard EU (autres sur demande).

Réf.
CLM1890HC



Batterie
- Technologie Li-Ion sans effet
- Tension : 18 V.
- Capacité : 5,0 Ah.
- Masse : 0,64 kg.

Réf.
BL1850B



Support d'établi BE2.

Ref.
SUPPORT OUTIL BE2



Adaptateurs

Réf.
U137-460
U137C12



U137-460



U137C12

Matrices de sertissage :



Matrices	Section câble (mm²)	Type de cosses	Réf. Matrices	Réf. Matrices en B	Réf. Adaptateurs
	10	préisolées série ELP	**ELP460**		U137-460
	16	préisolées série FLP	**FLP460**		U137-460
	25	préisolées série NP	**NP460**		U137-460
	10	non isolées série ELS	**ELS460 ou C12 ELS**	**C12BELS**	U137-460 ou U137C12
	16	non isolées série FLS	**FLS460 ou C12 FLS**	**C12BFLS**	U137-460 ou U137C12
	25	non isolées série TN25	**C12TN25**	**C12BTN25**	U137C12
	35	non isolées série TN35	**C12TN35**	**C12BTN35**	U137C12
	50	non isolées série TN50	**C12TN50**	**C12BTN50**	U137C12
	60	non isolées série TN60	**C12TN60**		
	70	non isolées série TN70	**C12TN70**	**C12BTN70**	U137C12
	95	non isolées série TN95	**C12TN95**	**C12BTN95**	U137C12
	120	non isolées série TN120	**C12TN120**	**C12BTN120**	U137C12
	150	non isolées série TN150	**C12TN150**		U137C12
	185	non isolées série TN185	**C12TN185**		U137C12
	240	non isolées série TN240	**C12TN240**		U137C12