

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de montar con tornillo
- El diseño de la montura ofrece una excelente estabilidad
- Autoextinguible UL 94 V-2
- Disponible en blanco y negro
- Disponibles en diversos tamaños

Montaje de brida negra RS PRO 16mm x 23mm mm, 8mm mm máx. Ancho de brida

RS Código RS: 233-685



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Bases de brida de montaje con tornillo de tipo montura, disponibles en blanco y negro para uso en interiores y exteriores respectivamente. Las abrazaderas están fabricadas de nylon 6.6 (también conocido como nylon 66) que se clasifica como UL 94V-2, lo que las convierte en ideales para usar donde la resistencia al fuego es crítica. Los soportes de bridas se han diseñado específicamente para utilizarse con cables e hilos para asegurar, identificar y ordenar cables.

Especificaciones

Serie	HC
Color	Negro
Material	Nylon 66
• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-45°C
Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	+85°C
Cantidad	250
Comportamiento del fuego	Autoextinguible
Método de fijación	Montaje roscado
Tipo de tornillo de montaje	Silla de montar
Aplicación	Organización y gestión de cables

Especificaciones mecánicas


Longitud	23mm
Anchura	16mm
Diámetro del orificio de fijación	6,3 mm
Aceptación de ancho de brida de cable	8 mm

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	UL 94V-2
----------------------------------	----------



Dimensions (mm)



RS Stock No	H	L	W	T	B
666-717	7	15	10	5.1	3
666-739	9.8	23	16	9	6.3
233-663	7	15	10	5.1	3
233-685	9.8	23	16	9	6.3