



Pushing Performance  
Since 1945

# PushPull V4, compact housing w/o clip



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 45 545 0043                                                                |
| 规格     | PushPull V4, compact housing w/o clip                                         |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09455450043">https://harting.com/09455450043</a> |

## 标识

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 类别      | 连接器                   |
| 系列      | HARTING PushPull (V4) |
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座               |
| 上壳/底座介绍 | Compact<br>带集成密封      |

## 版本

|      |          |
|------|----------|
| 锁定类型 | PushPull |
|------|----------|

## 技术参数

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 极限温度             | -40 ... +85 °C                                                               |
| 插拔次数             | ≥750                                                                         |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65<br>IP67                                                                 |
| 抗震               | 10-500 Hz , 5 g , 0.35 mm , 2h/轴<br>5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级     |
| 抗冲击              | 25 g / 11 ms , 每个轴3 次冲击<br>5 g / 30 ms , 每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级 |

## 材料特性

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 材料 (上壳/底座)      | 热塑性塑料 |
| 颜色 ( 上壳/底座 )    | 黑色    |
| 材料(密封件)         | TPE-V |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0   |
| RoHS            | 符合    |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ELV 状态           | 符合                   |
| China RoHS       | e                    |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                  |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R26                  |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)<br>EN 45545-2                    |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |

商业数据

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 包装尺寸    | 100                |
| 净重      | 2.9 g              |
| 原产国     | 罗马尼亚               |
| 欧洲海关关税号 | 85389099           |
| GTIN    | 5713140224063      |
| ETIM    | EC000437           |
| eCl@ss  | 27440202 长方形连接器的外壳 |