

## Juego de herramientas - CRIMPSET 25 - 1202580

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Caja de surtido de metal, equipada con punteras según DIN 46228-4, 300 udes. AI 10-12 RD, 200 udes. AI 16-12 BU, 100 udes. AI 25-16 YE, así como cuchilla de pelado WIREFOX-D 40 y pelacables CRIMPFOX 25R

### Propiedades del artículo

- A partir de la amplia oferta de herramientas profesionales le hemos preparado unos atractivos juegos de herramientas
- 



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 017934
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3050.3 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	Suecia

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	206 mm
Altura	48 mm
Ancho (a)	357 mm

#### Generalidades

Material Elemento de base	Metal
---------------------------	-------

## Juego de herramientas - CRIMPSET 25 - 1202580

### Contenido del set

Puntera - AI 10 -12 RD - 3200551



Puntera, Longitud de puntera: 12 mm, Longitud: 22 mm, Color: rojo

Puntera - AI 16 -12 BU - 3200564



Puntera, Longitud de puntera: 12 mm, Longitud: 24 mm, Color: azul

Puntera - AI 25 -16 YE - 3200577



Puntera, Longitud de puntera: 16 mm, Longitud: 30 mm, Color: amarillo

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D 40 - 1212161



Pelacables, para desguarnecer cables de 4,5 mm - 40 mm Ø, grosor de aislamiento hasta 4,5 mm, cuchilla orientable para cortes circulares, longitudinales y en espiral

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 25R - 1212039



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, introducción lateral, engaste WM

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301

# Juego de herramientas - CRIMPSET 25 - 1202580

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	21043090
eCl@ss 5.1	21043090
eCl@ss 6.0	21049190
eCl@ss 7.0	21049190

### ETIM

ETIM 2.0	EC000149
ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Homologaciones

### Homologaciones

---

Homologaciones

EAC

---

Homologaciones Ex

---

Homologaciones solicitadas

---

### Detalles de homologaciones

EAC
-----

---