

Hoja de características del producto

Características

NSYCR20WU2C

Resistencia calefactora ClimaSys PTC, 20 W, 110-250 V aislada



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CR
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia
Rango de potencia	20 W
Tensión de entrada	110...250 V CA 50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales de tornillo 2,5 mm ²

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Certificaciones de producto	UL VDE
Material	Aluminio extruídofor cuerpo Plástico para tapa
Altura	Externo, estado 1 98 mm
Anchura	Externo, estado 1 38 mm
Profundidad	Externo, estado 1 75 mm
Condiciones de uso	Necesita protección eléctrica Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Armario de aire sellado
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC

Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
