



PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA



180 B

ISO 8976

- Pulsante per regolazione integrato
- Modello a 12 posizioni
- Cremagliera rapida e precisa
- Sistema a cerniera chiusa
- Serraggio autobloccante
- Trattamento ganasce ad alta frequenza
- Corpo in acciaio interamente forgiato
- Esecuzione brunita con vernice protettiva
- Impugnature ergonomiche studiate per la massima forza

Dettagli famiglia

Codice	L mm	a mm	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U01800030	180	24	1	€ 42.74
U01800031	250	36	1	€ 42.12
U01800032	300	42	1	€ 64.48

Serie / Configurazioni

Articoli



5003/150M - Matrix - Assortimento di pinze, martelli e scalpelli (15 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articoli



519 M 133AX - Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)



519 M 133AX1 - Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)



519/134 - Modulo in termoformato assortito (2 pz)