

操作器

45-
2T07.4FK0.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2T07.4...>

您的产品:



45-2T07.4FK0.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 38 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	沙灰色
前挡圈材质:	金属

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩盖颜色:	无色
灯罩盖材质:	塑料
灯罩盖形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
发光颜色:	白色

机械特性

重量:	0.071 kg
-----	----------

环境条件

正面IP等级:	IP66 , IP67 , IP69K
---------	---------------------

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C
储存温度: - 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 38 mm, 圆形, 沙灰色, 金属, IP66 , IP67 , IP69K, 白色

外壳材质: 金属

提示: 前面板厚度1...6 mm

接线图:



外形尺寸:

