




Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS



| Application                                |      |                                         |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Caractéristique spécifique                 |      | Sans silicone; contacts dorés           |
| Sans silicone                              |      | oui                                     |
| Données électriques                        |      |                                         |
| Tension d'alimentation                     | [V]  | < 30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
| Courant de sortie par module / emplacement | [A]  | 4                                       |
| Courant de sortie total                    | [A]  | 12                                      |
| Conditions d'utilisation                   |      |                                         |
| Température ambiante                       | [°C] | -25...80                                |



## Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 67 |
|----------------------|-------|

## Tests / homologations

|                 |                |        |
|-----------------|----------------|--------|
| Homologation UL | Enclosure type | Type 1 |
|-----------------|----------------|--------|

## Données mécaniques

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Poids [g]                         | 241,5                  |
| Boîtier                           | rectangulaire          |
| Type de montage                   | Fixation par l'arrière |
| Dimensions [mm]                   | 125 x 60 x 33          |
| Matières                          | boîtier: PA            |
| Nombre d'emplacements répartiteur | 6                      |
| Type connecteur                   | M12                    |

## Accessoires


|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Fourniture | Bouchons protecteurs: 2 |
|            | étiquettes: 6           |

## Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

## Raccordement électrique - Raccordement


Connecteur: 1 x M23; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



## Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

## Raccordement



## Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

