


EVC720



Câble de raccordement

VDOGH040MSP0005H04STGH040MSP




Application	
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Température ambiante en mouvement [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques	
Poids [g]	360
Matières	boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté	laiton / laiton
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm ² (32 x Ø 0,2 mm)	
Raccordement électrique - Connecteur femelle	
Connecteur: 1 x M12, droit; Verrouillage: , laiton, nickelé; Kontakte: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5	

EVC720



Câble de raccordement

VDOGH040MSP0005H04STGH040MSP



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Verrouillage: , laiton, nickelé; Kontakte: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5



Raccordement

