

PPS1 TR - Té réduit aluminium pour tubes



Pour tube Ø ext. (mm)

25

Vide

-0.98 bar (98% vide)

Technologie

PPS Grip Concept

Température

-20°C à +80°C

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Matière

Tube et raccords aluminium

Point fort

Système évolutif


Conforme aux normes

DESP REACH

Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)
PPS1 TR2016	16
PPS1 TR2516	16
PPS1 TR2520	20

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)
PPS1 TR3216	16
PPS1 TR3220	20
PPS1 TR3225	25



Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
PPS1 TR2016	38	108	66	32
PPS1 TR2516	46	131	78	32
PPS1 TR2520	46	131	83	38
PPS1 TR3216	57	155	91	32
PPS1 TR3220	57	155	96	38

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
PPS1 TR3225	57	155	102	46