

# Hoja de características del producto

## Características

# 60949

## ID- 2 polos - 25A - 120..240V - 30mA UL1053



### Principal

Gama	Multi 9
Nombre del producto	Multi 9 GFP
Tipo de producto o componente	Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre corto del dispositivo	GFP
Número de polos	2P
Posición de neutro	Izquierda
[In] Corriente nominal	25 A 40 °C
Tipo de red	AC
Sensibilidad de fuga a tierra	30 mA
Retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
Clase de protección contra fugas a tierra	Type AC-SIE
Corriente condicional de cortocircuito	10 kA
Categoría de empleo	AC-23A

### Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	230/240 V CA 50 Hz 120/240 V CA 60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicación de error
Paso de conexión	18 mm (pedido por separado) Entre fases
Pasos de 9 mm	4
Altura	81 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	75 mm
Peso del producto	220 g

Color	Gris
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Preparado para candado	Con candado
Descripción de las opciones de bloqueo	Candado en posición OFF
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel 2.5...35 mm <sup>2</sup> Flexible Terminales de tipo túnel 2.5...35 mm <sup>2</sup> rígido
Par de apriete	3.5 N.m

## Entorno

Normas	IEC 61008 UL 1053
Grado de protección IP	IPxx B de acuerdo con IEC 60529 IP20 acorde a IEC 60529 IP40 acorde a IEC 60529
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % ( 55 °C )
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0844 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------