

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 215 1108
规格	Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled
浩亭电子目录	https://harting.com/09452151108

标识

类别	连接器
系列	RJ45
原件	面板安装
规格	弯式

版本

尺寸	3 A
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8
固定	可螺栓固定到盖板上

技术参数

传输特性	Cat. 5 D 级 : 到 100 MHz
数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP67

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色 (上壳/底座)	灰色
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(a) / 6(a)-I : 铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素，镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素，含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中，含铅量高达 0.2%
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	72 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140059610
eCl@ss	27440113 矩形连接器 (套)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408