


## Etichette avvolgenti e autolaminanti per fili e cavi



- L'estremità trasparente e avvolgente protegge il testo dell'area stampabile bianca agendo da sovralamina
- Eccellenti per i cavi dati o i fili che vengono movimentati e spostati abitualmente

Rif. ordine	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Larghezza area stampabile (mm)	Diametro max filo (mm)
<b>B-427: Vinile autolaminante</b>					
M21-750-427	Nero su bianco/trasparente	19,05	4,30	9,53	4,00
M21-1000-427	Nero su bianco/trasparente	25,40	4,30	9,53	5,00
M21-1250-427	Nero su bianco/trasparente	30,48	4,30	12,70	7,00
M21-1500-427	Nero su bianco/trasparente	38,10	4,30	12,70	8,00

## Marcatori per fili e cavi termoretraibili PermaSleeve™



- Tubetti marcafilo con rapporto di restringimento termico 3:1.
- Resistenti allo sbiadimento e non infiammabili per garantire nel tempo un aspetto estetico di livello superiore
- Conformi a svariate specifiche SAE e MIL-STD\*

Rif. ordine	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Diametro min. filo (mm)	Diametro max filo (mm)
<b>B-342: Tubetto in poliolefina termoretraibile</b>					
M21-125-C-342	Nero su bianco	6,00	2,10	1,20	2,80
M21-125-C-342-YL	Nero su giallo	6,00	2,10	1,20	2,80
M21-187-C-342	Nero su bianco	8,50	2,10	1,60	3,80
M21-187-C-342-YL	Nero su giallo	8,50	2,10	1,60	3,80
M21-250-C-342	Nero su bianco	11,15	2,10	2,40	5,50
M21-250-C-342-YL	Nero su giallo	11,15	2,10	2,40	5,50
M21-375-C-342	Nero su bianco	16,40	2,10	3,20	8,10
M21-375-C-342-YL	Nero su giallo	16,40	2,10	3,20	8,10

\* Per maggiori informazioni, visitate [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

## Etichette avvolgenti per cavi e fili



- L'etichetta in tessuto di nylon è particolarmente flessibile garantendo così una facile applicazione sulle superfici curve
- Con la modalità di stampa a bandiera è possibile stampare legende su più righe in aree multiple
- Il testo immesso nella modalità marcafilo viene ripetuto automaticamente durante la stampa dell'etichetta

Rif. ordine	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
<b>B-499: Tessuto di nylon</b>			
M21-375-499	Nero su bianco	9,53	4,90
M21-500-499	Nero su bianco	12,70	4,90
M21-750-499	Nero su bianco	19,05	4,90

## Vantaggi offerti dal materiale

Resistente e intelligente non sono riferiti solo alla BMP21 ma anche ai materiali di alta qualità. Il team Brady di esperti R&D sviluppa e prova etichette che sono incredibilmente resistenti, durature e perfettamente adoperabili ovunque. Utilizzate la nostra guida per identificare la soluzione migliore per la vostra applicazione.

	Superficie piana e liscia	Superficie ruvida	Uso all'aperto	Fili e cavi	Ambienti difficili
Vinile autolaminante				✓	
PermaSleeve				✓	
Tessuto di nylon	✓	✓	✓	✓	
Vinile per interni/esterni	✓	✓	✓		✓
Poliestere	✓				



### Sedi Brady EMEA

Africa	+27 11 704 3295	Norvegia	+47 70 13 40 00
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Regno Unito e Irlanda	+44 (0) 1295 228 288
Danimarca	+45 66 14 44 00	Romania	+40 21 202 3032
Europa Centro-Orientale	+421 2 3300 4800	Russia	+7 495 269 47 87
Francia	+33 (0) 3 20 76 94 48	Spagna e Portogallo	+34 900 902 993
Germania	+49 (0) 6103 7598 660	Svezia, Finlandia, Stati Baltici	+46 (0) 8 590 057 30
Italia	+39 02 26 00 00 22	Turchia	+90 212 264 02 20
Medio Oriente	+971 4881 2524	Ungheria	+36 23 500 275

### Il vostro distributore Brady



# Resistente all'esterno. Intelligente all'interno.



© 2018 Brady Worldwide, Inc. Tutti i diritti riservati.



## Resistente all'esterno. Intelligente all'interno.

Dopo aver provato l'inesauribile capacità di etichettatura della stampante per etichette BMP™21-PLUS, non vorrete più condividerla con nessuno. Coniuga una straordinaria resistenza con funzioni intelligenti di stampa per fili, cavi e superfici piane.

- Cartucce facilmente sostituibili
- Particolarmente resistente con protezioni in gomma sagomata
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- 7 rotoli continui estremamente resistenti con larghezza da 6 a 38,10 mm
- Formattazione automatica di etichette avvolgenti per fili, morsettiere, pannelli di permutazione, etichette a bandiera per cavi ed etichette a striscione
- 104 simboli elettrici, per la casa intelligente, per la sicurezza e la trasmissione dati
- La pinza della stampante consente di tenere ferma l'etichetta dopo il taglio
- Garanzia di 2 anni

### Stampante di etichette BMP™21 PLUS

Codice	Descrizione
139535	Blister per stampante BMP21-PLUS

Il blister contiene: Stampante + cordini + guida rapida + M21-750-499



### Starter kit BMP™21-PLUS

Codice	Descrizione
134458	KIT STAMPANTE BMP21-PLUS EU

Lo Starter kit contiene: Stampante + custodia rigida + batteria agli ioni di litio + cavo di alimentazione + cordini + guida rapida + M21-750-499

### Kit per applicazioni BMP™21-PLUS

Codice	Descrizione
134462	Kit stampante simboli elettrici BMP21-PLUS EU
134468	Kit stampante simboli Tele/Datacom BMP21-PLUS EU

Il kit per i simboli elettrici contiene: Stampante BMP21-PLUS + custodia + batteria agli ioni di litio + guida rapida + cavo di alimentazione + cordini + M21-750-499, M21-1000-427 e M21-750-595-YL

Il kit per i simboli Tele/Datacom contiene: Stampante BMP21-PLUS + custodia + batteria agli ioni di litio + guida rapida + cavo di alimentazione + cordini + M21-750-499, M21-1250-427 e M21-250-423




### Accessori BMP™21-PLUS

Codice	Descrizione
110416	Trasformatore CA – Europa 220V
139542	BMP21, BMP21-PLUS, custodia rigida BMP21-LAB
139540	Batteria agli ioni di litio BMP21-PLUS
110891	Solo magneti
110892	Accessorio multifunzione

**Magnete e accessorio multifunzione:** Il magnete heavy duty consente di stampare senza dover reggere la stampante. Il tool multifunzione è composto da magneti, torcia e supporto a scomparsa per la stampante.



### Nastri in poliestere per la marcatura di componenti




- Materiale in poliestere ad alte prestazioni con finitura bianca e trasparente
- Ideali per superfici piane e lisce
- Le etichette B-488 sono state studiate per resistere a numerosi solventi e temperature variabili

Rif. ordine	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
<b>B-423: Poliestere</b>			
M21-250-423	Nero su bianco	6,35	6,40
M21-375-423	Nero su bianco	9,53	6,40
M21-500-423	Nero su bianco	12,70	6,40
M21-750-423	Nero su bianco	19,05	6,40
<b>B-430: Poliestere</b>			
M21-250-430-WT-CL	Bianco su trasparente	6,35	6,40
M21-250-430	Nero su trasparente	6,35	6,40
M21-375-430	Nero su trasparente	9,53	6,40
M21-375-430-WT-CL	Bianco su trasparente	9,53	6,40
M21-500-430	Nero su trasparente	12,70	6,40
M21-500-430-WT-CL	Bianco su trasparente	12,70	6,40
M21-750-430	Nero su trasparente	19,05	6,40
M21-750-430-WT-CL	Bianco su trasparente	19,05	6,40
<b>B-488: Poliestere</b>			
M21-375-488	Nero su bianco	9,53	6,40
M21-500-488	Nero su bianco	12,70	6,40
M21-750-488	Nero su bianco	19,05	6,40

**i** La funzione di etichettatura delle scatole di interruttori permette di creare con estrema facilità un'identificazione chiara delle cassette di distribuzione, anche quando sono presenti molteplici moduli di varie dimensioni.

### Nastri in nylon per la marcatura di morsettiere



- Nastri di etichette in tessuto stretto di nylon per l'allineamento sulle morsettiere
- Utilizzando la modalità di stampa per morsettiere, è possibile stampare l'identificazione dei morsetti con lo spazio specificato dall'utente

Rif. ordine	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
<b>B-499: Tessuto di nylon</b>			
M21-375-499-TB	Nero su bianco	9,53	4,90
M21-500-499-TB	Nero su bianco	12,70	4,90

### Nastri in nylon e vinile per la marcatura di patch panel



- Utilizzando la modalità di stampa per patch panel, è possibile stampare l'identificazione permanente con lo spazio specificato dall'utente
- Se la superficie è molto strutturata, si possono utilizzare le etichette B-499 (tessuto in nylon) o B-595 (vinile per interni/esterni)

### Vinile per interni/esterni per la marcatura necessaria nelle applicazioni del settore industriale in generale

- Aderisce a superfici irregolari, ruvide e curve
- Resiste a grasso, olio e alla maggior parte dei prodotti chimici industriali
- Durata media all'esterno di 8-10 anni\* con temperature da -40 °C a 82 °C



Codice prodotto	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
<b>B-595: Vinile</b>			
M21-375-595-BL	Bianco su blu	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Bianco su blu	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Bianco su blu	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Bianco su marrone	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Bianco su marrone	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Bianco su marrone	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Bianco su nero	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Bianco su nero	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Bianco su nero	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Bianco su rosso	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Bianco su rosso	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Bianco su rosso	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Bianco su verde	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Bianco su verde	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Bianco su verde	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Bianco su viola	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Bianco su viola	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Bianco su viola	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Nero su arancione	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Nero su arancione	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Nero su arancione	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Nero su bianco	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Nero su bianco	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Nero su bianco	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Nero su bianco	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Nero su giallo	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Nero su giallo	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Nero su giallo	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Nero su giallo	19,05	6,40
M21-375-595-GY	Nero su grigio	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Nero su grigio	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Nero su grigio	19,05	6,40

\* Le aspettative medie di durata all'esterno del prodotto dipenderanno dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, da condizioni climatiche, tecniche di montaggio e colore del materiale. La durata all'esterno stimata tra gli 8 e i 10 anni riguarda soltanto le etichette in vinile; la durata del nastro può variare. Per gli ambienti più difficili e per un'esposizione prolungata nel tempo al vento e alla pioggia si raccomanda una pellicola di poliestere.