

产品参数表

规格



PK 快速连接移动直体插头,
200...250V, 16A, 2P+E, IP44, 蓝色

PKX16M423

主要信息

产品系列	Mureva
产品类型	移动插头
产品短名	Mureva plug
插头插座类型	低压配电
极数	三孔 (2P+E)
电网类型	AC
插孔标准	工业标准

补充信息

插头插座及控制单元形状	直角
额定电流 [In]	16 A
额定操作电压 [Ue]	200...250 V
电网频率	50/60 Hz
触点时钟位置	6 h
插座材料	外壳: 阻燃工程聚合材料
触点材料	套管: 黄铜
连接端子	快速连接
电缆线径	1...2.5 mm²
电缆外径	8...15 mm
电缆进线	导缆器 电缆套
螺纹类型	Pg 16
净重	0.15 kg
高度	129 mm
宽度	59 mm
深度	59 mm
颜色	灰色 (RAL 7035)
电压颜色	蓝色

环境

符合标准	IEC 60309-1 IEC 60309-2
------	----------------------------

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

IP 保护等级	IP44 conforming to IEC 60529
IK 保护等级	IK08 conforming to EN 62262
耐火及耐异常高温能力	850 °C 符合 IEC 60695-2-11
相对湿度	50 % 在...上 40 °C 70 % 在...上 30 °C 90 % 在...上 20 °C
工作海拔	2000米
环境温度	35 °C (86400 s) -25...40 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.500 cm
Package 1 Width	5.400 cm
Package 1 Length	13.500 cm
Package 1 Weight	132.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10.200 cm
Package 2 Width	26.000 cm
Package 2 Length	27.000 cm
Package 2 Weight	1.460 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	6.350 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



 无汞



Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规

REACH 声明

欧盟RoHS指令

符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

产品环境文件

Weee

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料

无需具体的回收操作