

Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto

Product ID: SV211USB



El conmutador KVM con 2 puertos VGA, modelo SV211USB, permite controlar dos ordenadores equipados con VGA y USB, y utilizar un solo conjunto de periféricos de monitor, teclado y ratón.

A fin de ayudar a organizar su escritorio sin sacrificar espacio de trabajo, este compacto conmutador KVM VGA USB que ocupa un espacio mínimo incluye cables KVM integrados que se pueden conectar directamente al sistema. Para evitar el uso de un voluminoso adaptador externo de alimentación y un tomacorriente, este conmutador KVM se alimenta mediante una conexión USB.

Este conmutador VGA KVM admite resoluciones de hasta 2048x1536, para posibilitar la alta resolución de una pantalla VGA. Para facilitar la conmutación entre sistemas conectados, este conmutador KVM incluye un práctico botón para acceso a distancia en un cable de 1,5 metros, así como teclas de acceso rápido del teclado y software de conmutación para PC o Mac®.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Excelente para el control de ordenadores con burn-in tests, liberando el espacio que ocuparían dos monitores, dos teclados y dos ratones en su escritorio
- Perfecto para compartir ordenadores y periféricos conectados ya sea en el hogar o en la oficina
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo

Features

- Soporta resoluciones de hasta 2048x1536
- Conmutación entre ordenadores mediante un botón, teclas de acceso rápido o software (incluido)
- Diseño compacto que ocupa mínimo espacio
- Cables KVM integrados y conmutación remota
- Software de conmutación compatible con plataformas para PC y Mac®
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Soporte para conexión en caliente
- Conmutador remoto en cable de 1,5m (5 pies)

Hardware	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
Conector(es)	Conectores del Host	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x
Observaciones / Requisitos	Nota	La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software KVM: el conmutador en sí se puede utilizar sin software en cualquier plataforma
Indicadores	Indicadores LED	1 - Indicador de selección de PC
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90% Sin Condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.9 in [23 mm]
	Ancho del Producto	2.6 in [66 mm]
	Color	Negro

	Longitud del Cable	33.5 in [850 mm]
	Longitud del Producto	3.5 in [88 mm]
	Peso del Producto	11.3 oz [321 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	15.4 oz [435 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM 1 - CD del Software 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.