





2 rue Louis Pergaud - 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 48 93 16 56 / Email : contact@arcgroup.fr
Site internet : <https://luteceled.fr>

Projecteurs LED + détecteur IR





120°





Mode de réglage

- Time : temps d'allumage de 10 sec. à 7 min
- Lux : détection de la lumière ambiante de 10 à 2000 lux
- Sens : distance de détection de 2 à 10 mètres



Câblage par pression



Référence	LU-P2040
EAN	3760112747855
IP de protection	IP44
Puissance	20W
Equivalence	200W
Lumen	2000 lm
Température	4000 K
Dimension (L) x (H) x (P)	137x183x56mm
IRC	> 80
Orientable	Non
Détecteur	Oui (Infrarouge)
L70B50	15000H
Off/On	X15000
Angle de détection	120°
Angle de diffusion	100°
Classe électrique	1
Tension	220-240V
Garantie	5 ans
Colisage	20 pcs

Applications

■ Éclairage jardins, enseignes, extérieurs entrepôts