

Meuleuse d'angle AlphaGrind LG 24-230 D Pro

Meuleuse d'angle 2 400 W | Ø 230 mm

Conçue pour les travaux de meulage et de tronçonnage les plus difficiles dans le métal - avec interrupteur « homme mort ». Avec plus de 1 000 heures de fonctionnement continu, bien au-delà des normes industrielles. Convient également pour le béton.

Référence: 7 225 16 60 00 0

Vos avantages avec FEIN

- Performances exceptionnelles avec 2 400 W : optimisée sans compromis pour les travaux de meulage et de tronçonnage les plus exigeants – parfaite pour les abrasifs hautement abrasifs à grains céramiques.
- Robustesse supérieure en métal : plus de 1 000 heures de fonctionnement continu et excellente protection contre la poussière métallique grâce à un moteur et un filtre à poussière protégés au maximum. Moins d'entretien grâce aux balais de charbon LongLife Auto-Stop (150+ heures) et à une conception optimisée pour l'entretien.
- Indicateur de puissance FEIN : la LED indique d'un seul coup d'œil l'état de fonctionnement, la charge thermique et les coupures liées à la sécurité, telles que la protection contre le redémarrage ou la surveillance anti-retour.
- Ergonomie et sécurité : avec une poignée pivotante à 180° réglable de manière flexible, ainsi que des fonctions Drop-Stop et anti-rebond.

Contenu de la livraison

- 1 meuleuse d'angle à deux mains
- 1 capot de protection 230 mm
- 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage 230 mm
- 1 poignée anti-vibrations M14
- 1 bride d'appui M14
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots

Équipement

- Démarrage progressif
- Poignée pivotante à 180
- Réglage du capot de protection sans outil
- Fonction Drop-Stop
- Système anti-vibrations
- Indicateur de puissance FEIN (LED)
- Protection contre le redémarrage intempestif
- Protection électronique contre les surcharges
- Contrôle de retour de choc
- Filtre anti-poussière

Application

Dégrossir	★★
Meulage	★★
Tronçonner	★★
Ebarber	★
Brossage	★

★ adapté
★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES GéNéRALES

Plage de tension	220 - 240 V
Puissance absorbée	2 400 W
Puissance utile	1 600 W
Interrupteur	interrupteur homme mort
Moteur	moteur universel
Vitesse à vide	6 600 min^{-1}
Profondeur de coupe	69 mm
Meule Ø	230 mm
Fixation outils	M 14
Cordon	4 m
Poids	6,10 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'éMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	95,6 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	103,6 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	109,9 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies	7,1 m/s^2
Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	4,4 m/s^2
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s^2

Exemples d’application



















