

Scheda dati

Specifiche



Thorsman Glands - pressacavo - grigio - M20 - diametro 6 a 12

ISM71503

Presentazione

Gamma prodotto	Thorsman Glands
Tipologia di prodotto	Pressacavo
Colore	Grigio (RAL 7035)
quantità per confezione	Set da 20

Caratteristiche tecniche

Materiale	PA6
Filetto Iso	M20
Diametro Del Cavo	6...12 mm

Ambiente

IP-Class	IP68
temperatura di esercizio	-30...80 °C in permanenza -30...150 °C Ad intermittenza

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	4,000 cm
Confezione 1: peso	11,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	4,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	25,000 cm
Confezione 2: peso	220,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	1100
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm

Confezione 3: profondità 60,000 cm

Confezione 3: peso 12,100 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	No
---------------------	----