



Beskyttende forsegling, åpningsbar

• HELAHOOK

HELAHOOK blir benyttet i maskiner, elektriske apparater, skipsbygging, jernbanevogner og i flyindustrien. HELAHOOK benyttes også i biler og tungtransport. Den er en ideell løsning over alt der gjenbruk er nødvendig.

Egenskaper og fordeler

- Åpningsbar kabelbeskyttelse produsert i polyester
- Meget elastisk, passer fint rundt kablene
- Borrelåsfunksjon gjør strømpen ideell for ettemontering
- God slitestyrke



HELAHOOK beskyttende forsegling gir fleksibel beskyttelse og kan benyttes flere ganger.

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-50°C til +150°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2, FMVSS-302
Sertifiseringer	NF F 16-101

HF

RoHS

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull- lengde	Art.nr.
HELAHOOK10	3	15	Sort (BK)	25 m	170-05100
HELAHOOK15	10	20	Sort (BK)	25 m	170-05150
HELAHOOK20	15	30	Sort (BK)	25 m	170-05200
HELAHOOK25	20	40	Sort (BK)	25 m	170-05250
HELAHOOK30	25	50	Sort (BK)	25 m	170-05300

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Kuttes i ønsket lengde. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.