

特点

- ABS
- LED 指示灯
- 完全可编程
- 易于安装
- ip 等级 65

RS Pro proh proximity 阅读器、带 led 指示灯

RS 号: 774-8178



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

一般规格

最大门数	1
存储的代码数	2000
状态指示灯	LED
输入方法	手持式编程器 / 接近令牌
读取范围	10cm
工作频率	125kHz
键盘材料	ABS
键帽材料	ABS

电气规格

交流或直流操作	dc
电源电压	12V 直流

机械规格

尺寸	116mm x 75mm x 22mm
宽度	75mm
深度	21mm
长度	116mm

保护类别

ip 等级	ip 65
-------	-------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

