

DCS353NT-XJ

Outil oscillant sans balais 12V XR - Outil uniquement dans T-STAK II

5035048748428



Description du produit :

L'outil multifonction oscillant DCS353 est doté d'un puissant moteur sans balais offrant une plus grande autonomie par rapport à un outil à balais similaire. Le système d'accessoires Quick-Change vous permet de changer les lames rapidement et facilement, et avec l'adaptateur d'accessoire universel, il est compatible avec la plupart des accessoires d'outils oscillants. La gâchette à vitesse variable offre un contrôle ultime de la vitesse et de l'application, le système de guidage d'outil oscillant DEWALT® vous permet de personnaliser la profondeur ou la hauteur pour une répétabilité précise, et la lumière LED brillante illumine les espaces de travail sombres.

Caractéristiques et avantages du produit :

- MOTEUR BRUSHLESS 12V XR : Efficacité et durabilité améliorées.
- Pince d'accessoires à changement™ rapide : Permet de changer rapidement les lames et les accessoires sans utiliser d'outils
- GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE : Contrôle amélioré au début de l'application et polyvalence accrue lors de l'utilisation DEL
- LUMINEUSE : Pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe.
- ADAPTATEUR D'ACCESSOIRE UNIVERSEL : Permet le montage de la plupart des marques d'accessoires d'outils oscillants ENSEMBLE D'ACCESSOIRES :
- Pour prendre en charge une gamme de coupes et de ponçages applications PARTIE DU SYSTÈME XR 18V SANS FIL : Entièrement compatible avec + de 250 solutions.
- BOÎTE DE KIT COMPATIBLE TSTAK® : Permet différentes combinaisons avec d'autres unités de rangement TSTAK®.
- 3 DE 3 ANS : Outil couvert par une garantie prolongée, sous réserve d'enregistrement.

Technical specifications :

- Tension : 12 V
- Pression acoustique : 86 dB(A)
- Puissance acoustique : 97 dB(A)
- Incertitude pour un niveau sonore donné : 3 dB(A)
- Angle d'oscillation : 1,6 °C

Garantie du produit :

Garantie limitée de 1 an, garantie limitée de 3 ans lors de l'enregistrement

Articles inclus :

- Outil oscillant sans balais 12V XR (x1)
- Adaptateur de lame universel (x1)
- 31 à bois Fastcut de 31 mm x 43 mm (x1)
- Tampon de ponçage (x1)
- 31 mm x 43 mm Bois avec lame à clous (x1)
- Lame de grattoir rigide (x1)
- Clé hexagonale de l'adaptateur de lame (x1)
- Adaptateur d'extraction de poussière, AirLock Ready (x1)
- Guide de coupe (x1)
- Paquet de feuilles abrasives assorties (x1) 9,5 mm
- x 43 mm Lame de détail en bois (x1)
- Guide de coupe Clé hexagonale (x1)
- .
- Boîte de kit compatible TSTAK (x1)

