


U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	
	SKINTOP® GMP-GL	2013/12/02

玻璃纤维加强，具有最大机械应力
支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕



装配时间



耐高温



有各种认证

应用范围

用于无螺纹钻孔中 SKINTOP® 电缆夹套的锁紧

电缆结构

PG 制连接螺纹

技术认证

UL文件编号E79903

注意

和有 UL 认证的 SKINTOP® 尼龙电缆夹套 一起使用时才有 UL 认证
为了与 SKINTOP® ST (R) 相 连接而特别设计

Remark

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

Technical Data

按客户需求提供:

如客户需要，也可提供无环管型
(无工具安装表面)

发货颜色:

RAL 7001 银灰色
RAL 7035 浅灰色
RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料:

聚酰胺，玻璃纤维加强

温度范围:

-20°C 至 +100°C

Product Management	Document: LAPP_PRO1073CN.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

SKINTOP® GMP-GL

2013/12/02


Part number	物料描述 / 尺寸	SW mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® GMP-GL 银灰色带套环			
53019000	GMP-GL 7	19	100
53019010	GMP-GL 9	22	100
53019020	GMP-GL 11	24	100
53019030	GMP-GL 13,5	27	100
53019040	GMP-GL 16	30	100
53019050	GMP-GL 21	36	50
53019060	GMP-GL 29	46	50
53019070	GMP-GL 36	60	25
53019080	GMP-GL 42	65	25
53019090	GMP-GL 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL 黑色带套环			
53019200	GMP-GL 7	19	100
53019210	GMP-GL 9	22	100
53019220	GMP-GL 11	24	100
53019230	GMP-GL 13,5	27	100
53019240	GMP-GL 16	30	100
53019250	GMP-GL 21	36	50
53019260	GMP-GL 29	46	50
53019270	GMP-GL 36	60	25
53019280	GMP-GL 42	65	25
53019290	GMP-GL 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL 浅灰色带套环			
53019001	GMP-GL 7	19	100
53019011	GMP-GL 9	22	100
53019021	GMP-GL 11	24	100
53019031	GMP-GL 13,5	27	100
53019041	GMP-GL 16	30	100
53019051	GMP-GL 21	36	50
53019061	GMP-GL 29	46	50




SKINTOP® GMP-GL

2013/12/02

Part number	物料描述 / 尺寸	SW mm	个数 / 包装单位
53019071	GMP-GL 36	60	25
53019081	GMP-GL 42	65	25
53019091	GMP-GL 48	70	25

U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-GL	2013/12/02



Product Management	Document: LAPP_PRO1073CN.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------