

**KB20-PP**

Douille à billes

Douille à billes KB..-PP, série massive, avec racler des 2 côtés, version protégée contre la corrosion possible

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	20
-----------	----

dimensions principale & données de performance

F _w	20 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
	+0,009/-0,001	Tolérance
D	32 mm	Diamètre extérieur
	h5	Tolerance
L	45 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{min}	1.570 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	1.230 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	1.660 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	1.570 N	Capacité de charge stat.
≈m	88,99 g	Poids

Cotes de montage

L ₂	31,2 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	1,6 mm	
D _N	30,3 mm	
N ₂	2 mm	
	6	Nombre de rangées de billes