

## 特点

- 特别适用于单网络连接和互联网电话
- 可轻松连接 2 根互联网电话电缆
- 特别适用于连接两根 rj45 电缆的延长用途
- 双插座到单插座
- 结构坚固
- 经济实惠的电缆管理
- 安装快、方便
- 2 端口 RJ45 连接器

## RS RJ45 Pro 适配器、2 端口

RS 号: 186-3098



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro pro 便携式 RJ45 适配器特别适用于需要单个网络连接和互联网电话连接、两个互联网电话连接或作为两根 RJ45 电缆的扩展的应用。这款紧凑且坚固的适配器采用直通布线和双端口结构、可快速、轻松地安装、为您提供简单的网络和互联网电话安装解决方案。

## 一般规格

类型	适配器
接口类型	RJ45
端口数	2
接线配置	直通
颜色	奶油
触点镀层	镍镀金
外壳材料	abs 树脂 ul 94 v-0
触点材料	磷青铜
应用	两个端口 RJ45 适配器可用于各种应用、为 RJ45 电缆提供扩展、使您可以轻松将两个连接在一起。对于简单的网络应用、该适配器还可用于连接单个网络连接和互联网电话电缆。


## 机械规格


长度	21mm
宽度	26mm
深度	36mm

认证

合规性 / 认证

ul 94 v-0/ 2011/65/eu and 2015/863,





Technical information

Body material: ABS Resin UL94 V-0  
 Colour: Cream  
 Contacts: Phosphor Bronze  
 Contact plating: Gold over Nickel