

# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器

1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

HEAVYCON端子适配器，孔式连接器，B10系列，10位，用于左侧控制柜面板，螺钉连接



## 商业数据

订货号	1648030
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	AF7ADC
产品关键代码	AF7ADC
目录页面	页码551 (C-2-2019)
GTIN	4017918969639
单件重量(含包装)	107.94 g
单件重量(不含包装)	20 g
原产地	CN

# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器

1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>



## 技术数据

### 说明

概述	适用HEAVYCON-ADVANCE安装法兰以及HEAVYCON B10系列穿板式安装底座外壳
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。

### 产品属性

产品类型	端子适配器
产品系列	HC-B
系列	HC-B
类型	B10
位数	10
连接图表	10+PE
触点编码	1 - 10
型号	用于控制柜左侧
螺丝刀刀口	0.5 x 3.5 mm

### 绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

### 电气特性

额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

### 连接数据

连接技术	
连接系统	螺钉连接
连接符合标准	IEC / EN

### 导线连接

导线横截面	0.5 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面AWG	20 ... 14
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.8 Nm
单根电线的剥线长度	12 mm

### 尺寸


# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器

1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>



尺寸图



宽度	34 mm
高度	74.2 mm
长度	64 mm
钻孔距离 , 水平	57 mm
钻孔距离 , 垂直	27 mm

## 材料规格

阻燃等级 , 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PA
标准/条例	PA: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

## 电缆/电线

单根导线的剥线长度	12 mm
-----------	-------

## 机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 500

## 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

## 标准和规范

结构和测试规定	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
测试	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

测试	
标准/规范	PA: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器

1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>



## 安装

组装说明

为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中

仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。

# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器




1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>

图纸

尺寸图



连接侧


# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器



1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>

尺寸图



侧视图


# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器



1648030


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>

应用图



左/右侧PE连接安装位置 ( PEL/PER )

示意图



防插错编码选项


# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器



1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>

图表



衰减曲线图

# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器

1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>



## 认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>

CSA	认证ID: 013631_6233_01	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
		600 V	13 A	22 - 14	-

cUL认证	认证ID: E118976	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
		600 V	13 A	22 - 14	-

UL认证	认证ID: E118976	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
		600 V	13 A	22 - 14	-

cULus认证	认证ID: E468743	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
		600 V	14 A	- 14	-

# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器



1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440222
ECLASS-13.0	27440222

### ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# HC-B 10-A-UT-PEL-F - 端子式连接器

1648030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648030>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)