


NKIB5903-XL

Roulement combiné à aiguilles et à billes

Roulements combinés à aiguilles et à billes
NKIB, butée à double effet

X-life

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	17 mm	Alésage
D	30 mm	Diamètre extérieur
B	20 mm	Largeur
C _r	12.400 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	14.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	3.150 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	4.900 N	charge stat. de base, axiale
C _{ur}	2.650 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{ua}	222 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	20.600 1/min	vitesse limite
n _{gr}	15.000 1/min	Vitesse de base
≈m	55,58 g	Poids

Dimensions

F	22 mm	Diamètre de piste bague intérieure
C	18 mm	Largeur, bague extérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement