




Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
------------------------	-----	-----------

Entrées/sorties

Nombre total des entrées et sorties	24
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 12; Nombre des entrées analogiques: 4; Nombre des entrées fréquence: 4; Nombre des entrées résistance: 4; Nombre des sorties numériques: 12

Entrées

Nombre des entrées fréquence	4
Nombre des entrées résistance	4
Nombre des entrées TOR	12
Nombre des entrées analogiques	4
Entrée analogique (courant)	[mA] 0...20
Entrée analogique (tension)	[V] 0...32



Système de commande programmable pour engins mobiles

R360/BasicController 12/12

Sorties		
Nombre des sorties numériques		12
Nombre des sorties PWM		10
Nombre des sorties PWM-I		2
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage		fonctions d'entrée/de sortie
Fonctionnement API selon CEI 61131-3		oui
Interfaces		
Nombre des interfaces CAN		2
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	111
Données mécaniques		
Poids	[g]	404,95
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	163 x 112 x 25,5
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces