



Presentazione

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Preso
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RPM (2 OC)
Forma del pin	Piatto
Nome abbreviato	RPZ
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	15 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Coppia di serraggio	< 1 N.m (M3.5 screw(s))
Tipo di fissaggio	Con vite montaggio su pannello Ad aggancio montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Simbologia	CE
Larghezza	30 mm
Peso prodotto	0,054 kg


Ambiente

Connessioni - morsetti	- morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 - morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA UL
Temperatura di stoccaggio	-40...85°C
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...55°C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Garanzia contrattuale


Periodo	18 mesi
---------	---------

Dimensioni



- (1) Relè
- (2) Modulo di protezione
- (3) Morsa di ritenuta

Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.