

Gants polyvalents, confortables et résistants aux produits chimiques, adaptés à une large gamme d'applications.

- **Risques réduits** : les gants chimiques AlphaTec® Solvex® 37-155 ne sont pas floqués, ce qui réduit le risque de contamination par les peluches.
- **Confort accru** : la paume en nitrile 15 mil/0,38 mm de ces gants AlphaTec® leur confère un confort dextrogyre.
- **Protection spécialisée** : Leur composition en nitrile haute performance assure également une résistance chimique EN 374 Type A.
- **Durabilité améliorée** : Le même composé nitrile renforce leur durabilité, avec une résistance à l'abrasion EN et ANSI de niveau 4.
- **Une véritable polyvalence** : Les gants industriels AlphaTec® Solvex® 37-155 sont adaptés aux conditions humides et sèches et sont conformes aux exigences de la FDA 21 CFR 177.2600 en matière de manipulation des aliments.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie chimique
- Agriculture
- Transformation des aliments
- Services publics
- Entreposage

Applications

- Manipulation de pièces métalliques dégrossies
- Réparation et maintenance d'équipements
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Changement d'outils et de matrices
- Manutention de marchandises entrantes
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Supervision d'opérations en cours d'exécution
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Ouverture de fours, vidange de pompes,

AlphaTec® Solvex®

37-155

Excellente protection chimique avec un bon niveau d'adhérence, d'ajustement et de confort.

Anciennement connu comme : Solvex® 37-155

Principales propriétés

- **Pas de floccage intérieur** : pas de risque de contamination par les peluches.
- **15 mil/0,38mm d'épaisseur** : pour la tactilité, le confort et la dextérité.
- **Composition du composé nitrile** : EN 374 Type A protection chimique assurée

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dibutyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4101X

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® Solvex® 37-155	Liner Material: N/A Coating Material: Nitrile	7, 8, 9, 10, 11	330 / 13	Vert	• 12 paires/polybag ; 12 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell

