


## M23 17 Female -C



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 117 3101
规格	M23 17 Female -C
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09151173101">https://harting.com/09151173101</a>

### 标识

类别	插芯
系列	圆形连接器 M23
标识	Signal
原件	插芯

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	17
详细资料	请单独订购压接针。 17x 1 mm

### 技术参数

导体截面积	0.08 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
额定电流	8 A
额定电压	160 V
额定脉冲电压	1.5 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 <sup>6</sup> Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

## 材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	白
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

## 商业数据

包装尺寸	5
净重	3.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140187153
eCl@ss	27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM	EC003557
UNSPSC 24.0	39121421