

81 13 250

Sifon- en connectortang voor sifons, kunststof buizen en connectoren



- Voor sifons, kunststof buizen en connectoren tot Ø 80 mm
- Fijne verstelling voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende diameters
- Robuust, zeer belastbaar
- Ideaal om sifonschroefverbindingen, kunststof pijpverbindingen en ronde wartelmoeren aan te trekken en los te maken
- Voor stekkers en koppelingen met schroefslot zoals Cannon-ronde stekkers
- Om slangen voorzichtig los te maken op pipe-verbindingen
- 25-voudig verstelbare doorgestoken scharnier
- Ergonomische beengemetrie
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
- Met verwisselbare kunststofbekken voor gevoelige oppervlakken; tot Ø 75 mm

| | |
|--|---------------------------------|
| Artikel-nr. | 81 13 250 |
| EAN | 4003773078494 |
| Tang | verchromd |
| Benen | met anti-slip kunststof bekleed |
| Capaciteit spanwijdte (diameter) Ø mm | 10 - 75 |
| Instelposities | 25 |
| Lengte mm | 250 |
| Gewicht netto g | 355 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Reserveonderdelen

| Artikel-nr. | EAN | |
|--------------------|---------------|--|
| 81 19 250 | 4003773078500 | 2 paar kunststofbekken voor 81 11 250 / 81 13 250 voor sifons, kunststof buizen en connectoren |