


ADS-T Indicador multitono con Indicador luminoso


- sirena multitono cuadrada de 94 mm con indicador luminoso LED de luz fija o intermitente integrado
- tipo de luz controlable de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- material estabilizado contra UV
- 32 tipos de tono seleccionables, 3 tipos de tono controlables de forma externa
- presión acústica máx. 108 dB (A), ajustable de forma continua
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09
- montaje opcional con escuadra metálica



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	94 mm [cuadrado], Policarbonato rojo
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera, Apertura de salida de sonido hacia abajo u horizontal
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable bis 2,5 mm ²
Tipo de luz	Luz fija o Indicador luz intermitente
Intensidad luminosa	1 Cd
Tipo de tono	32 Tonos, 3 Tonos controlables de forma externa, diversos (véase la tabla de tonos)

Volumen	108 dB [Ajustable mediante potenciómetro]
Frecuencia de tono	150-2.900 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK09
Peso	310 g



ADS-T

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,240	875 171 405
	110-240 V CA	95-265	0,070	875 171 313
rojo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,240	875 172 405
	110-240 V CA	95-265	0,070	875 172 313
amarillo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,240	875 177 405
	110-240 V CA	95-265	0,070	875 177 313



AMK



AB1



AG1



AKV



AW1

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB1	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)		874 031 900
AG1	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas		874 021 900
AKV	Prensaestopa M20x1,5		698 800 026
AW1	Escuadra de acero inoxidable		874 041 900

TABLA DE TONOS

véase página 274

