

ALPHA

8377UOO100P62

EAN 4031582491104

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	36 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	39 mm
Diamètre d'encombrement	224 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	112 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●