

KS12-PP

Douille à billes

Douille à billes KS..-PP, série lourde, avec racleurs des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique



KS12
KSO12





KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50



Votre alternative produit actuelle

Size code	12	
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F_W	12 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	22 mm	Diamètre extérieur
L	32 mm	Longueur
C_{min}	630 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0\ min}$	600 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	900 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0\ max}$	1.100 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,02 kg	Poids

Cotes de montage

L_2	22,6 mm	
	H13	Tolérance
B_{L2}	1,3 mm	
D_N	21 mm	
N_4	3 mm	
	8	Nombre de rangées de billes

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact