



### Krimpkaus 2:1 flexibel , diverse kleuren

#### • TF21

TF21 kan worden toegepast als elektrische en mechanische bescherming en voor markering middels kleuren.

#### Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde, dunwandige en flexibele krimpkaus
- snel krimpend, bij lage krimptemperatuur
- voldoet aan vele industriële standaards
- grote verscheidenheid aan kleuren en afmetingen
- bedrukbaar
- vlamvertragend en UL224-VW1 listed



TF21 – leverbaar in vele kleuren en afmetingen.

Gedetailleerde informatie over hetelucht gereedschap vindt u vanaf pagina 317 / 318.

Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	2:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +135 °C
<b>Minimale krimptemperatuur</b>	+90 °C
<b>Lengtekrimp</b>	+/-5 %
<b>Diëlektrische sterkte</b>	37 kV / mm
<b>Brandbaarheid</b>	ASTM D876
<b>Certificering</b>	CSA, JAR/FAR 25.853, NF F 00-608, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1, UL224 125 °C 600 V VW-1



Krimpkaus 2:1



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
TF21-1.2/0.6	1,2	0,6	0,41	100 m	blauw (BU)	309-20126
	1,2	0,6	0,41	100 m	geel (YE)	309-20124
	1,2	0,6	0,41	100 m	rood (RD)	309-20122
	1,2	0,6	0,41	100 m	wit (WH)	309-20129
	1,2	0,6	0,41	300 m	zwart (BK)	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	0,8	0,43	100 m	blauw (BU)	309-20166
	1,6	0,8	0,43	100 m	geel (YE)	309-20164
	1,6	0,8	0,43	100 m	rood (RD)	309-20162
	1,6	0,8	0,43	100 m	wit (WH)	309-20169
	1,6	0,8	0,43	300 m	zwart (BK)	309-10160

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



## Krimpkous 2:1 flexibel , diverse kleuren

## • TF21



Krimpkous 2:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
TF21-2.4/1.2	2,4	1,2	0,51	100 m	blauw (BU)	309-20246
	2,4	1,2	0,51	100 m	geel (YE)	309-20244
	2,4	1,2	0,51	100 m	groen-geel (GNYE)	309-40247
	2,4	1,2	0,51	100 m	rood (RD)	309-20242
	2,4	1,2	0,51	100 m	wit (WH)	309-20249
	2,4	1,2	0,51	300 m	zwart (BK)	309-10240
TF21-3.2/1.6	3,2	1,6	0,51	100 m	blauw (BU)	309-20326
	3,2	1,6	0,51	100 m	geel (YE)	309-20324
	3,2	1,6	0,51	100 m	groen-geel (GNYE)	309-40327
	3,2	1,6	0,51	100 m	rood (RD)	309-20322
	3,2	1,6	0,51	100 m	wit (WH)	309-20329
	3,2	1,6	0,51	300 m	zwart (BK)	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	2,4	0,51	60 m	blauw (BU)	309-50486
	4,8	2,4	0,51	60 m	geel (YE)	309-50484
	4,8	2,4	0,51	60 m	groen-geel (GNYE)	309-50487
	4,8	2,4	0,51	60 m	rood (RD)	309-50482
	4,8	2,4	0,51	60 m	wit (WH)	309-50489
	4,8	2,4	0,51	300 m	zwart (BK)	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	3,2	0,64	60 m	blauw (BU)	309-50646
	6,4	3,2	0,64	60 m	geel (YE)	309-50644
	6,4	3,2	0,64	60 m	groen-geel (GNYE)	309-50647
	6,4	3,2	0,64	60 m	rood (RD)	309-50642
	6,4	3,2	0,64	60 m	wit (WH)	309-50649
	6,4	3,2	0,64	300 m	zwart (BK)	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	4,8	0,64	50 m	blauw (BU)	309-20956
	9,5	4,8	0,64	50 m	geel (YE)	309-20954
	9,5	4,8	0,64	50 m	groen-geel (GNYE)	309-50957
	9,5	4,8	0,64	50 m	rood (RD)	309-20952
	9,5	4,8	0,64	50 m	wit (WH)	309-20959
	9,5	4,8	0,64	150 m	zwart (BK)	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	6,4	0,64	50 m	blauw (BU)	309-21276
	12,7	6,4	0,64	50 m	geel (YE)	309-21274
	12,7	6,4	0,64	50 m	groen-geel (GNYE)	309-41277
	12,7	6,4	0,64	50 m	rood (RD)	309-21272
	12,7	6,4	0,64	50 m	wit (WH)	309-21279
	12,7	6,4	0,64	100 m	zwart (BK)	309-11270

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



### Krimpkous 2:1 flexibel , diverse kleuren

- TF21



Krimpkous 2:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
TF21-19.0/9.5	19,1	9,5	0,76	50 m	blauw (BU)	309-11906
	19,1	9,5	0,76	50 m	geel (YE)	309-11904
	19,1	9,5	0,76	50 m	groen-geel (GNYE)	309-11907
	19,1	9,5	0,76	50 m	rood (RD)	309-11902
	19,1	9,5	0,76	50 m	wit (WH)	309-11909
	19,1	9,5	0,76	50 m	zwart (BK)	309-11900
TF21-25.4/12.7	25,4	12,7	0,89	50 m	blauw (BU)	309-12546
	25,4	12,7	0,89	50 m	geel (YE)	309-12544
	25,4	12,7	0,89	50 m	groen-geel (GNYE)	309-12547
	25,4	12,7	0,89	50 m	rood (RD)	309-12542
	25,4	12,7	0,89	50 m	wit (WH)	309-12549
	25,4	12,7	0,89	50 m	zwart (BK)	309-12540
TF21-38.0/19.0	38,1	19,1	1,02	60 m	blauw (BU)	309-13816
	38,1	19,1	1,02	60 m	geel (YE)	309-13814
	38,1	19,1	1,02	60 m	groen-geel (GNYE)	309-13817
	38,1	19,1	1,02	60 m	rood (RD)	309-13812
	38,1	19,1	1,02	60 m	wit (WH)	309-13819
	38,1	19,1	1,02	60 m	zwart (BK)	309-13810
TF21-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	60 m	blauw (BU)	309-15086
	50,8	25,4	1,14	60 m	geel (YE)	309-15084
	50,8	25,4	1,14	60 m	groen-geel (GNYE)	309-15087
	50,8	25,4	1,14	60 m	rood (RD)	309-15082
	50,8	25,4	1,14	60 m	wit (WH)	309-15089
	50,8	25,4	1,14	60 m	zwart (BK)	309-15080
TF21-76.0/38.0	76,2	38,1	1,27	30 m	blauw (BU)	309-17606
	76,2	38,1	1,27	30 m	geel (YE)	309-17604
	76,2	38,1	1,27	30 m	rood (RD)	309-17602
	76,2	38,1	1,27	30 m	wit (WH)	309-17609
	76,2	38,1	1,27	30 m	zwart (BK)	309-17600
TF21-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	15 m	blauw (BU)	309-11026
	101,6	50,8	1,40	15 m	geel (YE)	309-11024
	101,6	50,8	1,40	15 m	rood (RD)	309-11022
	101,6	50,8	1,40	15 m	wit (WH)	309-11029
	101,6	50,8	1,40	15 m	zwart (BK)	309-11020

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.