

特点

- 已标记，允许组合到较大的电池组中，以实现永久安装
- 电压 1.2V
- 4 至 6 小时快速充电速率
- 可充电 - 更环保，减少垃圾填埋场的浪费
- 长使用寿命
- 镍氢电池一次充电的性能优于碱性电池
- 适用于高电流消耗设备
- 增强对您所使用设备的信心

RS 12V Pro 镍氢充电电池组、 1.3ah

RS 库存号： 504-6102



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

镍氢电池也称为镍氢电池，是一种可充电电池，每天用于各种家用和工业物品。镍氢电池的容量是镍镉 (NiCd) 电池的二至三倍

一般规格

规格	SC
化学	镍氢
应用	手持式视频控制台，遥控汽车，DIY 工具，医疗设备，收音机，手电筒

电气规格

容量	3Ah
额定电压	1.2V
Terminal	已标记
最大连续电流	3mA

机械规格

尺寸	22.7mm x 43.7mm
直径	22.7mm
高度	43.7mm

操作环境规格

工作温度范围:	-10°C 至 60°C
最高工作温度	60°C
最低工作温度	-10°C

