

5748676-3 ✓ 有效

AMPLIMITE | AMPLIMITE Kit CST

TE 内部编号 5748676-3

D-Sub Backshells & Clamps, Cable Clamp Kit, Two-Piece RFI/EMI

Shield, 25 Position, Size 3, Shielded, AMPLIMITE Kit CST

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 后壳和夹具



保护和应力消除附件类型: **线夹套件**

线夹类型: **两件式 RFI/EMI 屏蔽层**

位数: 25

与连接器外壳尺寸兼容: 3

屏蔽: **是**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型

垫圈密封件

保护和应力消除附件类型

线夹套件

结构特性

位数

25

主体特性

线夹材料

锌合金

每套的密封圈数

6

屏蔽电镀涂层

亮光

屏蔽电镀材料

铜打底镀镍

线夹类型

两件式 RFI/EMI 屏蔽层

出线角度

180°

机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸

4-40

尺寸



适用的电缆绝缘层直径范围	6.48 – 11.94 mm [.255 – .47 in]
--------------	---------------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	3
屏蔽	是

包装特性

封装数量	1
封装方法	Kit

其他

连接器附件注释	All parts are packaged unassembled., Shielded cable clamps will not accept connector housings with clinch nuts., 锁紧螺丝必须单独购买。
---------	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年1月 (233) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | AMPLIMITE Kit CST



客户还购买了





文档

产品图纸

[DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 3](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5748676-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5748676-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5748676-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_5748676-3_12062017549_dmtec](#)

英文版本

[MD_5748676-3_12062017549_dmtec](#)

英文版本



[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

[英文版本](#)