



Warmkrimpemde kabelreparatiemanchetten

- RMS

Dit manchet is eenvoudig te installeren, de kabel hoeft niet losgenomen te worden.

Hoofdkenmerken

- snelle, vochtbestendige en permanente reparatie van kabelmantels
- slechts zes afmetingen voor een breed scala kabeldiameters: van 15 tot 160 mm
- beschikbaar in vier standaard lengten, op aanvraag in andere lengten
- iedere RMS-kit is gebruiksklaar en wordt geleverd met instructie, schuurpapier en reinigungsset.
- de metalen sluitstrip is vervaardigd uit RVS316 en daarmee corrosiebestendig
- weersbestendig en halogeenvrij
- TCP (thermo chromatic paint) stippen geven aan of de manchet voldoende is verhit



One step to the web!


MATERIAAL	Polyolefine, chemisch vernet (PO-X)
Krimpverhouding	tot 4,5:1
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +120 °C
Minimale krimptemperatuur	+110 °C
Smeltpunt lijm	+105 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	12 kV / mm
Brandbaarheid	niet vlamvertragend



RMS-kabelreparatiemanchetten voor snel en zeker repareren van bekabeling in het veld.



RMS: reparatiemanchet, stalen sluitstrip, schuurpapier, reinigungsset, instructie.



Kabelreparatiemanchet RMS met lijmlaag

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Kabeldiameter van/tot	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	zwart (BK)	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	zwart (BK)	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	zwart (BK)	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1.000,0	zwart (BK)	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	zwart (BK)	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	zwart (BK)	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	zwart (BK)	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1.000,0	zwart (BK)	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	zwart (BK)	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	zwart (BK)	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1.000,0	zwart (BK)	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	zwart (BK)	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1.000,0	zwart (BK)	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1.000,0	zwart (BK)	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1.000,0	zwart (BK)	450-20050

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.