

HC-CIF-B24-HFWL-PL - 导轨安装支架



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424337>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

导轨安装支架，类型: B24，用于插芯，顶部支架



商业数据

订货号	1424337
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AHB
产品关键代码	AF7AHB
目录页面	页码684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370750
单件重量(含包装)	51.8 g
单件重量(不含包装)	51.6 g
原产地	CN

HC-CIF-B24-HFWL-PL - 导轨安装支架



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424337>

技术数据

说明

概述	适用B24、BB48、DD108、HV10系列插芯和B24系留支架
安全说明	用户必须确保做好防电击保护。用户必须验证PE连接的衔接度并符合要求。PE连接必须同型号进行。

产品属性

产品类型	导轨安装支架
外壳类型	导轨安装支架
系列	HC-CIF-PL
类型	B24
保护盖	否
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	42 mm
高度	61 mm
长度	170 mm

材料规格

标识材料	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0

机械特性

机械参数	
锁紧类型	卡扣

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

安装

组装说明	为确保正确使用，需要安装在具有IP防护的空间内
------	-------------------------

HC-CIF-B24-HFWL-PL - 导轨安装支架




1424337

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424337>

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-CIF-B24-HFWL-PL - 导轨安装支架



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424337>

认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424337>



cUL认证

认证ID: E118976



UL认证

认证ID: E118976

HC-CIF-B24-HFWL-PL - 导轨安装支架



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424337>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B24-HFWL-PL - 导轨安装支架

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424337>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn