



ESPAÑOL

Datasheet

3.2 - 4mm Lazy Tong Riveter

Código RS [487-129](#)



Remachadora manual extensible tipo fuelle, robusta y de altas prestaciones, con 4 accesorios de remache para remaches de 2,4-4, 8 mm y llaves de varios tamaños.

- Estructura frontal y mango de aleación de aluminio presofundido, acero al cromo-molibdeno para la mordaza con rosca y el mecanismo de tracción
- Puntas y conector de remachadora de acero con alto contenido en carbono
- Tratamiento térmico para alcanzar una dureza de 54-58 HRC

Contenido:

4 puntas remachadoras de 10,0 mm con rosca M-8, tamaños: 2,4, 3,2, 4,0 y 4,8 mm (longitud total 13,5, 14,5, 16,2 y 17,4 mm)

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha sido verificada por ingenieros como una gama que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio.