


PREVOST FILTRATION - COMBINAISONS D'UNITÉS

Filtre-régulateur lubrificateur - 2
unités avec raccord rapide de
sécurité PREVOS1



Pression max. d'utilisation	Filtration (µm)	Température min/max
10 bar	25.00	5 / 50 °C

Référence	Taraudage	Pression de sortie min/max	Profil	Poids net (Kg)
ATU B2585102IS	G3/8	2 / 8.5	ISO 6150B	2.2
ATU B2585103IS	G1/2	2 / 8.5	ISO 6150B	2.2
ATU B2585102ES	G3/8	2 / 8.5	EUROPEAN	2.2
ATU B2585103ES	G1/2	2 / 8.5	EUROPEAN	2.2
ATU B2585102CS	G3/8	2 / 8.5	ISO 6150C	2.2
ATU B2585103CS	G1/2	2 / 8.5	ISO 6150C	2.2