

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - RJ45连接器



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422108>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

RJ45连接器，保护等级: IP65/IP67，位数: 8，CAT6_A，标识材料: 金属，接线方式: 压接，接线容量: AWG 27- 24，电缆出口: 直头，颜色: 银色，Ethernet



商业数据

订货号	1422108
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOAB
产品关键代码	ABNOAB
目录页面	页码80 (C-2-2013)
GTIN	4046356571982
单件重量 (含包装)	69.1 g
单件重量 (不含包装)	65.9 g
原产地	DE

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - RJ45连接器

1422108

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422108>



技术数据

产品属性

产品类型	数据连接器 (电缆侧)
类型	RJ45
传感器类型	Ethernet
位数	8
连接图表	RJ45
出线口编号	1
屏蔽	有
电缆出口	直头

绝缘特性

过电压类别	I
污染等级	2

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
额定电流	1 A
额定电压 U_N	48 V
额定电流 I_N	1 A
传输介质	铜缆
传输特征 (类别)	CAT6 _A
传输速率	10 GBit/s

连接数据

连接技术

连接方式	压接
可连接导线横截面AWG	27 ... 24 (柔性)
导线横截面	柔性

尺寸

宽度	22 mm
高度	30 mm
长度	57.7 mm

材料规格

颜色	银色
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
外壳材料	金属
接触件材料	磷青铜

电缆/电线

电缆外径	5 mm ... 8 mm
------	---------------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - RJ45连接器

1422108

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422108>



电缆截面积

0.14 mm²

机械特性

机械参数

插 / 拔周期

≥ 250

环境和真实条件

环境条件

保护等级

IP65/IP67

环境温度 (运行)

-25 °C ... 60 °C

标准和规范

标准/规格

IEC PAS 61076-3-117

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - RJ45连接器

1422108

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422108>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - RJ45连接器

1422108

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422108>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1)
------------------------	--

SCIP	02948e2a-4cce-4ec2-87a4-b30c1ea51c9a
------	--------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn