

M18 ONEFHX-552X

M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™

- Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J
- Jusqu'à 125 trous de \varnothing 10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
- Boîte de vitesse tout en métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perforburinage et orientation du burin (variolock).
- Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Technologie AVS : Système Anti-vibrations



REDLITHIUM™

Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Cadence de frappe max (cps/min)	4,800
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	28/ 13/ 26
Vibrations perçage (m/s ²)	15.9
Vibration de burinage (m/s ²)	14.2
Inclus dans le kit	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478504

