



测试附件 主目录

Test & Measureline | 测试测量



史陶比尔电连接器

专业且具前瞻性的连接解决方案



史陶比尔电连接器股份公司隶属于史陶比尔集团，是致力于面向工业应用的高品质电连接器系统和解决方案的全球领先供应商。史陶比尔集团是工业连接器、工业机器人和纺织机械三大领域机电一体化解决方案的技术领先者。

史陶比尔为高生产力和安全标准的市场提供研发、生产、销售和维护服务。史陶比尔为高生产力和安全标准的市场提供研发、生产、销售和维护服务。作为业内公认的专家，我们一直致力于为客户提供满足要求的解决方案。许多新产品源于客户定制，最后被成功推广到全球市场。

无论面对何种挑战，我们的专业知识和积极支持都是客户坚实的依靠。选择史陶比尔，便是选择了可靠、尽责和品质卓越的长期合作伙伴。

为高效而生的先进连接技术

史陶比尔电连接器能够满足客户对卓越性能、高插拔次数和长期可靠性的期望，以实现安全和稳定地运行。久经考验的 **MULTILAM 表带触指技术** 是各种类型工业连接方案的理想之选。

史陶比尔电连接器的持久低损耗传输性能，为输配电行业各电压等级的应用提供可靠保障。在汽车行业，我们的高效连接方案为产线上的点焊应用提供支持。在交通运输行业，如铁路和电动交通的应用中，连接器的紧凑型设计、高抗振性和在严苛条件下的高可靠性都至关

重要。在测试和测量行业，史陶比尔产品的安全性和可靠性首屈一指。

在快速发展的替代能源行业中，我们的产品自1990年代以来一直是行业标准。全球近一半的光伏系统使用史陶比尔光伏连接器，以实现安全、持久和高效的电力传输。

应用和优势



在本主目录中将展示我们种类繁多且带触摸保护的测试附件,其符合 IEC/EN 61010-031 除了面向服务技术人员 (CAT II)、电气和电力公司员工 (CAT III 和 CAT IV) 的手持式附件,本目录还包含我们的 30 V AC/60 V DC

产品系列 (O)。测试附件配有符合 IEC / EN 61010-1 的测试和测量设备的安全接线插座。

欢迎查阅相关目录册获取更详细的产品信息,特殊参数及应用示例视频可前往 <https://www.staubli-test-measurement.com/> 查看。

目录

页 6	通用信息 测量种类	页 148	装配部件和附件
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 六角螺母 ▪ 圆形螺母 ▪ 垫圈 ▪ 弹簧垫圈 ▪ 保护盖 ▪ 保护帽 ▪ 间隔套 ▪ 平板插座 ▪ 管状扳手 ▪ 六角扳手 ▪ 压入工具 ▪ 剥线钳 ▪ 高熔断保险丝 ▪ 测试导线夹持器
页 8	Ø 1 mm系统		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 综述 ▪ 测试导线 ▪ 自组装插头和插座 ▪ 压入式插座 ▪ 测试夹 		
页 13	Ø 2 mm系统		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 综述 ▪ 测试导线 ▪ 自组装插头和插座 ▪ 焊接/压入/内置插座 ▪ 接线插头 ▪ 测试探头 ▪ 测试夹 ▪ 适配器 	页 158	附件
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 索引
页 42	Ø 4 mm系统		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 综述 ▪ 测试导线 ▪ 自组装插头和插座 ▪ 焊接/压入/内置插座 ▪ 接线插头 ▪ 测试探头 ▪ 测试夹 ▪ 适配器 ▪ 支架 ▪ 开尔文测试导线 ▪ 高达5KV电压, 适用于绝缘测试仪器的特殊产品 		

为连接解决方案提供无限可能

MULTILAM 技术




MULTILAM 是经特殊成型的弹性连接元件。所有史陶比尔电连接器产品均受益于 **MULTILAM** 技术独特而出色的性能。

MULTILAM 页片通过恒定的弹簧压力，能够持续保持与连接表面的接触，使接触电阻低且恒定。

MULTILAM 技术能够为有最严苛需求的连接器和要求高达一百万次插拔的特定产品提供解决方案。

这使得 MULTILAM 技术成为满足严苛需求应用的最佳选择：

- 运行可靠长久，源于稳定优越的性能
- 能够在对温度、振动和冲击有严格要求的环境下安全运行
- 大电流，并适用于数据和信号连接
- 高插拔次数，自动化解决方案



通用信息

长度和颜色

对于可提供多种颜色和导线长度的产品,请在订单号后注明需要的长度和颜色代码,用以替代目录中的空格和*号。

20 黄绿色	26 紫色
21 黑色	27 棕色
22 红色	28 灰色
23 蓝色	29 白色
24 黄色	33 透明
25 绿色	

导线长度

该目录中所有标准导线的长度均是电缆的可见长度。

标准件

可提供目录册或颜色/长度组合中列出的颜色,没有最小起订量。

多种选择

可选颜色

本目录册除了包含标准颜色,还有其它可选颜色。

在起订量超过100时,可订购这些颜色产品。

可选长度

如果您需要非标测试导线,根据产品,可以订购数量从10到100。

关于订购条件可随时联系我们。

特殊件

作为定制化方案解决商,史陶比尔电连接器公司同样提供未列在目录中颜色组合。

我们非常乐意向您提供价格、交期和最小起订量等特殊件信息。

变更/免责条款

本目录中所有数据、插图以及尺寸图都经过仔细的校对,并且与我们的经验一致。但是,我们对其中的错误不承担任何责任。同时我们保留出于产品设计及技术安全原因做出变更的权利,恕不另行通知。因此,当您的设计中集成有我们的零件时,我们建议您不要单纯依赖目录中所给的数据资料,而是和我们联系以确保您掌握最新信息。我们将非常乐意为您提供咨询。

版权

未经我方事先的书面允许,不得以任何形式将样本材料用作他用。

RoHS ready

2011/65/EU :关于在电气和电子设备中限制使用某些有害物质的规定。

表面材料

Au	镀金
Ni	镀镍
Opt	Optalloy®
Ag	镀银
Sn	镀锡
SST	不锈钢
PVC	聚氯乙烯
SIL	硅胶
TPE	磷酸三苯酯

符号



本产品有配件或特殊工具



使用前请阅读用户信息 i000.



该产品附有安装说明 MA000.



可选颜色

可选长度

根据IEC/EN 61010-031的测量种类划分


为了便于正确选择测试附件，IEC/EN 61010-031标准建立了多个类定义来定义可以用于供电网络的产品，并制定了每个类别的相应要求。

2002年之前，测量种类由电压类别指定。事实上，这个术语的来源主要基于电网中可能产生的电压(浪涌)的分类。

实际上，在短路状态下，每个测试类别关于有效能的预期瞬态值区别并不大。

相比低级别的测量类别，高级别释放更多能量，结果甚至可能会发生爆炸给用户带来严重后果。

在IEC/EN 61010-031标准中有不同的测量类别，缩写为“CAT”。在本目录册中，可以在额定电压和产品上找到包括后续编号的CAT信息。总的来说，CAT等级越高，就需要更高安全等级的测试附件产品。



0 没有直接与电网连接的其他回路。

CAT II 应用于测量普通的与电网相连的设备，或由电网供电但并不构成电网装置一部分的设备。

CAT III 应用于测量房子的内部走线或者整个建筑物的供电设备。

CAT IV 应用于测量变电站与用电建筑物配电柜之间的输变电线路(输入侧)。


Ø 1 MM 系统 概览

	额定电压	额定电流	电缆绝缘材料	接触面	页码
测试导线					
	AC 30 V / DC 60 V	3-6 A	PVC	Au	9
自组装插头和插座					
	AC 30 V / DC 60 V	6 A		Au	10
压入式插座					
	AC 30 V / DC 60 V	20 A		Au	11
测试夹					
	AC 30 V / DC 60 V	1 A		Au	12

测试导线

测试导线 LK1-A

高柔软性，两端带堆叠式 Ø 1 mm 硬质插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线	长度 L [cm]	*标准颜色
28.0026-□*	LK1-A	AC 30 V / 3 A DC 60 V / 3 A	PVC 0.127mm ² Au	015 030	21 22




可选颜色 [23](#)

可选长度，请洽询

更多信息，第页 6

测试导线 LK1-S

高柔软性，两端为直插式 Ø 1 mm 硬质插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线	长度 L [cm]	*标准颜色
28.0028-□*	LK1-S	AC 30 V / 6 A DC 60 V / 6 A	PVC 0.25 mm ² Au	030	21 22



可选颜色 [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [29](#)

可选长度，请洽询


更多信息，第页 6

自组装插头和插座

插头 SLS1-S

硬质, $\varnothing 1 \text{ mm}$, 用于自组装测试导线。

焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)			*标准颜色
22.2602-*	SLS1-S	AC 30 V / 6 A DC 60 V / 6 A	最大 $\varnothing 1.7 \text{ mm}$	0.25 mm ²	Au	21 22 23 24 25 29

零部件

22.2070-*	KT1-S	绝缘座
22.1007	LS1-S	插头



安装说明 MA144

www.staubli.com/electrical



可选颜色 26 27 28


更多信息, 第 6 页

插座 SLS1-B

$\varnothing 1 \text{ mm}$, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用

于自组装测试导线。

焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)			*标准颜色
22.2603-*	SLS1-B	AC 30 V / 6 A DC 60 V / 6 A	最大 $\varnothing 1.7 \text{ mm}$	0.25 mm ²	Au	21 22 23 24 25 29

零部件

22.2070-*	KT1-S	绝缘座
22.1008	LS1-B	插座



安装说明 MA145

www.staubli.com/electrical




可选颜色 26 27 28

更多信息, 第 6 页

压入式插座

压入式插座 EB1

带绝缘, \varnothing 1 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。黄铜。压入面板或外壳的孔中进行安装。焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	插座直径 (A)		*标准颜色										
23.1010-*	EB1	AC 30 V / 20 A DC 60 V / 20 A	\varnothing 1.0 mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

零部件

23.5000-*	I-EB1	绝缘座
41.0010	LB1	插座



压入工具 MB1, 页码 153



安装说明 MA102


www.staubli.com/electrical

测试夹

测试夹 KPS1

由硬铜合金制成, 可用于连接 IC 引脚、插针或者裸线。利用弹簧压力将被测对象固定在绝缘体的尖端。由于夹子非常轻, 测试时不会

把重量加在某些关键的触点上。可用于多股线缆焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	接线范围		*标准颜色
24.0135-*	KPS1	AC 30 V / 1 A DC 60 V / 1 A	最长2 mm	Au	21



可选颜色 **22**

更多信息, 第页 6

Ø 2 MM 系统 概览


	额定电压	额定电流	电缆绝缘材料	接触面	页码
测试导线					
	AC 30 V / DC 60 V 600 V, CAT II – 600 V, CAT III	10 A	PVC SIL	Au Ni	14
自组装插头和插座					
	AC 30 V / DC 60 V 600 V, CAT II	10 A		Au Ni	18
焊接/压入/面板安装插座					
	AC 30 V / DC 60 V 600 V, CAT III	10-15 A		Au Ni Opt	23
接线插头					
	AC 30 V / DC 60 V 600 V, CAT II	10 A		Au Ni	33
测试探针					
	1000 V, CAT III	1 A		SST	36
测试夹					
	AC 30 V / DC 60 V 300 V, CAT II – 600 V, CAT III	1-10 A	PVC	Au Ni Sn	37
适配器					
	AC 30 V / DC 60 V 600 V, CAT II – 300 V, CAT III	10 A	PVC	Au	40

测试导线

测试导线 LK205...

高柔软测试导线, 两端均带 $\varnothing 2$ mm 堆叠式 MULTILAM 插头。

LK205



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
28.0115-□*	LK205-X	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm ²	Ni	007 (7.5 cm) 015 030 045 060	21 22 23 24 25
28.0039-□*	LK205	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm ²	Au	007 (7.5 cm) 015 030 045 050 060	21 22 23 24 25 27 28 29



用户信息 i093

www.staubli.com/electrical





可选颜色 26 27 28 29

可选长度, 请咨询
更多信息, 第 6 页

测试导线 LK2-F

高柔软测试导线, 两端带堆叠式 $\varnothing 2$ mm 空心插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
28.0033-□*	LK2-F	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm ²	Au	015 030 045 060	21 22 23



用户信息 i093

www.staubli.com/electrical




可选颜色 24 25 27 28 29

可选长度, 请咨询
更多信息, 第 6 页

测试导线 LK205-L

高柔软测试导线, 两端均带直插式 $\varnothing 2$ mm MULTILAM 插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
28.0047-□*	LK205-L	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm ²	Au	007 (7.5 cm) 015 030 045 060	21 22 23 24 25 26 28



用户信息 **i093**

www.staubli.com/electrical




可选颜色 **29**

可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

测试导线 SLK205-K...

高柔软, PVC 或硅胶绝缘, 两端带堆叠式 $\varnothing 2$ mm MULTILAM 插头, 带硬质绝缘套筒。

SLK205-K



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
65.9179-□*	SLK205-K	600 V, CAT II / 10 A	PVC 0.5 mm ²	Au CE c (UL) US	030 060 100	21 22 23 24 25
65.9180-□*	SLK205-K/SIL	600 V, CAT II / 10 A	SIL 0.5 mm ²	Au CE c (UL) US	045 100	21 22 23




可选颜色 **24 25 29**

可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

测试导线 SLK205-LA

PVC 绝缘的高柔软测试导线, 两端带直插式
 Ø 2 mm MULTILAM 插头, 带硬质绝缘套筒。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
65.3307-□□*	SLK205-LA	600 V, CAT II / 10 A	PVC 0.5 mm ²	Au CE	030 060 100	21 22 23



可选颜色 24 25 29


可选长度, 请洽询
 更多信息, 第页 6

测试导线 SLK205-W/L...

高柔软, PVC 或硅胶绝缘。一端为注塑包覆的直插式 Ø2 mm MULTILAM 插头, 带硬质

绝缘套筒。另一端为注塑包覆、呈 90° 弯曲的 Ø2 mm MULTILAM 插头, 带硬质绝缘套筒。

SLK205-W/L



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
65.9577-□*	SLK205-W/L	600 V, CAT III / 10 A	PVC 0.5 mm ²	Au CE	100	21 22
65.9578-□*	SLK205-W/L/SIL	600 V, CAT III / 10 A	SIL 0.5 mm ²	Au CE	100	21 22



可选颜色 23 24 25 29

可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6

自组装插头和插座

本章节包含用于自组装测试导线的插头和插座。每种产品信息均包括可连接导体的截面积和导线直径以及相应的安装说明。

在测试导线的生产过程中，我们只使用自己生产的高质量多股电缆。如果您对我们的“多股电缆”感兴趣，欢迎来函获取我们的“电缆和多股电缆”主目录册了解更全面的信息。

插头 SLS205...


堆叠式, $\varnothing 2$ mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。

焊接。

SLS205



SLS205-X



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色																	
22.2616-*	SLS205	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>$\varnothing 2.1$ mm</td> <td rowspan="2">0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>$\varnothing 2.3$ mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	$\varnothing 2.1$ mm	0.5 mm ²	SIL		$\varnothing 2.3$ mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
PVC	TPE	$\varnothing 2.1$ mm	0.5 mm ²																			
SIL		$\varnothing 2.3$ mm																				
21	22	23	24	25																		
26	27	28	29																			
22.2617-*	SLS205-X	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>$\varnothing 2.1$ mm</td> <td rowspan="2">0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>$\varnothing 2.3$ mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	$\varnothing 2.1$ mm	0.5 mm ²	SIL		$\varnothing 2.3$ mm	Ni	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
PVC	TPE	$\varnothing 2.1$ mm	0.5 mm ²																			
SIL		$\varnothing 2.3$ mm																				
21	22	23	24	25																		
26	27	28	29																			

零部件

22.2030-*	KT205	绝缘座
22.1004	LS205	插头, 用于 SLS205
22.5006	LS205N	插头, 用于 SLS205-X



安装说明 MA134

www.staubli.com/electrical





可选颜色 20

更多信息, 第页 6

插头 SLS2-F

堆叠式, $\varnothing 2$ mm 空心插头, 用于自组装测试导线。
焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色																	
22.2611-*	SLS2-F	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>$\varnothing 2.1$ mm</td> <td rowspan="2">0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>$\varnothing 2.3$ mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	$\varnothing 2.1$ mm	0.5 mm ²	SIL		$\varnothing 2.3$ mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	27	29			
PVC	TPE	$\varnothing 2.1$ mm	0.5 mm ²																			
SIL		$\varnothing 2.3$ mm																				
21	22	23	24	25																		
27	29																					

零部件

22.2020-*	KT2-F	绝缘座
22.1006	LS2-F	插头




安装说明 MA133

www.staubli.com/electrical

插头 SLS2-S

直插式, 硬质, $\varnothing 2$ mm, 用于自组装测试导线。
焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色												
22.2609-*	SLS2-S	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	<table border="1"> <tr> <td>最大 $\varnothing 2.1$ mm</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> </table>	最大 $\varnothing 2.1$ mm	0.5 mm ²	Au	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
最大 $\varnothing 2.1$ mm	0.5 mm ²																
21	22	23	24	25													
26	27	28	29														

零部件

22.2010-*	KT2-S	绝缘座
22.1002	LS2-S	插头



安装说明 MA132

www.staubli.com/electrical


插头 SLS205-L...

直插式, \varnothing 2 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。
焊接。

SLS205-L



SLS205-L/N



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
22.2618-*	SLS205-L	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	最大 \varnothing 2.1 mm 0.5 mm ²	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29
22.2619-*	SLS205-L/N	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	最大 \varnothing 2.1 mm 0.5 mm ²	Ni	21 22 23 24 25 26 27 28 29

零部件

22.2010-*	KT2-S	绝缘座
22.1009	LS205-L	插头, 用于 SLS205-L
22.5029	LS205-L/N	插头, 用于 SLS205-L/N




安装说明 MA136

www.staubli.com/electrical

插头 SL205-LA

直插式, \varnothing 2 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带硬质绝缘套管。

压接或焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
65.3309-*	SL205-LA	600 V, CAT II / 10 A	最大 \varnothing 2.7 mm 0.5 mm ²	Au	21 22



安装说明 MAH544

www.staubli.com/electrical




可选颜色 23 24 25 29

更多信息, 第页 6

插头 SL205-K

堆叠式, \varnothing 2 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带硬质绝缘套管。
焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色															
65.9182-*	SL205-K	600 V, CAT II / 10 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>\varnothing 2.3 mm</td> <td rowspan="2">0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td>\varnothing 2.7 mm</td> </tr> </table>	PVC	\varnothing 2.3 mm	0.5 mm ²	SIL	\varnothing 2.7 mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	29				
PVC	\varnothing 2.3 mm	0.5 mm ²																		
SIL	\varnothing 2.7 mm																			
21	22	23	24	25																
29																				




安装说明 MAH500

www.staubli.com/electrical

插座 SLS205-B

硬质, \varnothing 2 mm, 用于自组装测试导线。柔性绝缘体。
焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色				
22.2621-*	SLS205-B	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	最大 \varnothing 2.3 mm	0.5 mm ²	<table border="1"> <tr> <td>Au</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> </table>	Au	21	22	23
Au	21	22	23						

零部件

22.2360-*	KT205-S	绝缘座
22.1038	LS205-B	插座




安装说明 MA138

www.staubli.com/electrical

插座 SLS205-BF

Ø 2 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。柔性绝缘体。
焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
22.2622-*	SLS205-BF	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	最大 Ø 2.3 mm 0.5 mm ²	Au	21

零部件

22.2360-*	KT205-S	绝缘座
22.1039	LS205-BF	插座



安装说明 MA138

www.staubli.com/electrical




可选颜色 22 23

更多信息, 第页 6

插座 SL205-BA

直插式, 硬质, 可对接带硬质绝缘套筒的弹性
Ø 2 mm 插头, 用于自组装测试导线。
压接或焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
65.3319-*	SL205-BA	600 V, CAT II / 10 A	最大 Ø 2.7 mm 0.5 mm ²	Au	21 22 23 24 25 29



安装说明 MAH544


www.staubli.com/electrical

焊接/压入/面板安装插座

压入式插座 LB2

无绝缘, 硬质, $\varnothing 2$ mm, 用滚压黄铜板制成。可直接压入焊接到印刷电路板、电路板或外壳的孔中进行安装。

焊接。




订货号	型号	额定电压/电流		
23.1001	LB2	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Au	



压入工具 MB2, 页码 153

焊入式插座 LB2-A


无绝缘, 硬质, $\varnothing 2$ mm。黄铜车削件。焊入电路板或外壳的孔中进行安装。



订货号	型号	额定电压/电流		
23.1000	LB2-A	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Au	

焊入式插座 LB2-D

无绝缘, 硬质 $\varnothing 2$ mm。黄铜车削件。焊入电路板或外壳的孔中进行安装。




订货号	型号	额定电压/电流		
49.7512	LB2-D	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Au	

压入式插座 EPB-2N/S

带绝缘, 硬质, $\varnothing 2$ mm。黄铜车削件。压入塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 焊针 $\varnothing 1.5$ mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
63.9318-*	EPB-2N/S	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Ni	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>27</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	26	27	29		
21	22	23	24	25										
26	27	29												




压入工具 MB2, 页码 153


压入式插座 EB2...

带绝缘, 硬质, \varnothing 2 mm, 车削黄铜材质。压入塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中进行安装。

EB2



EB2-A



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色										
23.1011-*	EB2	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	扁形插头 2.8 mm x 0.8 mm。	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
23.1012-*	EB2-A	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	圆形插头 \varnothing 1.9 mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

零部件

23.5011-*	I-EB2	绝缘座
23.5010	B-EB2	插座, 用于 EB2
23.5002	B-EB2-A	插座, 用于 EB2-A



压入工具 MB2, 页码 153

扁平插接套筒 FSH2.8x0.8: 页码 152




安装说明 MA102

www.staubli.com/electrical

压入式插座 EB2-F

带绝缘, \varnothing 2 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。黄铜车削件。压入塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 扁形插头 2.8 mm x 0.8 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.1021-*	EB2-F	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Opt	21 22

零部件

23.5011-*	I-EB2	绝缘座
23.5005	B-EB2-F	插座



可选颜色 20 23 24 25 26 27 28 29

更多信息, 第页 6



压入工具 MB2, 页码 153

扁平插接套筒 FSH2.8x0.8: 页码 152



安装说明 MA102

www.staubli.com/electrical


面板安装插座 LB-I2R

带绝缘, 硬质, \varnothing 2 mm。黄铜车削件。

绝缘体带金属螺纹护套。

在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

连接: 扁形插头 2.8 mm x 0.8 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.0030-*	LB-I2R	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Opt	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										
零部件														
23.5059-*	BI-LB-I2R	插座												
23.5104	MU/M6x0,5	六角螺母		页码 148										
23.5105	SP2	垫圈		页码 149										

通过订货号 23.0040-* 也可订购圆螺母款, 圆螺母型号为 MUR/M6x0.5 (管状扳手: SS2).




扁平插接套筒 FSH2.8x0.8: 页码 152

面板安装插座 LB2-IF

带绝缘, \varnothing 2 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

焊接。




订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色					
23.0050-*	LB2-IF	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Au	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> </table>	21	22	23	24	25
21	22	23	24	25					
零部件									
23.5062-*	BI-LB2-IF	插座							
23.5103	MU/M5	六角螺母		页码 148					

面板安装插座 LB-IF2R

带绝缘, \varnothing 2 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。黄铜车削件。绝缘体带金属螺纹护套。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

连接: 扁形插头 2.8 mm x 0.8 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.0060-*	LB-IF2R	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Opt	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

零部件

23.5021-*	BI-LB-IF2R	插座	
23.5104	MU/M6x0,5	六角螺母	页码 148
23.5105	SP2	垫片	页码 149

可通过订货号 23.0020-*订购圆螺母款, 圆螺母型号为 MUR/M6x0.5 (管状扳手: SS2).




扁平插接套筒 FSH2.8x0.8: 页码 152

端联块 BL2-.../20...


20 针端联块, 由两排焊接硬质插座组成, 每排十个插口。不需要单独安装插座: 只需在面板

上简单钻孔, 用五个螺丝沿焊接方向进行紧凑安装。插座间距有 6 mm 和 12 mm 两种可选。



BL2-6/20/A




BL2-12/20/A



BL2-6/20-0,65



BL2-12/20-0,65



订货号	型号	额定电压/电流	插座数量	插接宽度	安装说明		*标准颜色
63.9356-*	BL2-6/20/A	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	2 x 10	6 mm	MAH559A	Au	21 22 23 24 25
63.9358-*	BL2-12/20/A	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	2 x 10	12 mm	MAH559B	Au	21 22 23 24 25
63.9364-*	BL2-6/20-0,65	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	2 x 10	6 mm	MAH559D	Au	21 22 24
63.9363-*	BL2-12/20-0,65	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	2 x 10	12 mm	MAH559C	Au	21 22



安装说明 MAH559A; MAH559B;
MAH559D; MAH559C

www.staubli.com/electrical



可选颜色 23 24 25 29


更多信息, 第 6 页

压入式插座 SEB2-...


带绝缘, 硬质, 可对接带硬质绝缘套管的
 $\varnothing 2$ mm 弹簧式插头。压入塑料, 金属等制成
 的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 扁形插头 2.8 mm x 0.8 mm 或圆形针
 $\varnothing 1.9$ mm。

SEB2-F2,8



SEB2-R



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色
65.9099-*	SEB2-F2,8	600 V, CAT III / 10 A	扁形插头 2.8 mm x 0.8 mm	Au	21 22 23 24 25 29
65.9193-*	SEB2-R	600 V, CAT III / 10 A	圆形针 $\varnothing 1.9$ mm	Au c us	21 22 23 24 25 29



压入工具 MB2-S, 页码 153

扁平插接套筒 FSH2.8x0.8: 页码 152



安装说明 MAH510


www.staubli.com/electrical

面板安装插座 SLB2-...

带绝缘, 硬质, 可对接带硬质绝缘套管的
 $\varnothing 2$ mm 弹簧式插头。表面安装或内置在塑料,
 金属等材质的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 扁形插头 2.8 mm x 0.8 mm 或圆形针
 $\varnothing 1.9$ mm。

SLB2-F2,8



SLB2-R



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色
65.9098-*	SLB2-F2,8	600 V, CAT III / 10 A	扁形插头 2.8 mm x 0.8 mm	Au	21 22 23 24 25 29
65.9194-*	SLB2-R	600 V, CAT III / 10 A	圆形针 $\varnothing 1.9$ mm	Au _C us	21 22 23 24 25 29

随附安装材料

-		间隔套, 用于 SLB2-F2.8、SLB2-R	
23.5110	MUR/M8x0,5	圆螺母, 用于 SLB2-F2.8、SLB2-R	页码 149
23.5107	SP4	U 形垫圈, 用于 SLB2-F2.8、SLB2-R	页码 149



扁平插接套筒 FSH2.8x0.8: 页码 152

管状扳手 SS4: SS2-S, Seite 152




安装说明 MAH511

www.staubli.com/electrical

接线柱 PK2-T

带绝缘, $\varnothing 2$ mm 硬质插座, 绝缘头不可拆卸。
带 $\varnothing 2$ mm 十字孔, 可与电线快速连接。黄铜车削件。与抗旋转接线片配合, 安装在厚度不超过 4 mm 的前面板上。

连接: 螺栓 M3.



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.0290-*	PK2-T	AC 30 V / 15 A DC 60 V / 15 A	Ni	21 22

接线插头



接线插头 KS2-...

带绝缘, $\varnothing 2$ mm, 绝缘手柄内装有 $\varnothing 2$ mm 硬质插座。


KS2-6L/A




KS2-6L/N



KS2-12L/A



KS2-12L/N



订货号	型号	额定电压/电流	插接宽度	适用于		*标准颜色
63.9352-*	KS2-6L/A	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	6 mm	BL2-6/20/A	Au	21 22 23 24 25
63.9353-*	KS2-6L/N	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	6 mm	BL2-6/20/A	Ni	21 22
63.9354-*	KS2-12L/A	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	12 mm	BL2-12/20/A	Au	21 22 23 24 25
63.9355-*	KS2-12L/N	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	12 mm	BL2-12/20/A	Ni	21 22 23 24 25

我们的 $\varnothing 2$ mm 接线插头 KS2-... 基于可靠 MULTILAM 技术, 具有良好的抗振性。与端联块 BL2-... 配合使用 (第 29 页), 非常适用于节省空间, 安装在测试

面板上, 例如航空工业的测试和维护。镀金设计具有极低的接触电阻和最高的抗腐蚀性。



可选颜色 23 24 25 28 29

更多信息, 第 6 页

接线插头 KS2-...


带绝缘, \varnothing 2 mm, 黄铜材质。采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 抗震性能好, 适合应用于例如在汽车电子装置中的试驾和维修。绝缘体

内装有 \varnothing 2 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 \varnothing 2 mm 弹簧式插头连接。

KS2-5,08L/1A/N





KS2-5,08L/1A/A



KS2-12L/1SA/N



KS2-12L/1SA/A




订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		标准颜色
63.9844-21	KS2-5,08L/1A/N	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	5.08 mm	Ni	21
63.9847-21	KS2-5,08L/1A/A	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	5.08 mm	Au	21
63.9845-21	KS2-12L/1SA/N	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	12 mm	Ni	21
63.9848-21	KS2-12L/1SA/A	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	12 mm	Au	21


接线插头 KS2-...

带绝缘, $\varnothing 2$ mm, 黄铜整体插头, 一件式制成, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。

KS2-5,08L




KS2-10L/1



订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		标准颜色
24.0040-29	KS2-5,08L	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	5.08 mm	Au	29
24.0043-29	KS2-10L/1	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	10 mm	Au	29

接线插头 KS2-10L

带绝缘, $\varnothing 2$ mm, 黄铜整体插头, 一件式制成, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。带绝缘手柄。




订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		标准颜色
24.0042-29	KS2-10L	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	10 mm	Au	29

接线插头 SKS2-12L/1SA/N

带绝缘, 黄铜材质, 带有硬质绝缘套筒。采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 抗震性能好, 适合应用于例如在汽车电子装置中的试驾和维修。绝

缘体内装有 $\varnothing 2$ mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 2$ mm 弹簧式插头连接。




订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		标准颜色
65.9866-21	SKS2-12L/1SA/N	600 V, CAT II / 10 A	12 mm	Ni CE	21

测试探针

测试探针 SPP2-S

带锥形不锈钢硬质针头。手柄两端进行修平处理。手柄处的 $\varnothing 2$ mm 硬质插座, 可对接带

硬质绝缘套管的 $\varnothing 2$ mm 弹簧式插头。提供防护盖。




订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0239-*	SPP2-S	1000 V, CAT III / 1 A	CE	21 22

测试夹

测试夹 KPS1/B2

由硬铜合金制成,可用于连接 IC 引脚、插针或者裸线。利用弹簧压力将被测对象固定在绝缘体的尖端。由于夹子非常轻,测试时不会

把重量加在某些关键的触点上。绝缘座内含 $\varnothing 2$ mm 硬质插座。




订货号	型号	额定电压/电流	接线范围		*标准颜色
24.0139-*	KPS1/B2	AC 30 V / 1 A DC 60 V / 1 A	最长2 mm	Au	21 22

测试夹 MicroGrip-XB

带接触区域镀金的硬弹簧钢丝夹。


把手处的 $\varnothing 2$ mm 硬质插座,可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 2$ mm 弹簧式插头。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
65.9187-*	MicroGrip-XB	300 V, CAT II / 1 A	Au CE c(UL)us	21 22 23

测试夹 AGK40


具有防碎绝缘座。触点簧片为黄铜材质。可抓取细电线。绝缘座内含 $\varnothing 2$ mm 硬质插座。



订货号	型号	额定电压/电流	接线范围		*标准颜色
24.0154-*	AGK40	AC 30 V / 6 A DC 60 V / 6 A	最长3 mm	Sn	21 22

测试夹 XKK-200

黄铜材质，通体绝缘。锯齿状下颌可以夹取细电线。绝缘体内装有 $\varnothing 2$ mm 硬质插座，可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 2$ mm 弹簧式插头连接。




订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
65.9188-*	XKK-200	600 V, CAT III / 10 A	Ni CE c UL US	21 22 23

测试夹导线 XALF

PVC 绝缘的高柔软测试导线。一端为通体绝缘并带有可抓取细电线的锯齿状夹爪的测

试夹。另一端为带硬质绝缘套管的 $\varnothing 2 \text{ mm}$ MULTILAM 插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
65.9185-□*	XALF	600 V, CAT III / 10 A	PVC 0.75mm ²	Ni CE c UL US	100	21 22 23




可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

适配器

适配器 A2/4

Ø 2 mm, 黄铜材质, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术. 绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0115-*	A2/4	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Au	21 22 23 24




用户信息 **i093**

www.staubli.com/electrical

适配器导线 AK205/410

高柔软导线。一端带 Ø 2 mm 堆叠式 MULTILAM 插头, 另一端带 Ø 4 mm 堆叠式 MULTILAM 插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
28.0011-□*	AK205/410	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm ²	Au	007 (7.5 cm) 015 030 045 060	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



用户信息 **i093**


www.staubli.com/electrical



可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

适配器导线 AK205/405-BK

高柔软导线。一端带 Ø 2 mm 堆叠式 MULTILAM 插头，另一端是带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 硬质插座。



订货号	型号	额定电压/电流	导线	长度 L [cm]	*标准颜色
28.0012-□□*	AK205/405-BK	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	PVC 0.5 mm ² Au	015	21 22



用户信息 **i093**


www.staubli.com/electrical



可选长度，请咨询
更多信息，第 6 页

适配器导线 XLAM-205L

高柔软导线。一端为带触摸保护的 BNC 插头，另一端为带硬质绝缘套管的直插式 Ø 2 mm MULTILAM 技术。



订货号	型号	额定电压	导线种类	长度 L [cm]
67.9565-150	XLAM-205L	600 V, CAT II 300 V, CAT III	PVC RG174 2 x 0.5 mm ²	150



用户信息 **i013**

www.staubli.com/electrical



可选长度，请咨询
更多信息，第 6 页

Ø 4 MM 系统 概览

	额定电压	额定电流	电缆绝缘材料	接触面	页码
测试导线					
	AC 30 V / DC 60 V 600 V, CAT II – 1000 V, CAT IV	8-32 A	PVC SIL	Au Ni	44
自组装插头和插座					
	AC 30 V / DC 60 V 500 V, CAT II – 600 V, CAT III	10-32 A		Au Ni	59
焊接/压入/面板安装插座					
	AC 30 V / DC 60 V 1000 V, CAT II – 1000 V, CAT IV	20-40 A		Au Ni Opt	74
接线插头					
	AC 30 V / DC 60 V 1000 V, CAT II	25-32 A		Au Ni	100
测试探针					
	AC 30 V / DC 60 V 1000 V, CAT II – 1000 V, CAT IV	1-32 A	PVC SIL	SST Ni	104

	额定电压	额定电流	电缆绝缘材料	接触面	页码
--	------	------	--------	-----	----

测试夹

	AC 30 V / DC 60 V 300 V, CAT II – 1000 V, CAT IV	1-32 A		SST Ni	111
--	---	--------	--	--------	-----

适配器

	AC 30 V / DC 60 V 600 V, CAT II – 1000 V, CAT IV	1-32 A	PVC SIL	Au Ni Sn	121
--	---	--------	---------	----------	-----

开尔文测试导线

	1000 V, CAT II	20 A	SIL	Ni	145
---	----------------	------	-----	----	-----

特殊测试配件, 适用于最大可达 5 kV 的绝缘测试设备


	1000 V, CAT IV 5 kV	10 A	TPE	Au Ni	146
--	------------------------	------	-----	-------	-----

测试导线

测试导线 LK4...X

高柔软测试导线, 两端均带 $\varnothing 4$ mm 堆叠式 MULTILAM 插头。

LK425-A/X



订货号	型号	额定电压/电流	导线	用户信息		长度 L [cm]	*标准颜色
28.0116-□*	LK410-X	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	PVC 1.0 mm ²	i096	Ni	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29
28.0119-□*	LK425-A/X	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	PVC 2.5 mm ²	i099	Ni	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29



可选颜色 ²⁸

可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6




用户信息 **i096, i099**

www.staubli.com/electrical

测试导线 LK4...

高柔软测试导线, 两端均带 $\varnothing 4$ mm 堆叠式 MULTILAM 插头。

LK410



订货号	型号	额定电压/电流	导线	用户信息		长度 L [cm]	*标准颜色
28.0060-□*	LK410	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	PVC 1.0 mm ²	i096	Au	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28.0061-□*	LK410/SIL	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	SIL 1.0 mm ²	i096	Au	025 050 075 100 150 200	21 22 23 24 25 26
28.0073-□*	LK425-A	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	PVC 2.5 mm ²	i099	Au	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28.0074-□*	LK425-A/SIL	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	SIL 2.5 mm ²	i099	Au	025 050 075 100 150 200	21 22 23 24 25



可选颜色 20 26 27 28 29

可选长度, 请洽询

更多信息, 第 6 页





用户信息 i096, i099

www.staubli.com/electrical

测试导线 FML SML

高柔软测试导线，两端均带注塑包覆的
Ø 4 mm 堆叠式 MULTILAM 插头。

SML



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
64.7289-□*	FML	AC 30 V / 15 A DC 60 V / 15 A	PVC 0.75 mm ²	Ni	100	21 22
64.7288-□*	SML	AC 30 V / 15 A DC 60 V / 15 A	SIL 0.75 mm ²	Ni	025 050 100 200	21 22 23 24 25



可选颜色 23 24 25 26 29

可选长度，请洽询

更多信息，第页 6




用户信息 i002

www.staubli.com/electrical

测试导线 LK4-B

高柔软测试导线, 两端均带 $\varnothing 4$ mm 堆叠式空心插头。

LK4-B



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
28.0055-□*	LK4-B	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Au	025 050 100 200	21 22 23 24 25 29
28.0056-□*	LK4-B/SIL	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	SIL 1.0 mm ²	Au	025 050 100 200	21 22 23 24 25



可选颜色 26 29

可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6




用户信息 i096

www.staubli.com/electrical

测试导线 FAL

高柔软测试导线, 两端均带直插式 $\varnothing 4$ mm MULTILAM 插头。




订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
64.9289-□*	FAL	AC 30 V / 15 A DC 60 V / 15 A	PVC 0.75 mm ²	Ni	100 200	21 22 23 24 25



可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

测试导线 LK410L-41/A

高柔软测试导线, 两端均带直插式 $\varnothing 4$ mm MULTILAM 插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
64.1025-□*	LK410L-41/A	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Au	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



用户信息 i096
www.staubli.com/electrical




可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

耦合导线 LK4...K-41/A

高柔软测试导线, 两端均带 $\varnothing 4$ mm 硬质插座。

LK410K-41/A



订货号	型号	额定电压/电流	导线	用户信息		长度 L [cm]	*标准颜色
64.1023-□*	LK410K-41/A	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	PVC 1.0 mm ²	i096	Au	100	21 22
64.1024-□*	LK425K-41/A	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	PVC 2.5 mm ²	i099	Au	100	21 22



用户信息 i096, i099

www.staubli.com/electrical




可选颜色 23 24 25 27 28 29

可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6

加长导线 AK410-L/B-41/A

高柔软导线。一端为 $\varnothing 4$ mm MULTILAM 插头, 另一端为 $\varnothing 4$ mm 硬质插座。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
64.1022-□*	AK410-L/B-41/A	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Au	025	21 22 23



用户信息 i096

www.staubli.com/electrical



可选颜色 20 24 25 26 27 28 29


可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6

测试导线 XZG4...

高柔软, PVC 或硅胶绝缘, 专门用于与(尚)未配备安全插座的电气设备连接。两端均带 Ø 4 mm 堆叠式 MULTILAM 插头, 有防护颈圈和伸缩套管, 可防止意外触摸。

XZG410



订货号	型号	额定电压/电流	导线	用户信息		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9405-□*	XZG410	600 V, CAT II / 19 A	<input type="checkbox"/> PVC 1.0 mm ²	i073	<input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23
66.9406-□*	XZG410/SIL	600 V, CAT II / 19 A	<input type="checkbox"/> SIL 1.0 mm ²	i073	<input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23
66.9407-□*	XZG425	600 V, CAT II / 32 A	<input type="checkbox"/> PVC 2.5 mm ²	i074	<input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28
66.9408-□*	XZG425/SIL	600 V, CAT II / 32 A	<input type="checkbox"/> SIL 2.5 mm ²	i074	<input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29



可选颜色 20 24 25 26 27 28 29

可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6




用户信息 **i073, i074**

www.staubli.com/electrical

测试导线 SLK4...-E...

高柔软, PVC 或硅胶绝缘, 两端为带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 堆叠式 MULTILAM 插头。

SLK425-E



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
28.0127-□*	SLK4075-E/N	1000 V, CAT II / 15 A 600 V, CAT III / 15 A	PVC 0.75 mm ²	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
49.0126-□*	SLK410-E/N	1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	025 050 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28.0126-□*	SLK410-E/SIL	1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A	SIL 1.0 mm ²	Au CE c UL us	025 050 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
49.0079-□*	SLK410-E/N SIL	1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A	SIL 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28.0124-□*	SLK425-E	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	PVC 2.5 mm ²	Au CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28.0125-□*	SLK425-E/N	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	PVC 2.5 mm ²	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29




可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

测试导线 XV...-44...

高柔软, PVC 或硅胶绝缘, 两端为带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 堆叠式 MULTILAM 插头。

XVF-446



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9738-□*	XVF-446	600 V, CAT II / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	050 100 200	21 22 23 24 25
66.9739-□*	XVS-446	600 V, CAT II / 19 A	SIL 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	100	21 22
66.9736-□*	XVF-448	600 V, CAT II / 32 A	PVC 2.5 mm ²	Ni CE c UL us	050 100 150 200	21 22 24 25
66.9737-□*	XVS-448	600 V, CAT II / 32 A	SIL 2.5 mm ²	Ni CE c UL us	050 100 200	21 22 23



可选颜色 20 23 24 25 26 27 29


可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6

测试导线 XM...-41...

高柔软, PVC 或硅胶绝缘, 两端为带硬质绝缘套管的直插式 Ø 4 mm MULTILAM 插头。

XMF-414



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9013-□*	XMF-414	1000 V, CAT III / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	21 22 23 24 25 27
66.9014-□*	XMS-414	1000 V, CAT III / 19 A	SIL 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	050 100 150 200	21 22 23 24 25
66.9303-□*	XMF-418	1000 V, CAT III / 32 A	PVC 2.5 mm ²	Ni CE	050 100 150 200	21 22
66.9304-□*	XMS-418	1000 V, CAT III / 32 A	SIL 2.5 mm ²	Ni CE	100	21 22



可选颜色 20 23 24 25 26 27 29

可选长度, 请洽询


更多信息, 第页 6

测试导线 XM...-419

PVC、TPE 或硅胶绝缘的高柔软测试导线，
两端为带硬质绝缘套管的直插式 Ø 4 mm
MULTILAM 插头。由于 TPE 绝缘材料的绝缘

电阻非常高，测试导线 XMT-419 非常适合于
高电阻测量。

XMF-419



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9391-□*	XMF-419	1000 V, CAT IV / 32 A	PVC 2.5 mm ²	Ni CE c UL us	050 100 150 200	21 22 23 27 28
66.9393-□*	XMT-419	1000 V, CAT IV / 32 A	TPE 2.5 mm ²	Ni CE	100	21 22
66.9392-□*	XMS-419	1000 V, CAT IV / 32 A	SIL 2.5 mm ²	Ni CE c UL us	050 100 150 200	21 22 23 27 28



可选颜色 23 24 25 27 28

可选长度, 请洽询


更多信息, 第页 6

带保险丝测试导线 XSM...-419

测试导线带集成的**大功率保险丝**，专为 **1000 V, CAT IV** 应用设计，符合 **IEC / EN 61010-031** 标准，可以使用 **Ø 4 mm** 标准安全测试探针和测试夹进行带熔断保护的测量。装有保险丝的两段式插头可以轻松旋开，易于进行保险丝更换。

高柔软，PVC 或硅胶绝缘，两端为带硬质绝缘套管的直插式 **Ø 4 mm MULTILAM** 插头。两段式螺旋插头可以安装尺寸为 **6.3 x 32 mm** 的大功率保险丝。
保险丝需另购。

XSMF-419



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9394-□*	XSMF-419	1000 V, CAT IV / 最大 8 A ¹⁾	PVC 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	100 150 200	21 22 23 24 25 26 27 28
66.9395-□*	XSMS-419	1000 V, CAT IV / 最大 8 A ¹⁾	SIL 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	100 150 200	21 22 23 24 25 26 27 28

¹⁾ 取决于所使用的保险丝。



可选颜色 ²⁹

可选长度，请洽询

更多信息，第页 6



大功率保险丝 6.3 x 32 mm:

页码 155




用户信息 i091

www.staubli.com/electrical

测试导线 XZG410-L

PVC 绝缘的高柔软测试导线。一端为 $\varnothing 4$ mm 堆叠式 MULTILAM 插头, 有防护颈圈和伸缩套管, 可防止意外触摸, 专门用于与 (尚) 未配备

安全插座的电气设备连接。另一端为带硬质绝缘套管的直插式 $\varnothing 4$ mm MULTILAM 插头, 例如用于连接测试探针或测试夹。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9411-□*	XZG410-L	600 V, CAT II / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Ni CE	100 200	21 22 23



可选颜色 20 24 25 26 27 28 29

可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6



用户信息 i073


www.staubli.com/electrical

延长线 XK...-414

高柔软, PVC 或硅胶绝缘。一端为带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm MULTILAM 插头, 另一端为

带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 硬质插座。

XKS-414



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9011-□*	XKF-414	1000 V, CAT III / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	050 100 150 200	21 22 23 24
66.9012-□*	XKS-414	1000 V, CAT III / 19 A	SIL 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	050 100 200	21 22 23



可选颜色 24 25 26 27 29

可选长度, 请洽询


更多信息, 第页 6

测试导线 XM...-484

高柔软, PVC 或硅胶绝缘。一端为带硬质绝缘套管的直插式 Ø 4 mm MULTILAM 插头。另一

端为带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm MULTILAM 插头, 可 90° 弯曲。

XMS-484



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9005-□*	XMF-484	1000 V, CAT III / 19 A	PVC 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	100 150 200	21 22 23 24 25
66.9006-□*	XMS-484	1000 V, CAT III / 19 A	SIL 1.0 mm ²	Ni CE c UL us	100 150 200	21 22 23 24 25



可选颜色 20 26 27 29

可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6

自组装插头和插座

本章节包含用于自组装测试导线的插头和插座。每种产品信息均包括可连接导体的截面积和导线直径以及相应的安装说明。

在测试导线的生产过程中,我们只使用自己生产的高质量多股电缆。如果您对我们的“多

股电缆”感兴趣,欢迎来函获取我们的“电缆和多股电缆”主目录册了解更全面的信息。

插头 SLS4...


堆叠式, Ø 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。

焊接。

SLS410



SLS410N



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色																	
22.2626-*	SLS410	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>Ø 2.7 mm</td> <td rowspan="2">1.0 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>Ø 3.0 mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	Ø 2.7 mm	1.0 mm ²	SIL		Ø 3.0 mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PVC	TPE	Ø 2.7 mm	1.0 mm ²																			
SIL		Ø 3.0 mm																				
20	21	22	23	24																		
25	26	27	28	29																		
22.2627-*	SLS410N	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>Ø 2.7 mm</td> <td rowspan="2">1.0 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>Ø 3.0 mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	Ø 2.7 mm	1.0 mm ²	SIL		Ø 3.0 mm	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PVC	TPE	Ø 2.7 mm	1.0 mm ²																			
SIL		Ø 3.0 mm																				
20	21	22	23	24																		
25	26	27	28	29																		
22.2631-*	SLS425-A	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>Ø 3.6 mm</td> <td rowspan="2">2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>Ø 3.9 mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	Ø 3.6 mm	2.5 mm ²	SIL		Ø 3.9 mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PVC	TPE	Ø 3.6 mm	2.5 mm ²																			
SIL		Ø 3.9 mm																				
20	21	22	23	24																		
25	26	27	28	29																		
22.2632-*	SLS425-A/N	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>Ø 3.6 mm</td> <td rowspan="2">2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>Ø 3.9 mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	Ø 3.6 mm	2.5 mm ²	SIL		Ø 3.9 mm	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PVC	TPE	Ø 3.6 mm	2.5 mm ²																			
SIL		Ø 3.9 mm																				
20	21	22	23	24																		
25	26	27	28	29																		

零部件

22.2140-*	KT410	绝缘座 适用于 SLS410、SLS410N
22.2160-*	KT425-A	绝缘座 适用于 SLS425-A、SLS425-A/N
22.1010	LS410	插头, 适用于 SLS410、SLS425-A
22.5067	LS410N	插头, 适用于 SLS410N、SLS425-A/N




安装说明 MA110

www.staubli.com/electrical

插头 SLS425-AM

堆叠式, $\varnothing 4$ mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。
螺纹连接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色										
22.2633-*	SLS425-AM	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	~ $\varnothing 4.0$ mm 2.5 mm ²	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	29			
20	21	22	23	24											
25	29														

零部件

22.2160-*	KT425-A	绝缘座
22.1028	LS425-AM	插头



可选颜色 26 27 28

更多信息, 第页 6




安装说明 MA110

www.staubli.com/electrical

插头 SLS4-B

堆叠式, $\varnothing 4$ mm, 用于自组装测试导线。有镀镍和镀金两种型号可供选择。
焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色							
22.2642-*	SLS4-B	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>$\varnothing 2.7$ mm</td> <td rowspan="2">1.0 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>$\varnothing 3.0$ mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	$\varnothing 2.7$ mm	1.0 mm ²	SIL		$\varnothing 3.0$ mm	Au	21 22
PVC	TPE	$\varnothing 2.7$ mm	1.0 mm ²									
SIL		$\varnothing 3.0$ mm										

零部件

22.2060-*	KT4-B	绝缘座
22.1005	LS4	插头



可选颜色 23 24 25 29

更多信息, 第页 6



安装说明 MA111


www.staubli.com/electrical

插头 ZGL-4...

堆叠式, \varnothing 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带伸缩套管可防止意外触摸。

螺纹连接。

ZGL-425



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		安装说明		*标准颜色										
64.9325-*	ZGL-410	AC 30 V / 19 A DC 60 V / 19 A	最小 \varnothing 3.4 mm 最大 \varnothing 3.9 mm	1.0 mm ²	MAH555	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24													
25	26	27	28	29													
64.9326-*	ZGL-425	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	最小 \varnothing 3.4 mm 最大 \varnothing 3.9 mm	2.5 mm ²	MAH556	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24													
25	26	27	28	29													




安装说明 MAH555; MAH556

www.staubli.com/electrical

插头 L-400

直插式, \varnothing 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。

焊接。




订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
64.9294-*	L-400	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	最大 \varnothing 3.9 mm 2.5 mm ²	Ni	21 22 23 24 25

插头 L-409

直插式, \varnothing 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。

螺纹连接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
64.9195-*	L-409	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	最大 \varnothing 3.9 mm 2.5 mm ²	Ni	21 22 23 24 25



可选颜色 26 27 29


更多信息, 第页 6

插头 L-41...


直插式, $\varnothing 4$ mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。型号 L-41Q 带有 $\varnothing 4$ mm 侧面接口, 用于连接其他测试分接头。

焊接。


L-41



L-41/A



L-41Q



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
64.9200-*	L-41	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	最大 $\varnothing 3.9$ mm 2.5 mm ²	Ni	21 22 23 24 25
64.1020-*	L-41/A	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	最大 $\varnothing 3.9$ mm 2.5 mm ²	Au	21 22 23 24 25 29
64.9199-*	L-41Q	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	最大 $\varnothing 3.9$ mm 2.5 mm ²	Ni	21 22 23 24 25 26 27 29



可选颜色 26 27 28

更多信息, 第页 6



安装说明 MAH566

www.staubli.com/electrical

插头 SLS425-ZL...


直插式, Ø 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带伸缩套管可防止意外触摸。

多种连接方式:

SLS425-ZL: 焊接

SLS425-ZL/M3: 螺纹连接

SLS425-ZL



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色																	
22.2652-*	SLS425-ZL	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>Ø 3.7 mm</td> <td rowspan="2">2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>Ø 3.9 mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	Ø 3.7 mm	2.5 mm ²	SIL		Ø 3.9 mm	Ni	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td colspan="5">29</td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	29				
PVC	TPE	Ø 3.7 mm	2.5 mm ²																			
SIL		Ø 3.9 mm																				
21	22	23	24	25																		
29																						
22.2653-*	SLS425-ZL/M3	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	<table border="1"> <tr> <td>PVC</td> <td>TPE</td> <td>Ø 3.7 mm</td> <td rowspan="2">2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>SIL</td> <td></td> <td>Ø 3.9 mm</td> </tr> </table>	PVC	TPE	Ø 3.7 mm	2.5 mm ²	SIL		Ø 3.9 mm	Ni	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td colspan="5">29</td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	29				
PVC	TPE	Ø 3.7 mm	2.5 mm ²																			
SIL		Ø 3.9 mm																				
21	22	23	24	25																		
29																						

零部件

50.1138-*	KT425-ZL	绝缘座
49.2030	LS425-ZL	插头, 适用于 SLS425-ZL
49.2029	LS425-ZL/M3	插头, 适用于 SLS425-ZL/M3



可选颜色 **26**

更多信息, 第页 6




安装说明 MA130

www.staubli.com/electrical

插头 KLS4

Ø 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于直接压接剥皮的多股线缆。

压接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)	*标准颜色
22.3006-*	KLS4	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	最大 Ø 4.8 mm 2.5 mm ²	Ni 21 22




Benutzerinformation i023

www.staubli.com/electrical

插头 SKLS4

Ø 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于直接压接剥皮的多股线缆。带硬质绝缘套管。

压接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)	*标准颜色
22.3007-*	SKLS4	600 V, CAT II / 10 A ¹⁾	最大 Ø 4.8 mm 2.5 mm ²	Ni CE 21 22

¹⁾ 安装该适配器时, 接口必须不带电。



用户信息 i005

www.staubli.com/electrical


插头 XZGL-...

堆叠式, $\varnothing 4$ mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带伸缩套管可防止意外触摸。由于插头装有防护颈圈, 电气间隙和爬电距离增加, 使装配有此款插头的测

试导线, 也可以与尚未配备安全插座的老式测量设备安全连接, 并符合高达 600 V, CAT II 的标准。

螺纹连接。

XZGL-425



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)	安装说明		*标准颜色										
66.9327-*	XZGL-410	600 V, CAT II / 19 A	最小 $\varnothing 3.4$ mm 最大 $\varnothing 3.9$ mm	1.0 mm ²	MAH557	Ni <table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
20	21	22	23	24												
25	26	27	28													
66.9328-*	XZGL-425	600 V, CAT II / 32 A	最小 $\varnothing 3.4$ mm 最大 $\varnothing 3.9$ mm	2.5 mm ²	MAH558	Ni <table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
20	21	22	23	24												
25	26	27	28													



安装说明 MAH557; MAH558

www.staubli.com/electrical

插头 SLS425-SE...

堆叠式, Ø 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带硬质绝缘套管。有镀镍和镀金两种型号可供选择。


多种连接方式:

SLS425-SE/M: 螺纹连接

SLS425-SE(/N): 圆柱形表面焊接

SLS425-SE/Q(/N): 用户焊接的侧面接口

SLS425-SE



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)			*标准颜色
22.2656-*	SLS425-SE/M	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3.9 mm	0.75 ...2.5 mm ²	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22.2655-*	SLS425-SE	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3.9 mm	0.75 ...2.5 mm ²	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22.2654-*	SLS425-SE/N	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3.9 mm	0.75 ...2.5 mm ²	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22.2658-*	SLS425-SE/Q	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3.9 mm	0.75 ...2.5 mm ²	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22.2657-*	SLS425-SE/Q/N	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3.9 mm	0.75 ...2.5 mm ²	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

零部件

22.2380-*	KT425-SE	绝缘座 (*标准颜色请参见 SLS425-SE/M)
22.1027	LS425-SE/M	插头, 适用于: SLS425-SE/M
22.1047	LS425-SE	插头, 适用于: SLS425-SE
22.1048	LS425-SE/N	插头, 适用于: SLS425-SE/N
22.1203	LS425-SE/Q	插头, 适用于: SLS425-SE/Q
22.1204	LS425-SE/Q/N	插头, 适用于: SLS425-SE/Q/N




安装说明 MA161

www.staubli.com/electrical

插头 XL-446

堆叠式, Ø 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带硬质绝缘套管。
螺纹连接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
66.9706-*	XL-446	600 V, CAT II / 32 A	最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm ²	Ni	21 22 23 24



安装说明 MAH501

www.staubli.com/electrical



可选颜色 20 25 26 27 29


更多信息, 第页 6

插头 X-GL-438

直插式, Ø 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带伸缩套管可防止意外触摸。由于插头装有防护颈圈, 电气间隙和爬电距离增加, 使装配有此款插头的测

试导线, 也可以与尚未配备安全插座的老式测量设备安全连接, 并符合高达 600 V, CAT II 的标准。

螺纹连接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
66.9584-*	X-GL-438	600 V, CAT II / 32 A	最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm ²	Ni	21 22 23



安装说明 MAH547


www.staubli.com/electrical

插头 SLS425-SL...

直插式, \varnothing 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。

带硬质绝缘套管。有镀镍和镀金两种型号可供选择。
焊接。

SLS425-SL



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
22.2663-*	SLS425-SL	1000 V, CAT II / 32 A	最大 \varnothing 4.1 mm	2.5 mm ²	Au 21 22 23
22.2665-*	SLS425-SL/N	1000 V, CAT II / 32 A	最大 \varnothing 4.1 mm	2.5 mm ²	Ni 21 22 23

零部件

22.2260-*	KT425-SL	绝缘座 (*标准颜色请参见 SLS425-SL)
22.1025	LS425-SL	插头, 适用于: SLS425-SL
22.1032	LS425-SL/N	插头, 适用于: SLS425-SL/N




安装说明 MA106

www.staubli.com/electrical

插头 XL-410

直插式, \varnothing 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带硬质绝缘套管。

螺纹连接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
66.9196-*	XL-410	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	最大 \varnothing 3.9 mm	2.5 mm ²	Ni 21 22 23 24 25 26 27 29



安装说明 MAH503

www.staubli.com/electrical




可选颜色 20

更多信息, 第 6 页

插头 SLS425-SW...

可 90°弯曲, Ø 4 mm, 采用弹簧式的 **焊接。**
MULTILAM 技术, 用于自组装测试导线。带硬
质绝缘套管。有镀镍和镀金型号。

SLS425-SW



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
22.2667-*	SLS425-SW	500 V, CAT II / 32 A	最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm ²	Ni	20 21 22 23 24 25 26
22.2668-*	SLS425-SW/A	500 V, CAT II / 32 A	最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm ²	Au	21 22

零部件

22.2370-*	KT425-SW	绝缘座 (*标准颜色请参见 SLS425-SW)
22.1042	LS425-SW	插头, 适用于: SLS425-SW
22.1045	LS425-SW/A	插头, 适用于: SLS425-SW/A



安装说明 MA107

www.staubli.com/electrical



可选颜色 20 23 24 25 26


更多信息, 第页 6

插座 K-41...

硬质, Ø 4 mm, 用于自组装测试导线。

焊接。

K-41



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
64.9201-*	K-41	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm ²	Ni	21 22 23 24 25 26 27 29
64.1021-*	K-41/A	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm ²	Au	21 22



安装说明 MAH566

www.staubli.com/electrical




可选颜色 23 24 25 26 27 29

更多信息, 第页 6

插座 SLS410-BK

直插式 Ø 4 mm 硬质插座, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头, 用于自组装测试导线。

焊接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)		*标准颜色
22.2672-*	SLS410-BK	300 V, CAT II / 19 A	Ø 2.9 mm 1.0 mm ²	Au	21 22

零部件

22.2250-*	KT410-BK	绝缘座 (*标准颜色请参见 SLS410-BK)
22.1037	LS410-BK-I	插座, 适用于: SLS410-BK



Montageanleitung MA129

www.staubli.com/electrical




用户信息 i200

www.staubli.com/electrical

插座 XK-410

直插式 Ø 4 mm 硬质插座, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头, 用于自组装测试导线。

螺纹连接。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)			*标准颜色
66.9155-*	XK-410	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	最大 Ø 3.9 mm	2.5 mm ²	Ni	21 22 23 24 25 26



可选颜色 20 29

更多信息, 第页 6




安装说明 MAH548

www.staubli.com/electrical

焊接/压入/面板安装插座

压入式插座 LB4...



无绝缘, 硬质, \varnothing 4 mm, 用滚压黄铜板制成。 **焊接。**
 压入塑料电路板的孔中或焊入印刷电路板进行安装。有镀镍和镀金型号。



订货号	型号	额定电压/电流		
23.1003	LB4	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Au	
23.5326	LB4N	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Ni	

压入式插座 LB4-A

无绝缘, 硬质, \varnothing 4 mm, 用冲压黄铜管制成。
 压入塑料电路板的孔中或焊入印刷电路板进行安装。
焊接。




订货号	型号	额定电压/电流		
23.1004	LB4-A	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Au	

压入式插座 EB4

带绝缘, 硬质, \varnothing 4 mm。黄铜车削件。压入塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 扁形插头 4.8 mm x 0.8 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.1013-*	EB4	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

零部件

23.5013-*	I-EB4	绝缘座
23.5012	B-EB4	插座



压入工具 MB4, 页码 153

扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152



安装说明 MA103

www.staubli.com/electrical

压入式插座 EB4-A...


带绝缘, 硬质, \varnothing 4 mm。黄铜车削件。压入塑料、金属等材质的面板或外壳的孔中进行安装。有镀镍和镀金两种型号可供选择。

连接: 圆形插头 \varnothing 1.9 mm。

EB4-A



EB4-A/N



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.1014-*	EB4-A	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										
49.7077-*	EB4-A/N	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

零部件

23.5013-*	I-EB4	绝缘座
23.5014	B-EB4-A	插座, 用于 EB4-A
23.5025	B-EB4-A/N	插座, 用于 EB4-A/N



压入工具 MB4, 页码 153




安装说明 MA103

www.staubli.com/electrical

压入式插座 EB4-B

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜板, 冲压或滚压。
压入塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中
进行安装。

连接: 扁形插头 4.8 mm x 0.8 mm,
可 90° 弯曲, 但仅可弯曲一次。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.1015-*	EB4-B	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

零部件

23.5019-*	I-EB4-B	绝缘座
23.5026	B-EB4-B	插座



压入工具 MB4, 页码 153

扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152




安装说明 MA103

www.staubli.com/electrical

压入式插座 EB4-C

带绝缘, 硬质, \varnothing 4 mm。黄铜车削件。压入塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 圆形插头 \varnothing 1.2 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.1016-*	EB4-C	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

零部件

23.5013-*	I-EB4	绝缘座
23.5308	B-EB4-C	插座



压入工具 MB4, 页码 153



安装说明 MA103

www.staubli.com/electrical

接地插座 LB4-R...


无绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜车削件。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

焊接。

LB4-R



LB4-R/A



订货号	型号	额定电压/电流		
23.0090	LB4-R	AC 30 V / 40 A DC 60 V / 40 A	Ni	
23.0470	LB4-R/A	AC 30 V / 40 A DC 60 V / 40 A	Au	



零部件

23.5044	B-LB4-R	插座, 不带用于 LB4-R 的螺母		
23.5339	B-LB4-R/A	插座, 不带用于 LB4-R/A 的螺母		
23.5112	MU/M8x0,5	六角螺母		页码 148
23.5107	SP4	U 形垫圈		页码 149

接地插座 MSLB4-G

无绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜车削件。直接安装在预先钻孔的金属外壳中。

连接: 螺栓 M4。



订货号	型号	额定电压/电流		
23.3090	MSLB4-G	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	Ni	


随附安装材料

23.5118	MU/M12x0,75	六角螺母		页码 148
22.6610	MU0,5D/M4N	六角螺母		页码 148
23.5117	FS/M12	锯齿锁紧垫圈		页码 150
22.6533	FS/M4	锯齿锁紧垫圈		页码 150

面板安装插座 LB4-R/I

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜车削件。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

焊接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
49.7068-*	LB4-R/I	AC 30 V / 20 A DC 60 V / 20 A	Ni	21 22


零部件

49.7090-*	BI-LB4-R/I	插座, 不带螺母		
50.2008	MUE/M6x0,75	六角螺母		页码 148

面板安装插座 EBI-40

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜车削件。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

螺栓 M6x0.75 和焊接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
69.8321-*	EBI-40	AC 30 V / 20 A DC 60 V / 20 A	Ni	21 22 23




可选颜色 24 25 29

更多信息, 第页 6


面板安装插座 LB-I4R

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜车削件。绝缘体带金属螺纹护套。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。有六角螺母或圆螺母可选。
焊接。

LB-I4R



LB-I4R



订货号	型号	额定电压/电流	螺母		*标准颜色
23.0110-*	LB-I4R	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	六角螺母	Opt	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
23.0100-*	LB-I4R	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	圆螺母	Opt	21 22

零部件

23.6111-*	BI-LB-I4R	插座, 不带螺母			
23.5112	MU/M8x0,5	六角螺母			页码 148
23.5110	MUR/M8x0,5	圆螺母			页码 149
23.5107	SP4	垫片			页码 149




可选颜色 20 23 24 25 26 27 28 29

更多信息, 第页 6

面板安装插座 LB-I4R-B

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜板, 滚压。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。
焊接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.0450-*	LB-I4R-B	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Ni	21 22 23 24 25 29


零部件

23.8111-*	BI-LB-I4R-B	插座, 不带螺母		
23.5112	MU/M8x0,5	六角螺母		页码 148

面板安装插座 LB-I4Q

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜车削件。绝缘体带金属螺纹护套。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

焊接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.0120-*	LB-I4Q	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Opt	21 22

零部件

23.6222-*	BI-LB-I4Q	插座, 不带螺母		
23.5112	MU/M8x0,5	六角螺母		页码 148
23.5107	SP4	垫片		页码 149



可选颜色 23 24 25 26 29


更多信息, 第页 6

面板安装插座 LB-I4R-A


带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜车削件。绝缘体带金属螺纹护套。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。交付时带六角螺母。

连接: 扁平插头 4.8 mm x 0.8 mm。

LB-I4R-A



LB-I4R-A



订货号	型号	额定电压/电流	螺母		*标准颜色
23.0190-*	LB-I4R-A	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	六角螺母	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
23.0180-*	LB-I4R-A	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	圆螺母	Au	21 22

零部件

23.6333-*	BI-LB-I4R-A	插座, 不带螺母		
23.5112	MU/M8x0,5	六角螺母		页码 148
23.5110	MUR/M8x0,5	圆螺母		页码 149
23.5107	SP4	垫片		页码 149



可选颜色 20 23 24 25 26 27 28 29

更多信息, 第页 6




扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152

面板安装插座 LB-IF4R-A

绝缘, \varnothing 4 mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。黄铜车削件。绝缘体带金属螺纹护套。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

连接: 扁形插头 4.8 mm x 0.8 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.0210-*	LB-IF4R-A	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Opt	21 22

零部件

23.6666-*	BI-LB-IF4R-A	插座, 不带螺母		
23.5112	MU/M8x0,5	六角螺母		页码 148
23.5107	SP4	垫片		页码 149



可选颜色 20 23 24 25 26 27 28 29

更多信息, 第页 6




扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152

面板安装插座 LB-IF4R


绝缘, $\varnothing 4$ mm, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。绝缘体带金属螺纹护套。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。有六角螺母或圆螺母可选。

焊接。

LB-IF4R



LB-IF4R



订货号	型号	额定电压/电流	螺母		*标准颜色
23.0140-*	LB-IF4R	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	六角螺母	Opt	21 22 23
23.0130-*	LB-IF4R	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	圆螺母	Opt	21 22

零部件

23.6444-*	BI-LB-IF4R	插座, 不带螺母			
23.5112	MU/M8x0,5	六角螺母			页码 148
23.5110	MUR/M8x0,5	圆螺母			页码 149
23.5107	SP4	垫片			页码 149




可选颜色 20 23 24 25 26 27 28 29

更多信息, 第页 6

面板安装插座 LB-I4/2P

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm。黄铜车削件。在面板或外壳的孔中用螺栓固定进行安装。

焊接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.2000-*	LB-I4/2P	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Opt	21 22

零部件


23.6777-*	BI-LB-I4/2P	插座, 不带螺母
-	2 × MU/M8x0.5	六角螺母
-	2 × SP4	垫片

压入式插座 SEB4-F...


带绝缘, 硬质, Ø 4 mm, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头。黄铜车削件。压入塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 扁形插头。

SEB4-F



SEB4-F6,3



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色
23.3120-*	SEB4-F	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	扁形插头 4.8 mm × 0.8 mm	Au c us	
49.7079-*	SEB4-F/N	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	扁形插头 4.8 mm × 0.8 mm	Ni c us	
23.3150-*	SEB4-F6,3	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A	扁形插头 6.3 mm × 0.8 mm	Au c us	
49.7073-*	SEB4-F6,3/N	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A	扁形插头 6.3 mm × 0.8 mm	Ni c us	



可选颜色 ²⁹

更多信息, 第页 6



压入工具 MB4-S, 页码 153

扁平插接套筒 FSH..., 页码 152



安装说明 MA104

www.staubli.com/electrical


压入式插座 SEB4-...

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜车削件。压入


塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 多种方式。


SEB4-R



SEB4-E



SEB4-G



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色										
23.3130-*	SEB4-R	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	圆形针 $\varnothing 1.9$ mm	Au C us	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	27	28	29	
20	21	22	23	24											
25	27	28	29												
49.7080-*	SEB4-R/N	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	圆形针 $\varnothing 1.9$ mm	Ni C us	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td></td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	27	28		
20	21	22	23	24											
25	27	28													
49.7091-*	SEB4-E	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	焊接	Ni C us	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	27	28	29	
20	21	22	23	24											
25	27	28	29												
23.3140-*	SEB4-G	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A	螺栓 M4 和焊接孔	Au C us	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	27	28	29	
20	21	22	23	24											
25	27	28	29												
49.7092-*	SEB4-G/N-X	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A	螺栓 M4 和焊接孔	Ni C us	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	29			
20	21	22	23	24											
25	29														

随附安装材料

22.6509	MU0,8D/M4	2 个六角螺母, 用于 SEB4-G	页码 148
22.6511	U/M4	2 个 U 形垫圈, 用于 SEB4-G	页码 149
22.6533	FS/M4	锯齿锁紧垫圈, 用于 SEB4-G	页码 150



安装说明 MA104

www.staubli.com/electrical



可选颜色

27	28	29
----	----	----

更多信息, 第页 6




压入工具 MB4-S, 页码 153

压入式插座 SEB4-F/A

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜冲压件。压入塑料, 金属等制成的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 扁形插头 4.8 mm × 0.8 mm,
可 90° 弯曲, 但仅能弯曲一次。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.3160-*	SEB4-F/A	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	Ni C	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	27	28	29	
20	21	22	23	24										
25	27	28	29											



安装说明 MA104

www.staubli.com/electrical



扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152


压入工具 MB4-S, 页码 153

面板安装插座 SLB4-F/A

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜冲压件。可螺

旋紧固在塑料、金属等材质的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 扁形插头 4.8 mm × 0.8 mm,
可 90° 弯曲, 但仅能弯曲一次。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.3070-*	SLB4-F/A	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	Ni C	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

零部件

23.3030-*	BI-SLB4-F/A	圆螺母		
23.5108	SSP4	U 形垫圈		页码 149



安装说明 MA152

www.staubli.com/electrical



扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152

管状扳手 SS2, SS425, 页码 152


面板安装插座 SLB4-F...

带绝缘, 硬质, Ø 4 mm, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头。黄铜车削件。可螺


旋紧固在塑料、金属等材质的面板或外壳的孔中进行安装。

连接方式: 扁形插头。

SLB4-F



SLB4-F6,3



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色										
23.3000-*	SLB4-F	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	扁形插头 4.8 mm × 0.8 mm		<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
49.7044-*	SLB4-F/N-X	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	扁形插头 4.8 mm × 0.8 mm		<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
23.3060-*	SLB4-F6,3	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A	扁形插头 6.3 mm × 0.8 mm		<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
49.7046-*	SLB4-F6,3/N-X	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A	扁形插头 6.3 mm × 0.8 mm		<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

零部件

23.6999-*	BI-SLB4-F	插座 SLB4-F (不带螺母)	
49.7031-*	BI-SLB4-F/N	插座 SLB4-F/N-X (不带螺母)	
23.7222-*	BI-SLB4-F6,3	插座 SLB4-F6.3 (不带螺母)	
23.3040-*	BI-SLB4-F6,3N	插座 SLB4-F6.3N-X (不带螺母)	
23.5120	MUR/M12x0,75	圆螺母适用于 SLB4-F、SLB4-F/N-X、SLB4-F6.3、SLB4-F6.3/N-X	页码 149
23.5108	SSP4	U 形垫圈适用于 SLB4-F、SLB4-F6.3	页码 149



安装说明 MA165

www.staubli.com/electrical



扁平插接套筒 FSH..., 页码 152


管状扳手 SS2, SS425, 页码 152

面板安装插座 SLB4-...


带绝缘, 硬质, Ø 4 mm, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头。黄铜车削件。可螺旋紧固在塑料、金属等材质的面板或外壳的孔中进行安装。

连接方式: 多种方式。

SLB4-E



SLB4-R



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色										
49.7049-*	SLB4-E	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	焊接	Ni C US	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
23.3010-*	SLB4-R	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	圆形针 Ø 1.9 mm	Au C US	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
49.7048-*	SLB4-R/N-X	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A	圆形针 Ø 1.9 mm	Ni C US	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25				
20	21	22	23	24											
25															

零部件

49.7083-*	BI-SLB4-E	插座 SLB4-E (不带螺母)	
23.7000-*	BI-SLB4-R	插座 SLB4-R (不带螺母)	
23.5049-*	BI-SLB4-R/N	插座 SLB4-R/N-X (不带螺母)	
23.5120	MUR/M12x0,75	圆螺母适用于 SLB4-E、SLB4-R、SLB4-R/N-X	页码 149
23.5108	SSP4	U 形垫圈适用于 SLB4-R	页码 149



安装说明 MA165

www.staubli.com/electrical



可选颜色

26	27	28	29
----	----	----	----

更多信息, 第 6 页



管状扳手 SS2, SS425, 页码 152



面板安装插座 SLB4-G...

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜车削件。可螺

旋紧固在塑料、金属等材质的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 螺栓 M4 和焊接孔。

SLB4-G



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.3020-*	SLB4-G	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A		<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										
49.7043-*	SLB4-G/N-X	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A		<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

零部件

23.7111-*	BI-SLB4-G	插座 SLB4-G (不带螺母)	
49.7034-*	BI-SLB4-G/N	插座 SLB4-G/N-X (不带螺母)	
23.5120	MUR/M12x0,75	圆螺母适用于 SLB4-G、SLB4-G/N-X	页码 149
23.5108	SSP4	U 形垫圈适用于 SLB4-G	页码 149
22.6509	MU0,8D/M4	2 只六角螺母, 适用于 SLB4-G	页码 148
22.6539	MU0,8D/M4N	2 只六角螺母, 适用于 SLB4-G/N-X	页码 148
22.6511	U/M4	U 形垫圈适用于 SLB4-G	页码 149
22.6533	FS/M4	锯齿锁紧垫圈, 适用于 SLB4-G	页码 150



管状扳手 SS2, SS425, 页码 152



安装说明 MA165


www.staubli.com/electrical

面板安装插座 XEB-1...


带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜冲压件。插座由两个通过插入插头进行桥接 (开关功能)、相互绝缘的半壳组成。可螺旋紧固在塑料、金属等材质的面板或外壳的孔中进行安装。

连接方式: 2 x 扁形插头 4.8 mm x 0.8 mm。

XEB-1R



XEB-1RR



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色
66.9131-*	XEB-1R	1000 V, CAT IV / 20 A	2 x 扁形插头 4.8 mm x 0.8 mm	Ni C RU us	20 21 22 23 24 25 26 29
66.9850-*	XEB-1RR	1000 V, CAT IV / 20 A	2 x 扁形插头 4.8 mm x 0.8 mm	Ni C RU us	20 21 22 23 24 25 26 29

随附安装材料

66.9679	GEW.12-MUTTER	六角螺母, 用于 XEB-1R	页码 148
23.5120	MUR/M12x0,75	圆螺母, 用于 XEB-1RR	页码 149



扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152

管状扳手 SS2, SS425, 页码 152



安装说明 MAH506, MAH509

www.staubli.com/electrical


面板安装插座 XE...-1...

带绝缘, 硬质, Ø 4 mm, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头。黄铜车削件。可螺


旋紧固在塑料、金属等材质的板或外壳的孔中进行安装。

各种金属部件/连接方式。


XES-1R




XEF-1R



XEG-1R



XEF-1RR



订货号	型号	额定电压/电流	连接		*标准颜色
66.9661-*	XES-1R	1000 V, CAT IV / 24 A	焊针 Ø 2.0 mm	Ni C RU US	21 22 23
66.9665-*	XEF-1R	1000 V, CAT IV / 24 A	扁形插头 4.8 mm × 0.8 mm	Ni C RU US	20 21 22 23 24 25 26
66.9136-*	XEG-1R	1000 V, CAT IV / 20 A	螺栓 M4	Ni C RU US	20 21 22 23 24 25 26
66.9854-*	XEF-1RR	1000 V, CAT IV / 24 A	扁形插头 4.8 mm × 0.8 mm	Ni C RU US	20 21 22 23 24 25 26

随附安装材料

66.9679	GEW.12-MUTTER	六角螺母, 用于 XES-1R、XEF-1R、XEG-1R	页码 148
23.5120	MUR/M12x0,75	圆螺母, 用于 XEF-1RR	页码 149



安装说明 MAH506, MAH509
www.staubli.com/electrical



可选颜色 20 24 25 26 29
更多信息, 第页 6



扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152
管状扳手 SS2, SS425, 页码 152

面板安装插座 SAB4-G...


带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜车削件。在塑料、金属等材质的板或外壳的孔中进行面板安装。

连接: 螺栓 M4。

SAB4-G



SAB4-G/N-X



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.3050-*	SAB4-G	1000 V, CAT II / 32 A	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										
49.7042-*	SAB4-G/N-X	1000 V, CAT II / 32 A	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

随附安装材料

22.6509	MU0,8D/M4	2 只六角螺母, 适用于 SLB4-G	页码 148
22.6539	MU0,8D/M4N	2 只六角螺母, 适用于 SLB4-G/N-X	页码 148
22.6511	U/M4	圆螺母, 适用于 SLB4-G、SLB4-G/N-X	页码 149
22.6516	U/4,3x12	U 形垫圈, 适用于 SLB4-G	页码 149
22.6533	FS/M4	2 个 U 形垫圈, 适用于 SLB4-G	页码 150
23.5039-*	ID-SAB4-G	锯齿锁紧垫圈, 适用于 SLB4-G	页码 151



管状扳手 SS2, 页码 152




安装说明 MA153

www.staubli.com/electrical

面板安装插座 SAB4-F/A

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜冲压件。在塑料、金属等材质的板或外壳的孔中进行面板安装。

连接: 扁形连接片 4.8 mm x 0.8 mm,
可 90° 弯曲, 但仅可弯曲一次。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.3110-*	SAB4-F/A	1000 V, CAT II / 20 A	Ni C us	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25				
20	21	22	23	24										
25														

随附安装材料

23.5120	MUR/M12x0,75	圆螺母	页码 149
23.5108	SSP4	U 形垫圈	页码 149



可选颜色 26

更多信息, 第 6 页



扁平插接套筒 FSH4.8x0.8, 页码 152

管状扳手 SS2, SS425, 页码 152



安装说明 MA152


www.staubli.com/electrical

万能式插座 XUB-G

带绝缘, 硬质, $\varnothing 4$ mm, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜车削件。在塑料、金属等材质的面板或外壳的孔中表面安装、内置或压入进行安装。

连接: 螺栓 M4。

可选配件: 护盖 SD-XUB, 用于在未通电状态下盖住插座 (防护等级 IP67)。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
66.9684-*	XUB-G	600 V ¹⁾ , CAT II / 20 A 1000 V ²⁾ , CAT II / 20 A	Ni c us	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>27</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	27	29		
20	21	22	23	24										
25	27	29												

¹⁾ 表面安装

²⁾ 内置或压入安装



可选颜色 26 28

更多信息, 第页 6



护盖 SD-XUB, 页码 150

压入工具 MB4-S, 页码 153





安装说明 MAH507

www.staubli.com/electrical

转角式插座 XELW-4

安装于印刷电路板上,有触摸保护,符合 IEC/EN 61010-1 标准。插座可直接焊接在电路板上。90°转角结构确保将因测试导线插入而产生的对电路板的应力减小到最低。硬质,可

90°弯曲的 $\varnothing 4$ mm 插座,可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜车削件。
连接: $\varnothing 2$ mm 圆形针和安装在印刷电路板上的触点。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9040-*	XELW-4	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A		21 22 23



安装说明 MAH561

www.staubli.com/electrical



可选颜色 24 25



更多信息, 第页 6

直插式插座 XELA-4

垂直安装于印刷电路板上,带触摸保护和绝缘,符合 IEC/EN 61010-1 标准。插座可直接焊接在电路板上。 $\varnothing 4$ mm 硬质插座,可对接

带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。黄铜车削件。

连接:圆形针 $\varnothing 2$ mm 和用于在印刷电路板上安装的触点。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9032-*	XELA-4	1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A		21 22



安装说明 MAH565

www.staubli.com/electrical



可选颜色 23 24


更多信息, 第页 6

接线柱 PK4-T

带绝缘, 硬质, \varnothing 4 mm, 绝缘头不可拆卸, 带 \varnothing 2.5 mm 十字孔, 用于快速连接电线。黄铜

车削件。与抗旋转接线片配合, 安装在厚度不超过 4 mm 的前面板上。

连接: 螺栓 M4。




订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
23.0330-*	PK4-T	AC 30 V / 35 A DC 60 V / 35 A	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	29			
20	21	22	23	24										
25	29													

接线柱 SPK4

带绝缘, 带 \varnothing 4 mm 硬质插座, 可对接带硬质绝缘套管的 \varnothing 4 mm 弹簧式插头。 \varnothing 3.2 mm 十字孔用于快速连接电线。黄铜。可螺旋紧固

在塑料、金属等材质的面板或外壳的孔中进行安装。

连接: 螺栓 M5。



订货号	型号	额定电压/电流	导线 (A)	剥线长度	*标准颜色			
23.0410-*	SPK4	600 V, CAT II / 32 A	最大 \varnothing 4 mm 1-2.5 mm ²	最长 8 mm	<table border="1"> <tr> <td>Au</td> <td>21</td> <td>22</td> </tr> </table>	Au	21	22
Au	21	22						



安装说明 MA153

www.staubli.com/electrical

接线插头

接线插头 KS4-1...


带绝缘, \varnothing 4 mm, 黄铜材质。采用弹簧式 MULTILAM 技术, 用于抗震接触 - 非常适合应用于例如汽车电子装置领域的试驾和维修。绝

缘体内装有 \varnothing 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 \varnothing 4 mm 弹簧式插头连接。

KS4-11L/1A/N




KS4-11L/1A/A



KS4-14LA/N



KS4-14LA/A




订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		标准颜色
64.9302-21	KS4-11L/1A/N	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	11 mm	Ni	21
64.9301-21	KS4-11L/1A/A	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	11 mm	Au	21
20.1010-21	KS4-14LA/N	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	14 mm	Ni	21
20.1020-21	KS4-14LA/A	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	14 mm	Au	21

接线插头 KS4-19L/1

带绝缘, Ø 4 mm, 黄铜材质。插头采用弹簧式的 MULTILAM 技术。带绝缘手柄和两个直插


式 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		标准颜色
24.0027-21	KS4-19L/1	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	19 mm	Ni	21

接线插头 KS4-19L

带绝缘, Ø4 mm。黄铜整体插头, 一件式, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。



订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		标准颜色
24.0020-28	KS4-19L	AC 30 V / 32 A DC 60 V / 32 A	19 mm	Au	28



用户信息 i099


www.staubli.com/electrical

接线插头 KS4-1...


带绝缘, \varnothing 4 mm。空心插头, 用一块硬铜合金制成。型号 KS4-14, 在绝缘体中装有 \varnothing 4 mm

硬质插座, 用于进行背面抽头连接。

KS4-14



KS4-19



订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		标准颜色
24.0004-28	KS4-14	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	14 mm	Au	28
24.0002-21	KS4-19	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	19 mm	Au	21




用户信息 **i097**

www.staubli.com/electrical

接线插头 SKS4-19L/1

带绝缘, Ø 4 mm, 黄铜材质。插头采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 带硬质绝缘套管。带绝缘

手柄和两个直插式 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		*标准颜色
24.0028-*	SKS4-19L/1	1000 V, CAT II / 32 A	19 mm	Ni CE	21 22 23



用户信息 i006

www.staubli.com/electrical




可选颜色 20 24 25 26 27 28 29

更多信息, 第页 6

接线插头 XVB-4/19

带绝缘, Ø 4 mm, 黄铜材质。插头采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 带硬质绝缘套管。带绝缘手柄。



订货号	型号	额定电压/电流	插接距离		*标准颜色
66.9171-*	XVB-4/19	1000 V, CAT II / 32 A	19 mm	Ni CE	21 22 23



可选颜色 27 28


更多信息, 第页 6

测试探针

测试探针 PP-130

带有锋利的不锈钢针头，例如可刺穿薄绝缘层或氧化层。绝缘层可进行逐级修剪，以调节针头长度。方形的手柄防护指套防止从实验室

桌子上滚落。手柄处有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座。提供防护盖。




订货号	型号	额定电压/电流	*标准颜色
64.9205-*	PP-130	AC 30 V / 1 A DC 60 V / 1 A	21 22 23 24 25

测试探针 SPP4-S

硬质锥形不锈钢针头，两端手柄防护指套修平。手柄处的 $\varnothing 4$ mm 硬质插座，可对接带硬

质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。提供防护盖。




订货号	型号	额定电压/电流	*标准颜色
24.0235-*	SPP4-S	1000 V, CAT III / 1 A	21 22

测试探针 SPP4-S/F

针状不锈钢探头可轻压回弹。特别适用于敏感的印刷电路。测试探针手柄两端进行倒角处理。手柄处的 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可对接带

硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。提供防护盖。




订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0238-*	SPP4-S/F	1000 V, CAT II / 1 A	CE	21 22

测试探针 HP-150/A

带非常锋利的不锈钢探头, 例如用于刺穿薄绝缘层或涂层。手柄处的 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。

在 HP-150/A 中, 为了提高安全性, 把手端的 $\varnothing 4$ mm 插座采用沉入式设计, 可与直插式 $\varnothing 4$ mm 插头连接。提供防护盖。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9113-*	HP-150/A	1000 V, CAT III / 1 A 600 V, CAT IV / 1 A	CE c UL us	21 22




可选颜色 [23](#)

更多信息, 第页 6

测试探针 PP-115/2

带抛光型 $\varnothing 2$ mm 不锈钢探头。把手护套采用扁平式处理,可以防止从倾斜的表面滚落,并确保测试探针紧靠着并排插入。绝缘体内

装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座,可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。提供防护盖。




订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9115-*	PP-115/2	1000 V, CAT II / 10 A	CE c UL us	21 22 23

测试探针 PP-115/4

$\varnothing 4$ mm,采用弹簧式的 MULTILAM 技术。把手护套采用扁平式处理,可以防止从倾斜的表面滚落,并确保测试探针紧靠着并排插入。

绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座,可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。提供防护盖。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9112-*	PP-115/4	1000 V, CAT II / 32 A	CE c UL us	21 22 23 24




可选颜色 25

更多信息, 第 6 页

测试探针 BT400

Ø 2 mm, Monel® 材质。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。

Monel® 是 Special Metals Corporation 公司的注册商标。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9390-*	BT400	1000 V, CAT IV / 1 A	CE c UL us	21 22 23




可选颜色 27 28

更多信息, 第页 6

带测试导线的测试探针 XP...-484

高柔软, PVC 或硅胶绝缘。一端为采用弹簧式 MULTILAM 技术的 $\varnothing 4$ mm 测试探针, 另一端为带硬质绝缘套管, 可 90° 弯曲的 $\varnothing 4$ mm MULTILAM 插头。提供防护盖。

XPF-484



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9008-□*	XPF-484	1000 V, CAT II / 20 A	PVC 1.0 mm ²	Ni CE c (UL) US	100 150	21 22 23
66.9007-□*	XPS-484	1000 V, CAT II / 20 A	SIL 1.0 mm ²	Ni CE c (UL) US	100 150	21 22



可选颜色 **23**

可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6




插装式附件 XDK-1033P,
如下

配件



海豚夹, 黄铜材质, 通体绝缘。锯齿状下颌可以夹取较大尺寸物体, 也可以夹取细电线。




备注:
加长款海豚夹专用于安装在上述 XPF-484 和 XPS-484 测试导线的 $\varnothing 4$ mm 测试探针上。

订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9521-*	XDK-1033P	1000 V, CAT II / 19 A	Ni CE c (UL) US	21 22

带测试导线的测试探针 XPF-480/2G

高柔软导线。一端是 $\varnothing 2$ mm 不锈钢测试探针，带螺纹，可安装螺纹式附件以提供多种连接方式。另一端是直插式或可 90° 弯曲的

$\varnothing 4$ mm MULTILAM 插头，带有硬质绝缘套管。提供防护盖。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9645-□*	XPF-480/2G	1000 V, CAT II / 15 A	PVC 0.75 mm ²	Ni CE c UL US	100 150	21 22



可选颜色 [23](#)

可选长度，请洽询


更多信息，第页 6



螺纹式附件 HC200-2G,
XKK-200-2G, 见下

配件


HC200-2G



带刚性接线钩的挂钩夹。利用弹簧压力将被测对象固定在绝缘体的尖端。带内螺纹,可螺

旋固定在上述测试导线 XPF-480/2G 的测试探针上。

XKK-200-2G



测试夹通体绝缘。锯齿状下颌可以夹取细电线。带内螺纹,可螺旋固定在上述测试导线

XPF-480/2G 的测试探针上。

订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9473-*	HC200-2G	1000 V, CAT II / 5 A	Ni CE	21 22 23
66.9091-*	XKK-200-2G	600 V, CAT II / 10 A	Ni CE	21 22



可选颜色 [23](#)

更多信息, 第页 6


测试夹

测试夹 SKPS-4

柔性杆中装有不锈钢弹簧钢丝夹,用于与插针和不易接触处的电线连接。特别适用于电压分接。杆体带硅胶绝缘,即使在极端寒冷的

情况下也能保证良好的耐热性和柔软性。手柄处的 $\varnothing 4$ mm 硬质插座,可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。

SKPS-4



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0224-*	SKPS-4	1000 V, CAT II / 4 A	CE c UL us	21 22 23 24 25
24.0227-*	SKPS-4_100	1000 V, CAT II / 4 A	CE c UL us	21 22 23 24




可选颜色 25 26

更多信息, 第页 6

测试夹 GRIP-A

带有钢制硬质挂钩夹,可用来钩住电缆。把手处的 $\varnothing 4$ mm 硬质插座,可对接带硬质绝缘

套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9116-*	GRIP-A	1000 V, CAT III / 3 A	CE c UL us	21 22 23




可选颜色 24 25 26

更多信息, 第页 6

Abgreifklemme AGK20

无绝缘, 带有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座。也可以通过
夹紧螺栓或焊接进行连接。



订货号	型号	额定电压/电流		
24.0149	AGK20	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Ni	




用户信息 **i093**

www.staubli.com/electrical

测试夹 APK-4

带绝缘, 带有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座。黄铜。尖嘴
形, 带锋利锯齿下颌。上颌绝缘。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
64.9209-*	APK-4	AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A	Ni	21 22 23 24 25 26




用户信息 **i093**

www.staubli.com/electrical

鳄鱼夹 SAGK4-K

细小, 黄铜制, 四周包有绝缘材料。锯齿状下颚可以夹取较大尺寸物体, 也可以夹取细电

线。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。




订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0157-*	SAGK4-K	300 V, CAT II / 15 A	Ni CE	21 22 23

鳄鱼夹 XKK-1001

黄铜材质, 通体绝缘。锯齿状下颚可以夹取较大尺寸物体, 也可以夹取细电线。绝缘体内装

有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。




订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9755-*	XKK-1001	1000 V, CAT II / 32 A	Ni CE c UL US	20 21 22 23 24 25 26 27 29

海豚夹 XDK-1033

黄铜材质, 通体绝缘。锯齿状下颌可以夹取较大尺寸物体, 也可以夹取细电线。绝缘体内装

有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
66.9575-*	XDK-1033	1000 V, CAT III / 32 A	Ni CE c UL US	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										



可选颜色 ²⁸


更多信息, 第页 6

海豚夹 XDK-1033/I-2

四周包有绝缘材料。这种海豚夹的上颚是绝缘的,因而,当夹子开口时意外接触不会出现意外短路。

我们给这种久经考验的海豚夹上部安装了柔软的 TPE,这种设计还可以大大提升夹子的附着力。

这种型号的绝缘如今也使其可用于 CAT IV 的测量类别。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
66.9561-*	XDK-1033/I-2	1000 V, CAT III / 19 A 600 V, CAT IV / 19 A	Ni CE c UL US	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										





可选颜色 28

更多信息, 第页 6

测试夹导线 XDLS-418

高柔软导线。一端是带四周绝缘的海豚夹，锯齿状下颌可以夹取细电线。另一端是带有硬质绝缘套的 Ø 4 mm MULTILAM 插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9531-150-□*	XDLS-418	1000 V, CAT III / 32 A	PVC 2.5mm ²	Ni CE	150	20 21 22



可选颜色 23 24 25 26 27 28 29


可选长度, 请洽询

更多信息, 第页 6

测试夹 GRIP-DI

带钢制下颌, 适用于连接导体。为了提高连接时的安全性, 下颌有绝缘保护外层。把手处的 Ø 4 mm 硬质插座, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头。带开口式接头的透明保

险丝套筒, 可安装大小为 10 mm x 38 mm 的大功率保险丝。
保险丝需另购。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9266-*	GRIP-DI	1000 V, CAT III / 最大 16 A ¹⁾	Ni CE c (UL US 2)	21 22

¹⁾ 取决于所使用的保险丝。

²⁾ 仅在使用符合 UL 认证的保险丝时适用



可选颜色 23 24 25 26

更多信息, 第页 6



大功率保险丝, 页码 155




用户信息 i068

www.staubli.com/electrical

测试夹 AB200

带钢制下颌, 适用于连接导体。为了提高连接时的安全性, 下颌有绝缘保护外层。把手处的

Ø 4 mm 硬质插座, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色										
66.9474-*	AB200	1000 V, CAT IV / 16 A	Ni CE c UL US	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26			
20	21	22	23	24										
25	26													




可选颜色 [27](#) [28](#) [29](#)

更多信息, 第 6 页

扁平测试夹 GRIP-FMA

用于快速、安全地连接汇流排，比如，备用发电机的同步。通过我们久经考验的 MULTILAM，在汇流排前后两面建立起可靠的连接。把手

处的 $\varnothing 4$ mm 硬质插座，可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。




订货号	型号	额定电压/电流		标准颜色
66.9435-21	GRIP-FMA	1000 V, CAT IV / 32 A	CE	21

扁平测试夹 GRIP-F

用于在电压测量中进行快速、安全连接。测试夹开口可调节。把手处的 $\varnothing 4$ mm 硬质插座，

可对接带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9829-*	GRIP-F	600 V, CAT III / 5 A	Ni CE C UL US	21 22 23 24 25 26




可选颜色 20

更多信息, 第页 6

单爪钳 GRIP-ESZ...

用于快速安全地与 M4、M5 或 M6 螺栓连接，比如：电机连接（接触深度 3 至 6 mm）。把手处的 Ø4 mm 硬质插座，可对接带硬质绝缘套管的 Ø4 mm 弹簧式插头。螺纹嵌件可单独购买，用于替换。电流强度取决于螺纹嵌件。

GRIP-ESZ4



订货号	型号	额定电压/电流	内嵌钳子	螺纹	长度 L [cm]		标准颜色
66.9446-21	GRIP-ESZ4	1000 V, CAT IV / 20 A	Z4	M4	-	CE	21
66.9447-21	GRIP-ESZ5	1000 V, CAT IV / 30 A	Z5	M5	-	CE	21
66.9448-21	GRIP-ESZ6	1000 V, CAT IV / 32 A	Z6	M6	-	CE	21
66.9445-21	GRIP-ESZ	1000 V, CAT IV / 最大 32 A	无	-	-	CE	21

零部件

10.0804	Z4	20 A	内嵌钳子 M4
10.0805	Z5	30 A	内嵌钳子 M5
10.0806	Z6	32 A	内嵌钳子 M6
10.0807	ESZ-WZ	-	十字螺丝刀



用户信息 **i112**

www.staubli.com/electrical




可选长度, 请洽询
更多信息, 第 6 页

适配器

减径适配器 R4/2

无绝缘, Ø 4 mm 插头, 黄铜材质, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。Ø 2 mm 硬质插座, 可对

接弹簧式 Ø 2 mm 插头 (可两端插接)。



订货号	型号	额定电压/电流		
24.0110	R4/2	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Au	




用户信息 **i097**

www.staubli.com/electrical

减径适配器 R4/2-A

带绝缘, Ø 4 mm 插头, 黄铜材质, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。绝缘体中含 Ø 2 mm 刚

性插座, 可对接 Ø 2 mm 弹簧式插头 (可两端插接)。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0106-*	R4/2-A	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Au	21 22 23



可选颜色 **24**

更多信息, 第**6**页




用户信息 **i097**

www.staubli.com/electrical

插头适配器 A4/4-Z

Ø 4 mm 黄铜插头, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 带伸缩套管, 可防止意外触摸。绝缘体内

装有 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		标准颜色
24.0116-22	A4/4-Z	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Ni	22




用户信息 **i097**

www.staubli.com/electrical

插头适配器 LS410-I

Ø 4 mm 插头, 黄铜材质, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬

质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
22.5163-*	LS410-I	AC 30 V / 30 A DC 60 V / 30 A	Ni	21 22




用户信息 **i098**

www.staubli.com/electrical

螺纹连接适配器 B4-E-M5-I

绝缘螺纹连接适配器带 M5 外螺纹, 可与螺纹孔进行螺旋连接。黄铜车削件。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 \varnothing

4 mm 弹簧式插头连接。插座带有用于螺丝刀的内槽。



订货号	型号	额定电压/电流	螺纹		*标准颜色
23.1034-*	B4-E-M5-I	AC 30 V / 30 A DC 60 V / 30 A	M5	Ni	21 22 23 24

零部件

24.5012-*	I-A2/4	绝缘座
23.5085	B4-E-M5	不带绝缘的适配器




用户信息 **i098**

www.staubli.com/electrical

测试插头 PS2.3

$\varnothing 2.3$ mm, 镀银黄铜, 采用弹簧式的 MULTILAM 技术, 可在带 M3 螺纹孔的安装端子上的分接。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质

插座, 可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0100-*	PS2,3	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Ag	21 22




用户信息 **i097**

www.staubli.com/electrical

测试插头 A-SLK4-RG

Ø 4 mm, 黄铜材质, 可将串联接线端子与 Ø 4 mm 插座连接。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质插

座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		标准颜色
24.0164-21	A-SLK4-RG	AC 30 V / 25 A DC 60 V / 25 A	Ni	21




用户信息 **i097**

www.staubli.com/electrical

导线联结器 XHK

带绝缘, 黄铜材质, 用于插接测试导线, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9123-*	XHK	1000 V, CAT II / 32 A	CE c UL US	21 22 23 24 25



用户信息 **i006**

www.staubli.com/electrical




可选颜色 26 27 29

更多信息, 第 6 页

减径适配器 XA-2/4

Ø 4 mm MULTILAM 插头, 黄铜材质, 带有硬质绝缘套管。绝缘体内装有 Ø 2 mm 硬质插

座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 2 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
65.9192-*	XA-2/4	600 V, CAT III / 10 A	Ni CE	21 22 23




用户信息 **i001**

www.staubli.com/electrical

直角插头适配器 XWA-4/19

带绝缘, 黄铜材质。Ø 4 mm MULTILAM 插头带硬质绝缘套管和 Ø 4 mm 硬质插座, 可对接带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头。

此款直角插头适配器特别适用于在带前面板插座的测量设备中, 完好引导测试导线, 符合人体工程学。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9694-*	XWA-4/19	1000 V, CAT II / 20 A 600 V, CAT III / 20 A	Ni CE	21 22 23



可选颜色 24 25 26 27 29


更多信息, 第页 6

插头扩张适配器 A-SLK4...

黄铜制适配器,可螺纹安装在 $\varnothing 4$ mm 插座中。可通过内部螺丝张开此款适配器的 $\varnothing 4$ mm 插头,使其紧密配合在插座中,并在

安装状态下提供完全的触摸保护。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座,可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。


A-SLK4-S



A-SLK4



A-SLK4-N



订货号	型号	额定电压/电流	用户信息		*标准颜色
24.0163-*	A-SLK4-S	1000 V, CAT II / 25 A	i009	Ni	21 22 23 24
24.0160-*	A-SLK4	1000 V, CAT II / 32 A	i010	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
24.0161-*	A-SLK4-N	1000 V, CAT II / 32 A	i010	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



可选颜色 25 29

更多信息, 第页 6



六角扳手 STS1.5, 页码 153



用户信息 i009, i010

www.staubli.com/electrical



安装说明 MA115

www.staubli.com/electrical

螺纹连接适配器 B4-E-M...



带绝缘, 带外螺纹, 可与螺纹孔进行螺旋连接。黄铜车削件。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质

插座, 可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。插座带有用于螺丝刀的内槽。

B4-E-M3-I



B4-E-M4-I



订货号	型号	额定电压/电流	螺纹		*标准颜色
23.1031-*	B4-E-M3-I	600 V, CAT II / 32 A	M3	Ni	21 22 23 24
23.1033-*	B4-E-M4-I	600 V, CAT II / 32 A	M4	Ni	21 22 23 24

零部件

24.5012-*	I-A2/4	绝缘座 (*标准颜色请参见 B4-E-M...)
23.5076	B4-E-M3	插座, 适用于 B4-E-M3-I
23.5082	B4-E-M4	插座, 适用于 B4-E-M4-I




用户信息 **i119**

www.staubli.com/electrical

螺旋适配器 LB4-G/M4

带绝缘,带外螺纹,可与螺纹孔进行螺旋连接。黄铜车削件。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质

插座,可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流	螺纹		*标准颜色
23.0280-*	LB4-G/M4	600 V, CAT II / 32 A	M4	Ni	21 22



用户信息 **i119**

www.staubli.com/electrical




可选颜色 23 24

更多信息, 第页 6

螺纹连接适配器 SA400-VI

带绝缘,带 M4 螺栓,可与螺纹孔进行螺旋连接。黄铜车削件。Ø 4 mm MULTILAM 插头,带有硬质绝缘套管。适配器交货时无紧固材料。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0117-*	SA400-VI	600 V, CAT II / 32 A	Au	21 22



可选颜色 23 24 25 26 27 28 29

更多信息, 第页 6




用户信息 **i119**

www.staubli.com/electrical

螺纹连接适配器 A-SLK4-RS

带绝缘, 带 M3.5 外螺纹, 可将顺序连接端子与 M3.5 螺纹孔进行连接。黄铜车削件。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的

的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。插座带有用于螺丝刀的内槽。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0168-*	A-SLK4-RS	1000 V, CAT II / 25 A	Ni	21 22 23 24



可选颜色 25 26 29

更多信息, 第 6 页




用户信息 i009

www.staubli.com/electrical

适配器 A-SLK4-R

带绝缘的圆形导体用柔性铜材料制成, 可用于多种螺丝钳连接方式。比如: 顺序连接端子。绝

缘体内装有硬质 Ø 4 mm 黄铜插座, 可对接带硬质绝缘套筒的 Ø 4 mm 弹簧式插头。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
24.0162-*	A-SLK4-R	1000 V, CAT II / 32 A	Ni	21 22 23 24 25 26 27 29



用户信息 i010

www.staubli.com/electrical




可选颜色 28

更多信息, 第 6 页

螺纹连接适配器 B4-E-IM4-I

带绝缘, 带 M4 内螺纹, 可与螺栓进行螺旋连接。黄铜车削件。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质

插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。插座带内槽, 可使用螺丝刀。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.1035-*	B4-E-IM4-I	600 V, CAT II / 32 A	Ni	21 22 23 24

零部件

24.5012-*	I-A2/4	绝缘座 (*标准颜色请参见 B4-E-M...)
23.5088	B4-E-IM4	不带绝缘的适配器



用户信息 **i119**

www.staubli.com/electrical

插头扩张适配器 VARIOGRIP-...


用于快速安全连接内六角销钉/螺栓。旋转把手后端的按钮打开六角尖端，以便适配器紧密配合尺寸为 5 mm 或 6 mm 扳手开口宽度的内部六边形。这样可以形成多点接触，从而实现低接触电阻。适配器在带电的情况下也可以用手操作。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质

插座，可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。

两种不同设计：

- 5 mm 设计配有灰色按钮
- 6 mm 设计配有黑色按钮

VARIOGRIP-5




订货号	型号	额定电压/电流	内六角		*标准颜色
66.9055-*	VARIOGRIP-5	600 V, CAT IV / 24 A	5 mm	Ni CE	21 22 23
66.9056-*	VARIOGRIP-6	600 V, CAT IV / 24 A	6 mm	Ni CE	21 22 23

螺纹连接适配器 GBSA/M...


带绝缘, 带内螺纹, 适用于螺栓的快速安全连接。连接通过一个弹簧式的触子来实现。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可与带硬质绝

缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。黄铜车削件。主体镀镍, 分接插座和连接触子镀金。


GBSA/M8



GBSA/M12



GBSA/M16



订货号	型号	额定电压/电流	螺纹		*标准颜色 (仅为色环)										
20.2040-*	GBSA/M8	1000 V, CAT IV / 1 A	M8	Au Ni CE	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
20.2000-*	GBSA/M12	1000 V, CAT IV / 1 A	M12	Au Ni CE	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
20.2010-*	GBSA/M16	1000 V, CAT IV / 1 A	M16	Au Ni CE	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											




用户信息 **i502**

www.staubli.com/electrical


磁性连接适配器 XMA-...

用于将螺纹头与绝缘体中包含的 $\varnothing 4$ mm 硬质插座连接, 可与带硬质绝缘套筒的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头配合使用。


XMA-7



XMA-7L



XMA-11



订货号	型号	额定电压/电流	磁体直径		*标准颜色
66.9516-*	XMA-7	1000 V, CAT III / 2 A 600 V, CAT IV / 2 A	$\varnothing 7$ mm	Ni CE	21 22 23
66.9509-*	XMA-7L	1000 V, CAT IV / 2 A	$\varnothing 7$ mm	Ni CE	21 22 23
66.9515-*	XMA-11	1000 V, CAT IV / 2 A	$\varnothing 11$ mm	Ni CE	24 25 28 29



用户信息 **i500**

www.staubli.com/electrical




可选颜色 21 22 23 24 25 28 29

更多信息, 第页 6

磁性连接适配器 MSA

装有磁铁和弹性触子,附着在磁性钢栓上。绝缘体内装有硬质 Ø 4 mm 黄铜插座,可对接

带硬质绝缘套筒的 Ø 4 mm 弹簧式插头。分接插座和触子是镀金的。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色 (仅为色环)										
20.2020-*	MSA	1000 V, CAT IV / 1 A	Au CE	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										




用户信息 **i501**

www.staubli.com/electrical

插接适配器 GKSA/M12

带有弹簧式触子,适用于 M12 六角螺纹栓头。绝缘体内装有硬质 Ø 4 mm 黄铜插座,可对接带硬质绝缘套筒的 Ø 4 mm 弹簧式插头。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色 (仅为色环)										
20.2030-*	GKSA/M12	1000 V, CAT IV / 1 A	Au CE	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										




用户信息 **i502**

www.staubli.com/electrical

固定连接适配器 B4-I/KS

黄铜材质, 用于固定连接。比如: 用于连接螺纹接线柱。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质插座, 可

与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。叉形接线片可 90° 弯曲, 但仅能弯曲一次。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.0480-*	B4-I/KS	1000 V, CAT II / 20 A	Ni	21 22 23 24




用户信息 **i011**

www.staubli.com/electrical

固定连接适配器 B4-I/KA

黄铜材质, 用于固定连接。比如: 用于连接螺纹接线柱。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质插座, 可

与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。叉形接线片带 45° 弯曲。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.0440-*	B4-I/KA	1000 V, CAT II / 20 A	Au	21 22 23 24




用户信息 **i011**

www.staubli.com/electrical

固定连接适配器 XKS-A

黄铜材质, 用于固定连接。比如: 用于连接螺纹接线柱。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可

与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。叉形接线片可 45° 弯曲, 但仅能弯曲一次。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9126-*	XKS-A	1000 V, CAT II / 20 A	Ni	21 22 23



用户信息 i011

www.staubli.com/electrical




可选颜色 24 25 26 27 29

更多信息, 第页 6

固定连接适配器 B4-I/K

黄铜材质, 用于固定连接。比如: 用于连接螺纹接线柱。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座,

可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.5065-*	B4-I/K	1000 V, CAT II / 32 A	Au	21 22 23



用户信息 i010

www.staubli.com/electrical



可选颜色 24


更多信息, 第页 6

电能表测试销钉 ZPS-20/...

硬质, 黄铜材质, 专门用于固定连接。比如: 用于连接电能表接线柱。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹

簧式插头连接。有不同销钉长度 L 的规格可供选择。

ZPS-20/25



订货号	型号	额定电压/电流	长度 L		*标准颜色
66.9076-*	ZPS-20/25	600 V, CAT II / 19 A	25 mm	Ni	21 22 23 24 25 26 27
66.9082-*	ZPS-20/40	600 V, CAT II / 19 A	40 mm	Ni	21 22 23 24 25 26 27




用户信息 i004

www.staubli.com/electrical

电能表测试销钉 B4-I/S1.5

硬质, 黄铜材质, 专门用于固定连接。比如: 用于连接电能表接线柱。可 90° 弯曲, 但仅能弯曲一次。绝缘体内装有 $\varnothing 4$ mm 硬质插座, 可

与带硬质绝缘套管的 $\varnothing 4$ mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
23.0240-*	B4-I/S1,5	1000 V, CAT II / 20 A	Ni	21 22 23 24



用户信息 i011

www.staubli.com/electrical




可选颜色 25

更多信息, 第 6 页

电能表测试夹 ZPK-45

用于与电能表夹进行快速测试连接。弹簧夹呈45°弯曲。杆体通过收缩套管绝缘。绝缘体内装

有 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9044-*	ZPK-45	600 V, CAT II / 1 A	Ni	21 22



用户信息 i018

www.staubli.com/electrical




可选颜色 23 24 25 26

更多信息, 第页 6

带铜销的适配器 B4-I/S2.8x2

硬质, 黄铜材质, 专门与窄型继电器连接。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。

销钉尺寸 2.8 mm x 2 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
20.0010-*	B4-I/S2,8x2	1000 V, CAT II / 20 A	Ni	21 22 23 24




用户信息 i011

www.staubli.com/electrical

带铜销的适配器 SLB4-I/90-S

硬质, 呈 90° 弯曲, 可与继电器外壳、配电箱等进行螺纹连接。连接状态下的防护等级为 IP2X。绝缘体内装有 Ø 4 mm 硬质插座, 可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头连接。

销钉尺寸: Ø 3.1 mm x 2.5 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
49.7093-*	SLB4-I/90-S	1000 V, CAT II / 32 A	Ni	21 22 23



用户信息 **i010**

www.staubli.com/electrical

带保险丝适配器 PF/S4-...

可以为处于高能量低电压系统的电气设备提供保护。当电流负载过大时,大功率低压保险丝可安全地将电路从电网断开。透明保险插座筒可以安装尺寸为 10 x 38 mm 的大功率保险丝。

保险丝需另购。


PF/S4-10x38-S:端部装有两个 Ø 4 mm 硬质插座,可与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 弹簧式插头配合使用。

PF/S4-BS-10x38-S:端部是带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 插头和 Ø 4 mm 硬质插座,可与带硬质绝缘套管的 Ø 4mm 弹簧式插头配合使用。

PF/S4-10x38-S



PF/S4-BS-10x38-S



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
50.0295-*	PF/S4-10x38-S	600 V, CAT III / 16 A ¹⁾	CE	21
50.0296-*	PF/S4-BS-10x38-S	600 V, CAT III / 16 A ¹⁾	CE	21

¹⁾ 取决于所使用的保险丝。



可选颜色 **22**

更多信息, 第页 6



大功率保险丝, 页码 155



用户信息 **i069**

www.staubli.com/electrical




安装说明 **MA114**

www.staubli.com/electrical

适配器 A-NETZ/SLK4

用于连接电源插座。位于适配器末端的两个 Ø 4 mm 硬质插座,可与带硬质绝缘套管的

Ø 4mm 弹簧式插头配合使用,用于连接零线和火线。




订货号	型号	额定电压/电流		标准颜色
24.0145-28	A-NETZ/SLK4	250 V, CAT II / 16 A	CE	28

适配器 XM-B

单极,用于从带触摸保护的 BNC 系统过渡到 Ø 4 mm 系统。在 Ø 4 mm 硬质插座的 BNC 插头,适用于与带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm

弹簧式插头配合使用。BNC 插头的触针材质为镀金黄铜。



订货号	型号	额定电压		*标准颜色
67.9799-*	XM-B	600 V, CAT II 300 V, CAT III	Au Ni CE	21 22 23



用户信息 i013


www.staubli.com/electrical

适配器 X.../4


带触摸保护的两极适配器,用于从 $\varnothing 4$ mm 系统到 BNC 的过渡。带 BNC 插头/插座的规格,以及 $\varnothing 4$ mm 硬质插座或带硬质绝缘套

筒的 $\varnothing 4$ mm MULTILAM 插头等多种规格可选。BNC 插入式连接器内部导体的触针和接触套材质为镀金黄铜。


XM-BB/4




XM-SS/4



XF-BB/4



XF-SS/4




订货号	型号	额定电压	BNC-插入式连接器	$\varnothing 4$ mm-插入式连接器		标准颜色
67.9536-21	XM-BB/4	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-插头	$\varnothing 4$ mm-插座	Au Ni C E U _L	21
67.9535-21	XM-SS/4	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-插头	$\varnothing 4$ mm-插头	Au Ni C E U _L	21
67.9538-21	XF-BB/4	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-插座	$\varnothing 4$ mm-插座	Au Ni C E U _L	21
67.9537-21	XF-SS/4	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-插座	$\varnothing 4$ mm-插头	Au Ni C E U _L	21

适配器导线 XLAM-446/SC...

带连续屏蔽、高柔软适配器导线。一端为装有带触摸保护的 BNC 插头,另一端为带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 堆叠式 MULTILAM 插头。

XLAM-446/SC



订货号	型号	额定电压	导线		长度 L [cm]
67.9800-□	XLAM-446/SC	600 V, CAT II 300 V, CAT III	PVC RG58	Au Ni CE UL	100 160
67.9868-□	XLAM-446/SC/SIL	600 V, CAT II 300 V, CAT III	SIL SILI-SC 0.5/1.0	Au Ni CE UL	100 160




可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

适配器导线 XLAM-414/SC...

带连续屏蔽、高柔软适配器导线。一端为装有带触摸保护的 BNC 插头,另一端为带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm 直插式 MULTILAM 插头。

XLAM-414/SC



订货号	型号	额定电压	导线		长度 L [cm]
67.9842-□	XLAM-414/SC	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	PVC RG58	Au Ni CE UL	100 160
67.9867-□	XLAM-414/SC/SIL	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	SIL SILI-SC 0,5/1,0	Au Ni CE UL	100 160




可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

开尔文测试导线

开尔文测试导线 XDK-KELVIN

一端是开尔文海豚夹, 外部全部绝缘, 通过牢固的衔铁和细电线能适应各种各样的被测物体。另一端是带有硬质绝缘套的 $\varnothing 4$ mm

MULTILAM 插头。导线采用硅胶绝缘同轴电缆, 具有高柔软性。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]
66.9795-250	XDK-KELVIN	1000 V, CAT II / 20 A	SIL 2 x 1.0 mm ²	Ni CE	250



用户信息 i058

www.staubli.com/electrical




可选长度, 请洽询
更多信息, 第页 6

特殊测试配件, 适用于最大可达 5 kV 的绝缘测试设备

测试导线 XHM-5000

高柔软测试导线, 两端均为带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm MULTILAM 插头。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9425-150-□*	XHM-5000	1000 V, CAT IV 5 kV ¹⁾ / 10 A	TPE 0.5 mm ²	Ni CE	150	21 22 23



用户信息 **i109**

www.staubli.com/electrical




可选长度, 请洽询
更多信息, 第 6 页

测试导线 XHL-5000

高柔软导线。一端为采用弹簧式 MULTILAM 技术的 Ø 4 mm 测试探针, 另一端为带硬质

绝缘套管的 Ø 4 mm 直插式 MULTILAM 插头。提供防护盖。



订货号	型号	额定电压/电流	导线		长度 L [cm]	*标准颜色
66.9426-150-□*	XHL-5000	5 kV ¹⁾ / 10 A	TPE 0.5 mm ²	Ni CE	150	21 22 23

¹⁾ 测量设备的输出电压, 如绝缘测试设备



用户信息 **i109**

www.staubli.com/electrical




可选长度, 请洽询
更多信息, 第 6 页

插座 XHB-5000

带绝缘, 硬质, \varnothing 4 mm, 用于高压, 可对接 XHM-5000 和 XHL-5000 测试导线。出于安全考虑, 此插座与我们产品系列的所有其他 \varnothing 4 mm 插头不兼容。

连接: 扁形插头 4.8 mm x 0.8 mm。



订货号	型号	额定电压/电流		*标准颜色
66.9427-*	XHB-5000	1000 V, CAT IV 5 kV ¹⁾ / 10 A	Au	21 22 23

¹⁾ 测量设备的输出电压, 如绝缘测试设备



用户信息 **i109**

www.staubli.com/electrical

安装材料和附件

安装材料和附件

六角螺母 MU.../M...GEW.12-MUTTER

适用于安装和连接我们的平板插座。

MU0,5D/M4N



MU0,8D/M4 MU0,8D/M4N



MU/M5



MU/M6x0,5



MUE/M6x0,75



MU/M8x0,5



MU/M12x0,75



GEW.12-MUTTER




订货号	型号	扳手开口宽度	螺纹	
22.6610	MU0,5D/M4N	SW7	M4	Ni
22.6509	MU0,8D/M4	SW7	M4	Au
22.6539	MU0,8D/M4N	SW7	M4	Ni
23.5103	MU/M5	SW6	M5	Ni
23.5104	MU/M6x0,5	SW8	M6x0,5	Ni
50.2008	MUE/M6x0,75	SW8	M6x0,75	Ni
23.5112	MU/M8x0,5	SW10	M8x0,5	Ni
23.5118	MU/M12x0,75	SW15	M12x0,75	Ni
66.9679	GEW.12-MUTTER	SW14	螺纹12	Ni


圆螺母 MUR...

用于安装我们的平板插座。

MUR/M6x0,5



MUR/M8x0,5



MUR/M12x0,75




MUR-S/M12x0,75




订货号	型号	匹配的管状扳手	螺纹	
23.5100	MUR/M6x0,5	SS2	M6x0,5	Ni
23.5110	MUR/M8x0,5	SS4	M8x0,5	Ni
23.5120	MUR/M12x0,75	SS425	M12x0,75	Ni
23.5116	MUR-S/M12x0,75	SS425	M12x0,75	Ni

垫片 SP2 U/M4 U/4.3x12 SSP4 SP4


SP2




U/M4




U/4,3x12



SSP4




SP4




订货号	型号	
23.5105	SP2	Ni
22.6511	U/M4	Au
22.6516	U/4,3x12	Sn
23.5108	SSP4	Ni
23.5107	SP4	Ni

锯齿锁紧垫圈 FS/M...

FS/M4



FS/M12




订货号	型号	
22.6533	FS/M4	
23.5117	FS/M12	Ni


保护帽 SCHUDE-SLB SD-XUB

用于遮盖未通电的插座。

SCHUDE-SLB



SD-XUB



订货号	型号	适用的插座型号	防护等级	标准颜色
23.5140-33	SCHUDE-SLB	SEB4..., SLB4..., XE...-1R(R)	IP65	33
66.1020-21	SD-XUB	XUB-G, XEP...	IP67	21




安装说明 MAH560

www.staubli.com/electrical

防护罩 SCHUKA-SLB

防止触摸背面的插座接口。




订货号	型号	适用的插座型号	标准颜色
23.5142-33	SCHUKA-SLB	SEB4..., SLB4..., XE..-1R(R)	33


间隔套 XAS-1R ID-SAB4-G

增大插座安装位置的距离。

XAS-1R



ID-SAB4-G



订货号	型号	适用的插座型号	*标准颜色
66.9151-*	XAS-1R	SEB4..., SLB4..., XE..-1R(R)	21 22 23 24
23.5039-*	ID-SAB4-G	SAB4-G	21 22 23 24 25 26 27 28 29



可选颜色 25

更多信息, 第页 6

平板插座 FSH...

根据 EN 61210 的镀金平板插座, 适用于带扁平连接片的插座。

FSH2,8x0,8



FSH4,8x0,8



FSH6,3x0,8



订货号	型号	适用于扁平连接片	可连接的导体截面	
23.5200	FSH2,8x0,8	2.8 mm × 0.8 mm	0.5 mm ² ...1.0 mm ²	Au
23.5201	FSH4,8x0,8	4.8 mm × 0.8 mm	0.5 mm ² ...1.0 mm ²	Au
23.5203	FSH6,3x0,8	6.3 mm × 0.8 mm	1.0 mm ² ...2.5 mm ²	Au

管状扳手 SS...

特殊扳手用于拧紧和松开圆螺母, 或用于触摸保护插座的防扭曲扳手。

SS2



SS425



SS6



订货号	型号	适用于圆螺母/插座
25.0022	SS2	XEB-..., SLB4-..., SAB4-...
25.0020	SS425	MUR/M12x0,75, MUR-S/M12x0,75
25.0023	SS2-S	SLB2-...
25.0021	SS4	MUR/M8x0,5
14.5008	SS6	M18x1

六角扳手 STS1.5

不带绝缘的六角扳手(六角形 1.5 mm)。



订货号	型号	规格
25.0035	STS1,5	无绝缘

压入工具 MB...

钢制安装芯棒, 适用于我们压入式插座。

MB1



MB2






MB4



MB2-S



MB4-S



订货号	型号	适用的插座型号	尺寸 (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
25.0030	MB1	EB1	56.9	50	6.9	0.9	Ø 5	Ø 2.4	Ø 1
25.0031	MB2	LB2, EPB-2N/S, EB2, EB2-A	63.5	50	13.5	1.6	Ø 7	Ø 3	Ø 1.9
25.0032	MB4	EB4-...	68	50	18	2.1	Ø 9	Ø 4.75	Ø 3.9
25.0028	MB2-S	SEB2-...	55	53	-	2	Ø 8	Ø 4.5	-
25.0033	MB4-S	XEP..., SEB4-..., XUB-G	56	50	6	-	Ø 10/13	-	Ø 4

剥线钳 PZK3

用于 0.5 mm² 至 16 mm² 的电缆套筒。特别适用于 LS425-SL 或 LS425-SL/N 以及 LS205-LA 或 LS205-BA。




订货号	型号	总长度	重量
25.0018	PZK3	228 mm	236 g

大功率保险丝 G..A-SV FLU-11 DMI...


可以安全地阻断特别大的短路电流。因其极低的内部电阻,这些大功率保险丝也适用于测量

电阻和电流。FLU-11 和 DMI-...A 两种型号经 UL 认证。


G1A-SV



FLU-11



DMI-0,5A





订货号	型号	保险丝数值	尺寸	隔离能力	
51.0011	G1A-SV	1 A	10 x 38 mm	100 kA (AC 500 V)	
51.0012	G2A-SV	2 A	10 x 38 mm	100 kA (AC 500 V)	
51.0013	G4A-SV	4 A	10 x 38 mm	100 kA (AC 500 V)	
51.0014	G6A-SV	6 A	10 x 38 mm	100 kA (AC 500 V)	
51.0016	G10A-SV	10 A	10 x 38 mm	100 kA (AC 500 V)	
51.0018	G16A-SV	16 A	10 x 38 mm	100 kA (AC 500 V)	
51.0019	G20A-SV	20 A	10 x 38 mm	100 kA (AC 500 V)	
69.0011	FLU-11	11 A	10 x 38 mm	20 kA (AC 1000 V, DC 1000 V)	
69.0012	DMI-0,5A	0.5 A	6.3 x 32 mm	30 kA (AC 1000 V, DC 1000 V)	
69.0013	DMI-1,6A	1.6 A	6.3 x 32 mm	30 kA (AC 1000 V, DC 1000 V)	

测量导线支架 LKW2-N

由方形阳极氧化铝型材制成的推车,用于有序存放测试导线。两个导线架(长度:50 cm),分别含 34 个塑料托槽。由于包装原因,产品需要自行组装。

产品不含测试导线!



订货号	型号
64.9284	LKW2-N

测量导线支架 MH-1/...

用于有序存放测试导线的单排支架。C 型轨由阳极氧化铝制成，作为托槽模块 MPK-10 的底座，有多种长度选择（型号 MPS-...）。为了保持至少 4 mm 的间距，支架具有侧面间隔凸块。

当需要摆放较小尺寸的导线时可以根据需要取走这些凸块。当需要摆放较大直径的导线时，可以移动型材导轨中的各个托槽。

MH-1/200



订货号	型号	长度	托槽数量
64.9242-020	MH-1/200	20 cm	12
64.9243-025	MH-1/250	25 cm	16
64.9244-033	MH-1/330	33 cm	21
64.9245-050	MH-1/500	50 cm	34
64.9246-075	MH-1/750	75 cm	52
64.9247-100	MH-1/1000	100 cm	69

零部件

64.9235	MPK-10	托槽模块
64.9236-020	MPS-200	C 型轨, 适用于: MH-1/200
64.9237-025	MPS-250	C 型轨, 适用于: MH-1/250
64.9238-033	MPS-330	C 型轨, 适用于: MH-1/330
64.9239-050	MPS-500	C 型轨, 适用于: MH-1/500
64.9240-075	MPS-750	C 型轨, 适用于: MH-1/750
64.9241-100	MPS-1000	C 型轨, 适用于: MH-1/1000

附件 索引

按型号分类

型号	页
A2/4	40
A4/4-Z	122
AB200	118
AGK20	112
AGK40	38
AK205/405-BK	41
AK205/410	40
AK410-L/B-41/A	49
A-NETZ/SLK4	141
APK-4	112
A-SLK4	126
A-SLK4-N	126
A-SLK4-R	129
A-SLK4-RG	124
A-SLK4-RS	129
A-SLK4-S	126
B4-E-IM4	130
B4-E-IM4-I	130
B4-E-M3	127
B4-E-M3-I	127
B4-E-M4	127
B4-E-M4-I	127
B4-E-M5	123
B4-E-M5-I	123
B4-I/K	136
B4-I/KA	135
B4-I/KS	135
B4-I/S1,5	137
B4-I/S2,8x2	138
B-EB2	25
B-EB2-A	25
B-EB2-F	26
B-EB4	75
B-EB4-A	76
B-EB4-A/N	76
B-EB4-B	77
B-EB4-C	78
BI-LB2-IF	27
BI-LB4-R/I	80
BI-LB-I2R	27
BI-LB-I4/2P	86
BI-LB-I4Q	82

型号	页
BI-LB-I4R	81
BI-LB-I4R-A	83
BI-LB-I4R-B	82
BI-LB-IF2R	28
BI-LB-IF4R	85
BI-LB-IF4R-A	84
BI-SLB4-E	91
BI-SLB4-F	90
BI-SLB4-F6,3	90
BI-SLB4-F6,3N	90
BI-SLB4-F/A	89
BI-SLB4-F/N	90
BI-SLB4-G	92
BI-SLB4-G/N	92
BI-SLB4-R	91
BI-SLB4-R/N	91
BL2-6/20-0,65	29
BL2-6/20/A	29
BL2-12/20-0,65	29
BL2-12/20/A	29
B-LB4-R	79
B-LB4-R/A	79
BT400	107
DMI-0,5A	155
DMI-1,6A	155
EB1	11
EB2	25
EB2-A	25
EB2-F	26
EB4	75
EB4-A	76
EB4-A/N	76
EB4-B	77
EB4-C	78
EBI-40	80
EPB-2N/S	24
ESZ-WZ	120
FAL	48
FLU-11	155
FML	46
FSH2,8x0,8	152
FSH4,8x0,8	152

型号	页
FSH6,3x0,8	152
FS/M4	79, 88, 92, 95, 150
FS/M12	79, 150
G1A-SV	155
G2A-SV	155
G4A-SV	155
G6A-SV	155
G10A-SV	155
G16A-SV	155
G20A-SV	155
GBSA/M8	132
GBSA/M12	132
GBSA/M16	132
GEW.12-MUTTER	93, 94, 148
GKSA/M12	134
GRIP-A	111
GRIP-DI	117
GRIP-ESZ	120
GRIP-ESZ4	120
GRIP-ESZ5	120
GRIP-ESZ6	120
GRIP-F	119
GRIP-FMA	119
HC200-2G	110
HP-150/A	105
I-A2/4	123, 127, 130
ID-SAB4-G	95, 151
I-EB1	11
I-EB2	25, 26
I-EB4	75, 76, 78
I-EB4-B	77
K-41	72
K-41/A	72
KLS4	66
KPS1	12
KPS1/B2	37
KS2-5,08L	35
KS2-5,08L/1A/A	34
KS2-5,08L/1A/N	34
KS2-6L/A	33
KS2-6L/N	33
KS2-10L	35

型号	页
KS2-10L/1	35
KS2-12L/1SA/A	34
KS2-12L/1SA/N	34
KS2-12L/A	33
KS2-12L/N	33
KS4-11L/1A/A	100
KS4-11L/1A/N	100
KS4-14	102
KS4-14LA/A	100
KS4-14LA/N	100
KS4-19	102
KS4-19L	101
KS4-19L/1	101
KT1-S	10
KT2-F	19
KT2-S	19, 20
KT4-B	61
KT205	18
KT205-S	21, 22
KT410	59
KT410-BK	72
KT425-A	59, 60
KT425-SE	68
KT425-SL	70
KT425-SW	71
KT425-ZL	65
L-41	64
L-41/A	64
L-41Q	64
L-400	63
L-409	63
LB1	11
LB2	23
LB2-A	23
LB2-D	24
LB2-IF	27
LB4	74
LB4-A	74
LB4-G/M4	128
LB4N	74
LB4-R	79
LB4-R/A	79

型号	页
LB4-R/I	80
LB-I2R	27
LB-I4/2P	86
LB-I4Q	82
LB-I4R	81
LB-I4R-A	83
LB-I4R-B	82
LB-IF2R	28
LB-IF4R	85
LB-IF4R-A	84
LK1-A	9
LK1-S	9
LK2-F	14
LK4-B	47
LK4-B/SIL	47
LK205	14
LK205-L	15
LK205-X	14
LK410	45
LK410K-41/A	49
LK410L-41/A	48
LK410/SIL	45
LK410-X	44
LK425-A	45
LK425-A/SIL	45
LK425-A/X	44
LK425K-41/A	49
LKW2-N	156
LS1-B	10
LS1-S	10
LS2-F	19
LS2-S	19
LS4	61
LS205	18
LS205-B	21
LS205-BF	22
LS205-L	20
LS205-L/N	20
LS205N	18
LS410	59
LS410-BK-I	72
LS410-I	122
LS410N	59
LS425-AM	60
LS425-SE	68
LS425-SE/M	68
LS425-SE/N	68
LS425-SE/Q	68

型号	页
LS425-SE/Q/N	68
LS425-SL	70
LS425-SL/N	70
LS425-SW	71
LS425-SW/A	71
LS425-ZL	65
LS425-ZL/M3	65
MB1	153
MB2	153
MB2-S	153
MB4	153
MB4-S	153
MH-1/200	157
MH-1/250	157
MH-1/330	157
MH-1/500	157
MH-1/750	157
MH-1/1000	157
MicroGrip-XB	37
MPK-10	157
MPS-200	157
MPS-250	157
MPS-330	157
MPS-500	157
MPS-750	157
MPS-1000	157
MSA	134
MSLB4-G	79
MU0,5D/M4N	79, 148
MU0,8D/M4	88, 92, 95, 148
MU0,8D/M4N	92, 95, 148
MUE/M6x0,75	80, 148
MU/M5	27, 148
MU/M6x0,5	27, 28, 148
MU/M8x0,5	79, 81, 82, 83, 84, 85, 148
MU/M12x0,75	79, 148
MUR/M6x0,5	149
MUR/M8x0,5	31, 81, 83, 85, 149
MUR/M12x0,75	90, 91, 92, 93, 94, 96, 149
MUR-S/M12x0,75	149
PF/S4-10x38-S	140
PF/S4-BS-10x38-S	140
PK2-T	32
PK4-T	99
PP-115/2	106
PP-115/4	106
PP-130	104
PS2,3	123

型号	页
PZK3	154
R4/2	121
R4/2-A	121
SA400-VI	128
SAB4-F/A	96
SAB4-G	95
SAB4-G/N-X	95
SAGK4-K	113
SCHUDE-SLB	150
SCHUKA-SLB	151
SD-XUB	150
SEB2-F2,8	30
SEB2-R	30
SEB4-E	88
SEB4-F	87
SEB4-F6,3	87
SEB4-F6,3/N	87
SEB4-F/A	89
SEB4-F/N	87
SEB4-G	88
SEB4-G/N-X	88
SEB4-R	88
SEB4-R/N	88
SKLS4	66
SKPS-4	111
SKPS-4_100	111
SKS2-12L/1SA/N	36
SKS4-19L/1	103
SL205-BA	22
SL205-K	21
SL205-LA	20
SLB2-F2,8	31
SLB2-R	31
SLB4-E	91
SLB4-F	90
SLB4-F6,3	90
SLB4-F6,3/N-X	90
SLB4-F/A	89
SLB4-F/N-X	90
SLB4-G	92
SLB4-G/N-X	92
SLB4-I/90-S	139
SLB4-R	91
SLB4-R/N-X	91
SLK205-K	15
SLK205-K/SIL	15
SLK205-LA	16
SLK205-W/L	17

型号	页
SLK205-W/L/SIL	17
SLK410-E/N	51
SLK410-E/N SIL	51
SLK410-E/SIL	51
SLK425-E	51
SLK425-E/N	51
SLK4075-E/N	51
SLS1-B	10
SLS1-S	10
SLS2-F	19
SLS2-S	19
SLS4-B	61
SLS205	18
SLS205-B	21
SLS205-BF	22
SLS205-L	20
SLS205-L/N	20
SLS205-X	18
SLS410	59
SLS410-BK	72
SLS410N	59
SLS425-A	59
SLS425-AM	60
SLS425-A/N	59
SLS425-SE	68
SLS425-SE/M	68
SLS425-SE/N	68
SLS425-SE/Q	68
SLS425-SE/Q/N	68
SLS425-SL	70
SLS425-SL/N	70
SLS425-SW	71
SLS425-SW/A	71
SLS425-ZL	65
SLS425-ZL/M3	65
SML	46
SP2	27, 28, 149
SP4	31, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 149
SPK4	99
SPP2-S	36
SPP4-S	104
SPP4-S/F	105
SS2	152
SS2-S	152
SS4	152
SS6	152
SS425	152
SSP4	89, 90, 91, 92, 96, 149

型号	页
STS1,5	153
U/4,3x12	95, 149
U/M4	88, 92, 95, 149
VARIOGRIP-5	131
VARIOGRIP-6	131
XA-2/4	125
XALF	39
XAS-1R	151
XDK-1033	114
XDK-1033/I-2	115
XDK-1033P	108
XDK-KELVIN	145
XDLS-418	116
XEB-1R	93
XEB-1RR	93
XEF-1R	94
XEF-1RR	94
XEG-1R	94
XELA-4	98
XELW-4	98
XES-1R	94
XF-BB/4	142
XF-SS/4	142
X-GL-438	69
XHB-5000	147
XHK	124
XHL-5000	146
XHM-5000	146
XK-410	73
XKF-414	57
XKK-200	38
XKK-200-2G	110
XKK-1001	113
XKS-414	57
XKS-A	136
XL-410	70
XL-446	69
XLAM-205L	41
XLAM-414/SC	144
XLAM-414/SC/SIL	144
XLAM-446/SC	143
XLAM-446/SC/SIL	143

型号	页
XMA-7	133
XMA-7L	133
XMA-11	133
XM-B	141
XM-BB/4	142
XMF-414	53
XMF-418	53
XMF-419	54
XMF-484	58
XMS-414	53
XMS-418	53
XMS-419	54
XMS-484	58
XM-SS/4	142
XMT-419	54
XPF-480/2G	109
XPF-484	108
XPS-484	108
XSMF-419	55
XSMS-419	55
XUB-G	97
XVB-4/19	103
XVF-446	52
XVF-448	52
XVS-446	52
XVS-448	52
XWA-4/19	125
XZG410	50
XZG410-L	56
XZG410/SIL	50
XZG425	50
XZG425/SIL	50
XZGL-410	67
XZGL-425	67
Z4	120
Z5	120
Z6	120
ZGL-410	62
ZGL-425	62
ZPK-45	138
ZPS-20/25	137
ZPS-20/40	137

按订货号分类

订货号	页
10.0804	120
10.0805	120
10.0806	120
10.0807	120
14.5008	152
20.0010-*	138
20.1010-21	100
20.1020-21	100
20.2000-*	132
20.2010-*	132
20.2020-*	134
20.2030-*	134
20.2040-*	132
22.1002	19
22.1004	18
22.1005	61
22.1006	19
22.1007	10
22.1008	10
22.1009	20
22.1010	59
22.1025	70
22.1027	68
22.1028	60
22.1032	70
22.1037	72
22.1038	21
22.1039	22
22.1042	71
22.1045	71
22.1047	68
22.1048	68
22.1203	68
22.1204	68
22.2010-*	19, 20
22.2020-*	19
22.2030-*	18
22.2060-*	61
22.2070-*	10
22.2140-*	59
22.2160-*	59, 60
22.2250-*	72

订货号	页
22.2260-*	70
22.2360-*	21, 22
22.2370-*	71
22.2380-*	68
22.2602-*	10
22.2603-*	10
22.2609-*	19
22.2611-*	19
22.2616-*	18
22.2617-*	18
22.2618-*	20
22.2619-*	20
22.2621-*	21
22.2622-*	22
22.2626-*	59
22.2627-*	59
22.2631-*	59
22.2632-*	59
22.2633-*	60
22.2642-*	61
22.2652-*	65
22.2653-*	65
22.2654-*	68
22.2655-*	68
22.2656-*	68
22.2657-*	68
22.2658-*	68
22.2663-*	70
22.2665-*	70
22.2667-*	71
22.2668-*	71
22.2672-*	72
22.3006-*	66
22.3007-*	66
22.5006	18
22.5029	20
22.5067	59
22.5163-*	122
22.6509	88, 92, 95, 148
22.6511	88, 92, 95, 149
22.6516	95, 149
22.6533	79, 88, 92, 95, 150

订货号	页
22.6539	92, 95, 148
22.6610	79, 148
23.0030-*	27
23.0050-*	27
23.0060-*	28
23.0090	79
23.0100-*	81
23.0110-*	81
23.0120-*	82
23.0130-*	85
23.0140-*	85
23.0180-*	83
23.0190-*	83
23.0210-*	84
23.0240-*	137
23.0280-*	128
23.0290-*	32
23.0330-*	99
23.0410-*	99
23.0440-*	135
23.0450-*	82
23.0470	79
23.0480-*	135
23.1000	23
23.1001	23
23.1003	74
23.1004	74
23.1010-*	11
23.1011-*	25
23.1012-*	25
23.1013-*	75
23.1014-*	76
23.1015-*	77
23.1016-*	78
23.1021-*	26
23.1031-*	127
23.1033-*	127
23.1034-*	123
23.1035-*	130
23.2000-*	86
23.3000-*	90
23.3010-*	91
23.3020-*	92
23.3030-*	89
23.3040-*	90
23.3050-*	95
23.3060-*	90
23.3070-*	89

订货号	页
23.3090	79
23.3110-*	96
23.3120-*	87
23.3130-*	88
23.3140-*	88
23.3150-*	87
23.3160-*	89
23.5000-*	11
23.5002	25
23.5005	26
23.5010	25
23.5011-*	25, 26
23.5012	75
23.5013-*	75, 76, 78
23.5014	76
23.5019-*	77
23.5021-*	28
23.5025	76
23.5026	77
23.5039-*	95, 151
23.5044	79
23.5049-*	91
23.5059-*	27
23.5062-*	27
23.5065-*	136
23.5076	127
23.5082	127
23.5085	123
23.5088	130
23.5100	149
23.5103	27, 148
23.5104	27, 28, 148
23.5105	27, 28, 149
23.5107	31, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 149
23.5108	89, 90, 91, 92, 96, 149
23.5110	31, 81, 83, 85, 149
23.5112	79, 81, 82, 83, 84, 85, 148
23.5116	149
23.5117	79, 150
23.5118	79, 148
23.5120	90, 91, 92, 93, 94, 96, 149
23.5140-33	150
23.5142-33	151
23.5200	152
23.5201	152
23.5203	152
23.5308	78
23.5326	74
23.5339	79

订货号	页
23.6111-*	81
23.6222-*	82
23.6333-*	83
23.6444-*	85
23.6666-*	84
23.6777-*	86
23.6999-*	90
23.7000-*	91
23.7111-*	92
23.7222-*	90
23.8111-*	82
24.0002-21	102
24.0004-28	102
24.0020-28	101
24.0027-21	101
24.0028-*	103
24.0040-29	35
24.0042-29	35
24.0043-29	35
24.0100-*	123
24.0106-*	121
24.0110	121
24.0115-*	40
24.0116-22	122
24.0117-*	128
24.0135-*	12
24.0139-*	37
24.0145-28	141
24.0149	112
24.0154-*	38
24.0157-*	113
24.0160-*	126
24.0161-*	126
24.0162-*	129
24.0163-*	126
24.0164-21	124
24.0168-*	129
24.0224-*	111
24.0227-*	111
24.0235-*	104
24.0238-*	105
24.0239-*	36
24.5012-*	123, 127, 130
25.0018	154
25.0020	152
25.0021	152
25.0022	152
25.0023	152
25.0028	153

订货号	页
25.0030	153
25.0031	153
25.0032	153
25.0033	153
25.0035	153
28.0011-*	40
28.0012-*	41
28.0026-*	9
28.0028-*	9
28.0033-*	14
28.0039-*	14
28.0047-*	15
28.0055-*	47
28.0056-*	47
28.0060-*	45
28.0061-*	45
28.0073-*	45
28.0074-*	45
28.0115-*	14
28.0116-*	44
28.0119-*	44
28.0124-*	51
28.0125-*	51
28.0126-*	51
28.0127-*	51
41.0010	11
49.0079-*	51
49.0126-*	51
49.2029	65
49.2030	65
49.7031-*	90
49.7034-*	92
49.7042-*	95
49.7043-*	92
49.7044-*	90
49.7046-*	90
49.7048-*	91
49.7049-*	91
49.7068-*	80
49.7073-*	87
49.7077-*	76
49.7079-*	87
49.7080-*	88
49.7083-*	91
49.7090-*	80
49.7091-*	88
49.7092-*	88
49.7093-*	139

订货号	页
49.7512	24
50.0295-*	140
50.0296-*	140
50.1138-*	65
50.2008	80, 148
51.0011	155
51.0012	155
51.0013	155
51.0014	155
51.0016	155
51.0018	155
51.0019	155
63.9318-*	24
63.9352-*	33
63.9353-*	33
63.9354-*	33
63.9355-*	33
63.9356-*	29
63.9358-*	29
63.9363-*	29
63.9364-*	29
63.9844-21	34
63.9845-21	34
63.9847-21	34
63.9848-21	34
64.1020-*	64
64.1021-*	72
64.1022-*	49
64.1023-*	49
64.1024-*	49
64.1025-*	48
64.7288-*	46
64.7289-*	46
64.9195-*	63
64.9199-*	64
64.9200-*	64
64.9201-*	72
64.9205-*	104
64.9209-*	112
64.9235	157
64.9236-020	157
64.9237-025	157
64.9238-033	157
64.9239-050	157
64.9240-075	157
64.9241-100	157
64.9242-020	157
64.9243-025	157

订货号	页
64.9244-033	157
64.9245-050	157
64.9246-075	157
64.9247-100	157
64.9284	156
64.9289-*	48
64.9294-*	63
64.9301-21	100
64.9302-21	100
64.9325-*	62
64.9326-*	62
65.3307-*	16
65.3309-*	20
65.3319-*	22
65.9098-*	31
65.9099-*	30
65.9179-*	15
65.9180-*	15
65.9182-*	21
65.9185-*	39
65.9187-*	37
65.9188-*	38
65.9192-*	125
65.9193-*	30
65.9194-*	31
65.9577-*	17
65.9578-*	17
65.9866-21	36
66.1020-21	150
66.9005-*	58
66.9006-*	58
66.9007-*	108
66.9008-*	108
66.9011-*	57
66.9012-*	57
66.9013-*	53
66.9014-*	53
66.9032-*	98
66.9040-*	98
66.9044-*	138
66.9055-*	131
66.9056-*	131
66.9076-*	137
66.9082-*	137
66.9091-*	110
66.9112-*	106
66.9113-*	105
66.9115-*	106

订货号	页
66.9116-*	111
66.9123-*	124
66.9126-*	136
66.9131-*	93
66.9136-*	94
66.9151-*	151
66.9155-*	73
66.9171-*	103
66.9196-*	70
66.9266-*	117
66.9303-*	53
66.9304-*	53
66.9327-*	67
66.9328-*	67
66.9390-*	107
66.9391-*	54
66.9392-*	54
66.9393-*	54
66.9394-*	55
66.9395-*	55
66.9405-*	50
66.9406-*	50
66.9407-*	50
66.9408-*	50
66.9411-*	56
66.9425-150-*	146
66.9426-150-*	146
66.9427-*	147
66.9435-21	119
66.9445-21	120
66.9446-21	120
66.9447-21	120
66.9448-21	120
66.9473-*	110
66.9474-*	118
66.9509-*	133
66.9515-*	133
66.9516-*	133
66.9521-*	108
66.9531-150-*	116
66.9561-*	115
66.9575-*	114
66.9584-*	69
66.9645-*	109
66.9661-*	94
66.9665-*	94
66.9679	93, 94, 148
66.9684-*	97

订货号	页
66.9694-*	125
66.9706-*	69
66.9736-*	52
66.9737-*	52
66.9738-*	52
66.9739-*	52
66.9755-*	113
66.9795-250	145
66.9829-*	119
66.9850-*	93
66.9854-*	94
67.9535-21	142
67.9536-21	142
67.9537-21	142
67.9538-21	142
67.9565-150	41
67.9799-*	141
67.9800-	143
67.9842-	144
67.9867-	144
67.9868-	143
69.0011	155
69.0012	155
69.0013	155
69.8321-*	80



■ 史陶比尔公司 ○ 代理商

史陶比尔集团 在全球的分布

www.staubli.com